

■ パワーケーブル・エンコータケーブル組合せ一覧表

Power cable / encoder cable pairing list

FD-s Series	エンコータケーブル ※1 Encoder cable ※1	エンコータケーブル用 コネクタキット Connector kit for encoder cable	パワーケーブル ※2 Power cable ※2		パワーケーブル用 コネクタキット Connector kit for power cable
			シールド無し Without shield	シールド付 With shield	
モータタイプ Motor type	型式 Model	型式 Model	型式 Model	型式 Model	型式 Model
FD180-75-FS FD180-75-FS-S273	NCR-XBGGA-□□□	NCR-XBDVA	NCR-XBBBA-□□□ ※3	NCR-XBBCA-□□□ ※3	CSZ-MOT
FD180-100-LS			NCR-XBBEA-□□□ ※3	NCR-XBBFA-□□□ ※3	NCR-XBB4A NCR-XBB4A/ NCR-XBB5A ※4
FD250-65-LS FD250-65-LS-S265					
FD250-90-LS					
FD400-70-LS(1rps spec) FD400-70-LS-S255					
FD400-70-LS(2rps spec)					
FD400-103-LS(1rps spec) FD400-103-LS-S275					
FD400-103-LS(2rps spec)					
FD400-130-LS(1rps spec)					
FD400-130-LS(2rps spec)					
FD400-178-LS-R008			NCR-XBEMA-□□□	NCR-XBENA-□□□ ※3	CSZ5-MOT-B

※ ケーブルの詳細は r DISC カタログをご参照ください。

※ ケーブル型式 □□□ 部は、ケーブル長を表します。Ex) 5m → 050

※1 モータ移動用エンコータケーブルです。ケーブル長は、3m、5m、7m、10m、15m、20m、25m、30m から選択となります。

※2 モータ移動用パワーケーブルです。ケーブル長は、3m、5m、7m、10m、15m、20m、25m、30m から選択となります。

※3 モータの移動速度が 0.5m/s 以上の対応が可能です。

※4 ご使用になる電線サイズが 1.2~2.2SQ の場合は NCR-XBB4A、3.5~5.5SQ の場合は NCR-XBB5A を選択してください。

※ For the details of cables, please refer to the r DISC catalog.

※ Length of cable is mentioned in □□□ of cable model. Example) 050 is for 5m.

※1 Flexible encoder cable. Standard cable length can be selected from 3m, 5m, 7m, 10m, 15m, 20m, 25m, and 30m.

※2 Flexible motor power cable. Standard cable length can be selected from 3m, 5m, 7m, 10m, 15m, 20m, 25m, and 30m.

※3 Capable to meet when the motor traveling speed is 0.5m/s or higher.

※4 Please select NCR-XBB4A if wire size outer diameter is 1.2 to 2.2 SQ. Please select NCR-XBB5A if wire size outer diameter is 3.5 to 5.5 SQ.