

## AMD61H Series

RoHS

CAD

1日  
以内出荷

●10個以下

輸出貿易管理令該当品

## 特長

- ・高圧・高背圧に対応
- ・【口径】1 1/4
- ・酸・アルカリ共用タイプ

## 形番表示方法

AMD (A) 6 (B) 1H - 10BJ (C) - U

形番	標準価格	Ⓐ作動方式	Ⓑ接続方式	Ⓒ流体
AMD61H-10BJ-U	128.770	NC (ノーマルクローズ)	スーパー300タイプ ピラーフィッティング Pシリーズ一体形 OD1.25"チューブ接続	一般流体

## 仕様

項目	AMD61H	
使用流体	薬液・純水(注1)	
流体温度 ℃	5~40	
耐圧力 MPa	1.4	
使用圧力(A→B) MPa	0~0.7	
弁座漏れ cm <sup>3</sup> /min	0(ただし、水圧にて)	
背圧 MPa	0~0.7	
周囲温度 ℃	0~40	
頻度	15回/分以下	
取付姿勢	自在	
接続方式	OD1.25"チューブ接続	
オリフィス径	φ25	
Cv値 (注2)	14	
操作部	操作圧力 MPa	0.5~0.7
	操作ポート	Rc 1/8
質量 kg	1.3	

注1：製品構造材料と使用流体、周囲雰囲気との適合性を確認の上ご使用ください。(適合性チェックリスト巻末3ページをご参照ください。)

注2：Cv値は温度23℃の時の値です。

## 外形寸法図

## ●AMD61H-10BJ-U

