

MMD00 Series

RoHS

CAD

1日
以内出荷


●10個以下



特長

- ・【口径】1/4
- ・ステンレスボディ、アルミアクチュエータタイプ

形番表示方法



形番	標準価格	①機種形番	②接続方式		③アクチュエータ 材質
MMD00-2BT-A	89.120	MMD00	SUSチューブ出し	1/4"×t1.0	A5056

仕様

項目	MMD00
使用流体	薬液・純水(注1)
流体温度 ℃	5~80
耐圧力 MPa	1.0
使用圧力(A→B) MPa	0~0.5
使用圧力(B→A) MPa	0~0.3
弁座漏れ cm ³ /min	0(ただし、水圧にて)
背圧 MPa	0~0.3
周囲温度 ℃	0~60
取付姿勢	自在
接続方式	1/4"SUSチューブ出し
オリフィス径	φ4
質量 kg	0.24

注1：製品構成材料と使用流体、周囲雰囲気との適合性をご確認の上ご使用ください。

外形寸法図

●MMD00-2BT-A

