

MMD60H Series

RoHS

CAD

1日
以内出荷

●10個以下

輸出貿易管理令該当品

特長

- ・高圧・高背圧に対応
- ・【口径】1 1/4
- ・酸・アルカリ共用タイプ

形番表示方法

MMD60H - 10BJ - U

Ⓐ Ⓑ Ⓒ

形番	標準価格	Ⓐ機種形番	Ⓑ接続方式	Ⓒ流体
MMD60H-10BJ-U	148,150	MMD60H	スーパー300タイプ ピラーフィッティング Pシリーズ体形 1 1/4×1 1/10"チューブ接続	一般流体

仕様

項目	MMD60H
使用流体	薬液・純水(注1)
流体温度 ℃	5~40
耐圧力 MPa	1.4
使用圧力(A→B) MPa	0~0.7
弁座漏れ cm ³ /min	0(ただし、水圧にて)
背圧 MPa	0~0.7
周囲温度 ℃	0~40
取付姿勢	自在
接続方式	OD1.25"チューブ接続
オリフィス径	φ25
Cv値 (注2)	14
質量 kg	2.0

注1：製品構造材料と使用流体、周囲雰囲気との適合性を確認の上ご使用ください。(適合性チェックリスト巻末3ページをご参照ください。)

注2：Cv値は温度23℃の時の値です。

注3：MMD60Hシリーズは、流量調整用として使用できません。全閉または全開の状態でご使用ください。

外形寸法図

●MMD60H-10BJ-U

