


スイッチヘッド (分離タイプ)

◆押しボタンヘッド


外形図



タイプ	動作	色	形番	質量 (kg)
平形	モーメンタリ (自動復帰式)	黒	ZB4-B A2	0.029
		緑	ZB4-B A3	0.029
		赤	ZB4-B A4	0.029
		黄	ZB4-B A5	0.029
突出形	モーメンタリ (自動復帰式)	黒	ZB4-B L2	0.030
		緑	ZB4-B L3	0.030
		赤	ZB4-B L4	0.030
		黄	ZB4-B L5	0.030
	オルタネイト (自己保持式)	黒	ZB4-B H2	0.029
		緑	ZB4-B H3	0.029
		赤	ZB4-B H4	0.029
防塵形	モーメンタリ (自動復帰式)	黒	ZB4-B P2	0.031
キノコ形 (ヘッド径φ40mm)	モーメンタリ (自動復帰式)	黒	ZB4-B C2	0.072
		緑	ZB4-B C3	0.072
		赤	ZB4-B C4	0.072
		黄	ZB4-B C5	0.072
	ラッチ式・プッシュプル ラッチ式・ターンリリース	赤	ZB4-B T4	0.077
大形キノコ形 (ヘッド径φ60mm)	モーメンタリ (自動復帰式)	黒	ZB4-B R2	0.093
		赤	ZB4-B R4	0.093

◆セレクトヘッド

外形図



タイプ	動作	形番	質量 (kg)
標準ハンドル黒	2位置自己保持式	ZB4-B D2	0.044
	3位置自己保持式	ZB4-B D3	0.044
長ハンドル黒	2位置自己保持式	ZB4-B J2	0.044
	3位置自己保持式	ZB4-B J3	0.044
	3位置自動復帰式	ZB4-B J5	0.044
	3位置左側自動復帰・ 右側自己保持式	ZB4-B J7	0.044
キー付セレクト形	2位置自己保持式	ZB4-B G2	0.069
	2位置自己保持式	ZB4-B G4	0.069

はキーの抜け位置を示しています。

スイッチ本体とスイッチヘッドの組合せ形番
 [例] 単一スイッチ本体NC形とキノコ形赤色の組合せ
 形番: PXB-B3111BC4となります。

冷凍式
ドライヤ
乾燥剤式
ドライヤ
高分子膜式
ドライヤ
エア
フィルタ
ドレン
排出器他
F.R.L
(モジュラ)
F.R.L
(セパレート)
小形F・R
精密R
F.R.L
(関連機器)
クリーン
F・R
電空R
エア
ブースタ
スピード
コントローラ
サイレンサ
逆止め弁・
チェック弁他
継手・
チューブ
真空F
真空R
吸着
プレート
ファイン
バフア
機械式
圧力SW
電子式
圧力SW
着座・密着
確認SW
エアセンサ
クーラント用
圧力SW
小形流量
センサ
小形流量
コントローラ
気体用
流量センサ
水用流量
センサ
全空圧システム
(トータルエア)
全空圧システム
(ガンマ)
巻末
信号制御機器
全空圧システム
機器