薄形ロングストロークハンド
カタログ No.CC-1152

薄形ロングストロークハンド

HLF Series

●動作ストローク：16、24、32、40mm

仕様

項　目	HLF			
サイズ	08CS	12CS	16CS	20CS
シリンダ内径　mm	φ8×2	φ12×2	φ16×2	φ20×2
作動方式	複動形			
使用流体	圧縮空気			
最高使用圧力　MPa	0.7			
最低使用圧力　MPa	0.2			
周囲温度　℃	5～60			
接続口径	M3	M5		
動作ストローク　mm	16	24	32	40
ロッド径　mm	φ6	φ8	φ10	φ12
繰り返し精度　mm	±0.03			
製品質量　g	98	206	428	812
給油	不可			

バリエーション別対応表

適用内径		複動形
φ8×2～20×2	P4	●
	P40	●

形番表示方法

HLF - 08CS - SW11 - R - P4 / P40

(イ)　(ロ)　(ハ)

(イ)サイズ	(ロ)スイッチ形番	(ハ)スイッチ数	
08CS	スイッチ形番につきましては、巻頭21～巻頭24ページの対応表をご覧ください。	R	開側1個付
12CS		H	閉側1個付
16CS		D	2個付
20CS			

把持力性能データ

供給圧力 0.3、0.5、0.7MPa時においての、ハンドの爪の長さ ℓ における開方向、閉方向に作用する把持力を表します。

・開方向（⇦）
・閉方向（➡）



■ HLF-08CS



■ HLF-12CS



■ HLF-16CS



■ HLF-20CS