



超小形ジョイント

FTS4・FPL Series

●接続口径：M3～1/8



P4
Series

空気圧
シリンダ
ハンド・
チャック
関連機器

シリンダ
スライダ

真空機器

空気圧バルブ

クランプ
エア機器
コントローラ

空気圧補助機器
継手
補助バルブ

サイレンサ
チューブ

気体発生装置

流体制御機器

電動アクチュエータ
モータ付
仕様
モータレス
仕様

仕様

項目	F
使用流体	圧縮空気
最高使用圧力 MPa	0.7以下
周囲・流体温度 ℃	-5～60 (但し、凍結なきこと)
使用チューブ	ソフトナイロンチューブ (形番FH-3224、F-1504、F-1506) ウレタンチューブ (形番U-9504、U-9506) 注

注：ウレタンチューブは0～60℃の範囲で使用してください。

チューブの寸法および使用圧力はCKD機器商品サイト(<https://www.ckd.co.jp/kiki/jp/>)→「形番」をご覧ください。

バリエーション別対応表

	FTS4	FPL
接続口径	M3	M5
P4	▲	▲

●：対象機種 ○：準対象機種

▲：お問い合わせください □：対象外

注：M3のガスケット寸法が標準と異なります。

形番表示方法

・ストレート、適用チューブ外径φ3.2、φ4、接続口径M3

FTS4 - **M3** - P4

・プラグ、接続口径M5

FPL - **M5** - P4

注1：詳しい形番の組み合わせについては、CKD機器商品サイト(<https://www.ckd.co.jp/kiki/jp/>)→「形番」をご覧ください。

注2：販売単位は、10ヶ/1袋です。

機種毎の販売単位は、10ヶ/1袋となります。

注3：受注生産品です。当社営業までお問い合わせください。

詳細については



Click!

CKD 機器商品サイト (<https://www.ckd.co.jp/kiki/jp/>) → 「形番」をご覧ください。