

受注生産対応品のご紹介

		掲載ページ
エアユニット用流量センサ	CXU30-FSM2	巻末19
クリーンエアユニット用流量センサ	CAU30-FSM2	巻末19
エアユニット用ブロックニードル弁	CXU30	巻末19
ドレン排出口特注	W/F/M3000・4000	巻末19
ドレン排出口タケノコニップル	B7019-2C	巻末19
水用フィルタ	A1019	巻末19
無接点スイッチ付圧力計	G59D	巻末19
設定圧力上限ストッパ付	RPE1000	巻末20
ノブロック機構	R3000/4000	巻末20
残圧排出弁	PBC	巻末20
白色ワセリン	W/F/R※000、QEV2、SHV2	巻末21
フッ素	W/F/R※000	巻末21
ワセリン塗装	CHV2、GW	巻末21

受注生産品

受注生産品として受け賜ります。詳細は弊社営業にお問い合わせください。

CXU30-FSM2 エアユニット用流量センサ

- エアユニットとモジュール接続可能
- 流量レンジ500、1000L/min (ANR)

CAU30-FSM2 クリーンエアユニット用流量センサ

- クリーンエアユニットとモジュール接続可能
- 流量レンジ500、1000L/min (ANR)

CXU30 エアユニット用ブロックニードル弁

- エアユニットとモジュール接続可能
- 流量調整ニードル弁

W/F/M3000・4000 ドレン排出口特注

- ドレン排出口：Rc1/8、Rc1/4
- 接続口径：Rc1/4、Rc3/8、Rc1/2

B7019-2C ドレン排出口タケノコニップル

- ピストンドレン(D)付でドレン配管可能
- 推奨チューブ：3/16 (インチサイズ 内径φ2.99)

A1019 水用フィルタ

- 使用流体：一般工業用清浄水
- ろ過度：100μm
- 接続口径：Rc1/4



G59D 無接点スイッチ付圧力計

- 接点障害の心配がない無接点出力タイプ
- PNPトランジスタ・オープンコレクタ
- 外径：φ52.5 接続口径：R1/4 フルスケール：1.0MPa
- スイッチ設定範囲：0.1～0.8MPa



受注生産対応品

受注生産品（安全）

受注生産品として受け賜ります。詳細は弊社営業にお問い合わせください。

RPE1000 設定圧力上限ストッパ付

- ストッパによる設定圧力上限機構
- 接続口径：Rc1/4



R3000/4000 ノブロック機構

- 特殊ねじによるノブロック機構
- 接続口径：Rc1/4、Rc3/8、Rc1/2



PBC 残圧排出弁

- 駆動弁とシリンダ間の残圧を排出
- 接続口径：Rc1/4
- 基本形と3方弁内蔵形を2種類を用意

受注生産品（グリス特注）

受注生産品として受け賜ります。詳細は弊社営業にお問い合わせください。

W/F/R※000 白色ワセリン

- 流体通路部グリースを白色ワセリンに変更
- 接続口径：Rc1/8、Rc1/4、Rc3/8、Rc1/2、Rc3/4、Rc1



W/F/R※000 フッ素

- 流体通路部グリースをフッ素グリースに変更
- 接続口径：Rc1/8、Rc1/4、Rc3/8、Rc1/2、Rc3/4、Rc1



QEV2 白色ワセリン

- 流体通路部グリースを白色ワセリンに変更
- 接続口径：Rc1/8～Rc1



SHV2 白色ワセリン

- 流体通路部グリースを白色ワセリンに変更
- 接続口径：Rc1/8～Rc1

