

# 体系表

## ガイド付シリンダ STG-Kシリーズ

LCM
LCR
LCG
LCW
LX
STM
STG
STS-STL
STR2
UCA2
ULK※
JSK/M2
JSG
JSC3-JSC4
USSD
UFCD
USC
UB
JSB3
LMB
LML
HCM
HCA
LBC
CAC4
UCAC2
CAC-N
UCAC-N
RCS2
RCC2
PCC
SHC
MCP
GLC
MFC
BBS
RRC
GRC
RV3※
NHS
HRL
LN
ハンド
チャック
メカニカル ハンド・チャック
ショックキラー
FJ
FK
3ポート ソレノイド
巻末

耐荷重性と耐衝撃性に優れたSTG-Kシリーズ

強力ガイドロッドが  
衝撃をパワフルに受け止める

# Powerful

# STG-K



- 従来のガイド付シリンダと比べ、耐荷重性と耐衝撃性を向上。  
(当社比:STG-Mシリーズ)
- ガイドロッドとエンドプレートの締結構造をより強力に。

2ランク上の耐衝撃性能を実現!

**STG-K φ32**  
(ガイドロッド径25mm)

STG-Mシリーズ  
φ32・40・50をカバー  
(ガイドロッド径20~25mm)

**STG-K φ50**  
(ガイドロッド径30mm)

STG-Mシリーズ  
φ50・63・80をカバー  
(ガイドロッド径25~30mm)