


防爆形 集塵機用パイロット式2ポート電磁弁 防爆形パルスジェット

PDVE4 Series


●耐圧防爆構造：d2G4(爆発等級d2、発火度G4)

●部品展開図

●PDVE4-20A~40A



●PDVE4-50A





●スプリング

接続口径	部品形番	部品図	番号	数量
40A(IN : Rc1 1/2、OUT : 外径φ48長さ52)	PD3-40A-SPRING		4	1
■パイロットスプリング 50A(Rc2)	PD2-50A-P-SPRING		9	1
■メインスプリング 50A(Rc2)	PD2-50A-M-SPRING		13	1

●スタフing

部品形番	部品図	番号	数量
PD2-50A-STUFFING		12	1

●ダイアフラム組立

接続口径		部品形番	部品図	番号	数量	
■ダイアフラム材質：ウレタンゴム			20A 25A・40A			
20A(Rc3/4)	PD3-20A-DIAPHRAGM				②	1
25A(Rc1)	PD3-25A-DIAPHRAGM					
40A(IN：Rc1½、OUT：外径φ48長さ52)	PD3-40A-DIAPHRAGM					
40A-Rc（Rc1½）						
■ダイアフラム材質：ニトリルゴム						
40A(IN：Rc1½、OUT：外径φ48長さ52)	PD3-40A-N-D-KIT		④ ⑤ ⑥ ⑦	各 1		
40A-Rc(Rc1½)						
■パイロットダイアフラム組立						
50A(Rc2)	PD2-50A-PD-KIT		⑨ ⑩	各 1		
■メインダイアフラム組立						
50A(Rc2)	PD2-50A-MD-KIT		⑬ ⑭	各 1		

●六角ボルト

接続口径	部品形番	部品図	番号	数量
20A(Rc3/4)	PD3-20A-BOLT		1	4
25A(Rc1)	PD3-25A-BOLT			
40A(IN : Rc1 1/2、OUT : 外径φ48長さ52)	PD3-40A-BOLT			
50A(Rc2)	PD2-50A-BOLT-12		8	4
	PD2-50A-BOLT-16		11	6

●ボディ

接続口径	部品形番	部品図	番号	数量
20A(Rc3/4)	PD3-20A-BODY		3	1
25A(Rc1)	PD3-25A-BODY			
40A(IN : Rc1 1/2、OUT : 外径φ48長さ52)	PD3-40A-BODY			
40A-Rc(Rc1 1/2)	PD3-40A-RC-BODY			
50A(Rc2)	PD2-50A-BODY		15	1