








体系表

防爆形 多種流体用直動式・パイロット式2・3ポート電磁弁 防爆形マルチレックス

防爆構造	機種名	構造	作動方式	使用流体						接続口径							記載ページ						
				圧縮空気	低真空	水	灯油	油 (50mm ² /S以下)	蒸気	Rc1/4	Rc3/8	Rc1/2	Rc3/4	Rc1	Rc1 1/4	32 フランジ		Rc1 1/2	40 フランジ	Rc2	50 フランジ		
d2G4		直動	NC(通電時開)形	●	●	●	●	●			●	●								434			
			NO(通電時閉)形	●	●	●	●	●			●	●									434		
		直動ドライエア用	NC(通電時開)形 (ドライエア)	●	●						●	●									440		
		直動	3ポートユニバーサル形	●	●	●	●	●			●	●									444		
			3ポートNC加圧形	●	●	●	●	●			●	●										444	
			3ポートNO加圧形	●	●	●	●	●			●	●										444	
		直動ドライエア用	3ポートユニバーサル形 (ドライエア)	●	●						●	●										450	
			3ポートNC加圧形 (ドライエア)	●	●						●	●										450	
	FFB・FFG AB AG AP・AD APK・ADK ドライエア用		パイロット式 ピストン駆動	NC(通電時開)形	●		●	●	●													456	
				NO(通電時閉)形	●		●	●	●														
			直動	NC(通電時開)形	●		●	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	460	
				NO(通電時閉)形	●		●	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	460
			パイロット式 ダイヤフラム駆動	NC(通電時開)形	●		●	●	●							●	●	●					466
				NO(通電時閉)形	●		●	●	●							●	●	●					
直動			NC(通電時開)形	●		●	●	●							●	●	●	●	●	●	●	470	
			NO(通電時閉)形	●		●	●	●							●	●	●	●	●	●	●	470	
		パイロットキック式 ダイヤフラム駆動	NC(通電時開)形	●	●	●	●	●							●	●	●					476	
			NO(通電時閉)形	●	●	●	●	●							●	●	●						476
特別仕様 A2 EX 防爆形		直動	NC(通電時開)形	●		●	●	●	●			●	●									482	
			NO(通電時閉)形	●		●	●	●	●														482
	パイロット式 ピストン駆動	NC(通電時開)形	●		●	●	●	●							●	●	●					486	
		NO(通電時閉)形	●		●	●	●	●							●	●	●					486	
		NC(通電時開)形	●		●	●	●	●							●	●	●	●	●	●	●	490	
		NO(通電時閉)形	●		●	●	●	●							●	●	●	●	●	●	●	490	

● 防爆性能

防爆構造	電磁石型式	検定合格証番号	ポート	コイル種別	周囲温度	流体温度	摘要電磁弁
d2G4	EB21-G	第T64349	2	B	-10~50℃	-10~60℃	●直動式(AB41E4シリーズ) ●パイロット式 ピストン駆動(AP11E4・AP21E4シリーズ) ダイヤフラム駆動(AD11E4・AD21E4シリーズ)
	EB25-G	第T64361	2				●直動式(AB41E4-Zシリーズ)
	EB31-G	第T64346	3				●直動式(AG41E4シリーズ) ●直動式(AG43E4シリーズ) ●直動式(AG44E4シリーズ)
	EB35-G	第T64362	3				●直動式(AG41E4-Zシリーズ) ●直動式(AG43E4-Zシリーズ) ●直動式(AG44E4-Zシリーズ)
	EB22-G	第T64352	2				●直動式(AB42E4シリーズ) ●パイロット式 ピストン駆動(AP12E4・AP22E4シリーズ) ダイヤフラム駆動(AD12E4・AD22E4シリーズ)
	EB23-G	第T64355					●パイロット式ダイヤフラム駆動(ADK11E4シリーズ)
	EB24-G	第T64358					●パイロット式ダイヤフラム駆動(ADK12E4シリーズ)
d2G2	EH21-G	第T64351	2	H	-10~40℃	5~181℃	●直動式(AB41E2シリーズ) ●パイロット式(AP11E2・AP21E2シリーズ) ●パイロット式(AP12E2・AP22E2シリーズ)
	EH22-G	第T64354					

多種流体制御用2・3ポート電磁弁

FFB・FFG

AB

AG

AP・AD

APK・ADK

ドライエア用

特別仕様A2

EX
防爆形

防爆形

ストレーナ

巻末