




偏平シリンダ コンパクト・デミ 単動・押出形

FCS Series

●チューブ内径：φ25・φ32・φ40・φ50・φ63

■部品展開図



部品名	部品形番	番号	数量
ロッドカバー組立	FCS-□-ROD-CVR-ASSY	③ ⑨	各1
ヘッドカバー組立	FCD-□-HEAD-CVR-ASSY	⑥ ⑫	各1
ピストンロッド組立	FCS-□-◆-PST-ROD-ASSY	② ⑤ ⑦	各1
	FCS-□-◆-N-PST-ROD-ASSY		
	FCS-L-□-◆-PST-ROD-ASSY	② ⑤ ⑦ ⑩ ⑪ ⑬	各1
	FCS-L-□-◆-N-PST-ROD-ASSY		
パッキンキット	FCS-□K	⑤ ⑫	各1

□：チューブ内径(φ25/φ32/φ40/φ50/φ63)
◆：ストローク(φ25・φ32：1～10(1mm毎) φ40・φ50・φ63：1～20(1mm毎))




偏平シリンダ コンパクト・デミ 単動・引込形

FCH Series


●チューブ内径：φ25・φ32・φ40・φ50・φ63

■部品展開図



部品名	部品形番	番号	数量
ロッドカバー組立	FCD-□-ROD-CVR-ASSY	③ ④ ⑤ ⑩	各1
ヘッドカバー	FCH-□-HEAD-CVR	⑨	各1
ピストンロッド組立	FCH-□-◆-PST-ROD-ASSY	② ⑦ ⑧	各1
	FCH-□-◆-N-PST-ROD-ASSY		
	FCH-L-□-◆-PST-ROD-ASSY	② ⑦ ⑧ ⑬ ⑭ ⑮	各1
	FCH-L-□-◆-N-PST-ROD-ASSY		
パッキンキット	FCH-□K	③ ⑦ ⑩	各1

□：チューブ内径(φ25/φ32/φ40/φ50/φ63)
◆：ストローク(φ25・φ32：1～10(1mm毎) φ40・φ50・φ63：1～20(1mm毎))




偏平シリンダ コンパクト・デミ 複動・片ロッド形

FCD Series

●チューブ内径：φ25・φ32・φ40・φ50・φ63


■部品展開図



部品名	部品形番	番号	数量
ロッドカバー組立	FCD-□-ROD-CVR-ASSY	③ ④ ⑤ ⑩	各1
ヘッドカバー組立	FCD-□-HEAD-CVR-ASSY	⑨ ⑩	各1
ピストンロッド組立	FCD-□-◆-PST-ROD-ASSY	② ⑦ ⑧	各1
	FCD-□-◆-N-PST-ROD-ASSY	② ⑦ ⑧	各1
	FCD-L-□-◆-PST-ROD-ASSY	② ⑦ ⑧ ⑪ ⑫ ⑬	各1
	FCD-L-□-◆-N-PST-ROD-ASSY	② ⑦ ⑧ ⑪ ⑫ ⑬	各1
パッキンキット	FCD-□K	③ ⑦	各1
		⑩	2

□：チューブ内径(φ25/φ32/φ40/φ50/φ63)

◆：ストローク(1~50(1mm毎))




偏平シリンダ コンパクト・デミ 複動・両ロッド形

FCD-D Series

●チューブ内径：φ25・φ32・φ40・φ50・φ63


■部品展開図



部品名	部品形番	番号	数量
ロッドカバー組立	FCD-□-ROD-CVR-ASSY	③ ④ ⑤ ⑩	各1
ピストンロッド組立	FCD-D-□-◆-PST-ROD-ASSY	② ⑦ ⑧ ⑪	各1
	FCD-D-□-◆-N-PST-ROD-ASSY	② ⑦ ⑧ ⑪	各1
	FCD-DL-□-◆-PST-ROD-ASSY	② ⑦ ⑧ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮	各1
	FCD-DL-□-◆-N-PST-ROD-ASSY	② ⑦ ⑧ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮	各1
パッキンキット	FCD-D-□K	⑦	1
		③ ⑩	各2

□：チューブ内径(φ25/φ32/φ40/φ50/φ63)

◆：ストローク(1~50(1mm毎))




偏平シリンダ コンパクト・デミ 複動・クッション付

FCD-K Series

●チューブ内径：φ25・φ32・φ40・φ50・φ63

■部品展開図



部品名	部品形番	番号	数量
ロッドカバー組立	FCD-K-□-ROD-CVR-ASSY	③ ④ ⑤ ⑩ ⑭	各1
ヘッドカバー組立	FCD-□-HEAD-CVR-ASSY	⑨ ⑩	各1
ピストンロッド組立	FCD-K-□-◆-PST-ROD-ASSY	② ⑦ ⑧ ⑪ ⑯	各1
	FCD-K-□-◆-N-PST-ROD-ASSY		
	FCD-KL-□-◆-PST-ROD-ASSY	② ⑦ ⑧ ⑪ ⑫ ⑬ ⑮ ⑯	各1
	FCD-KL-□-◆-N-PST-ROD-ASSY		
パッキンキット	FCD-K-□K	③ ⑦ ⑪ ⑯	各1
		⑩	2

□：チューブ内径(φ25/φ32/φ40/φ50/φ63)
◆：ストローク(1~50(1mm毎))

MEMO