



蒸気用パイロットキック式 2ポート電磁弁


SPK11 Series

●NC(通電時開)形

SPK Series
NC(通電時開)形

■部品展開図

●SPK11-15A・20A・25A



●コイル組立

コイルハウジング	電圧	部品形番		部品図	番号	数量
		標準	サージキラー付			
4A (オープンフレーム形・リード線) (耐熱クラス180(H)) (サージキラーは添付)	AC100V	SPK11-25A-4A-COIL-AC100V	SPK11-25A-4AS-COIL-AC100V		4	各1
	AC200V	SPK11-25A-4A-COIL-AC200V	SPK11-25A-4AS-COIL-AC200V			
4M (オープンフレーム形・HP端子箱)	AC100V	SPK11-25A-4M-COIL-AC100V	-		5	各1
	AC200V	SPK11-25A-4M-COIL-AC200V	-			
4N (オープンフレーム形・HP端子箱・ランプ付) (耐熱クラス180(H))	AC100V	SPK11-25A-4N-COIL-AC100V	-			
	AC200V	SPK11-25A-4N-COIL-AC200V	-			

●コイル固定部品キット

コイルハウジング	部品形番	部品図	番号	数量
4A (リード線)	SPK11-25A-4-COIL-FIXED-KIT		1	各1
4M (DIN端子箱付)			2	
4N (DIN端子箱ランプ付)			5	

●コア組立・プランジャ主弁組立キット

接続口径	ボディ/シール材質	コイルハウジング	部品形番	部品図	番号	数量
15A	C (黄銅/PTFE)	4A (リード線)	SPK11-15A-K4-AC-CPS-KIT			
	K (黄銅/PTFE 禁油処理)	4M (DIN端子箱付)				
		4N (DIN端子箱ランプ付)				
20A	F (ステンレス/PTFE)	4A (リード線)	SPK11-15A-N4-AC-CPS-KIT			
	N (ステンレス/PTFE 禁油処理)	4M (DIN端子箱付)				
		4N (DIN端子箱ランプ付)				
25A	C (黄銅/PTFE)	4A (リード線)	SPK11-20A-K4-AC-CPS-KIT			
	K (黄銅/PTFE 禁油処理)	4M (DIN端子箱付)				
		4N (DIN端子箱ランプ付)				
25A	F (ステンレス/PTFE)	4A (リード線)	SPK11-20A-N4-AC-CPS-KIT			
	N (ステンレス/PTFE 禁油処理)	4M (DIN端子箱付)				
		4N (DIN端子箱ランプ付)				