




セレックスシリンダ

SCA2 Series

●チューブ内径：φ40・φ50・φ63・φ80・φ100

■部品展開図



部品名	部品形番	番号	数量
ロッドカバー組立	SCA2-□※-★-ROD-CVR-ASSY	2 3 4 5 6 7 15 16 17	各1
ヘッドカバー組立	SCA2-□※-★-HEAD-CVR-ASSY	6 7 14 15 16 17	各1
ピストンロッド組立	SCA2-□-◆-PR-ASSY	1 8 10 11 13	各1
		9 12	各2
クッションニードル組立	SCA2-□-NEEDLE-ASSY	15 16 17	各2
パッキンキット	SCA2-□K	2 3	各1
		6 7 9 12 15	各2

□：チューブ内径(φ40/φ50/φ63/φ80/φ100)
 ※：クッション(B：クッション有/N：クッション無)
 ◆：ストローク φ40・φ50・φ63：1～600(1mm毎)
 φ80 ：1～700(1mm毎)
 φ100 ：1～800(1mm毎)
 ★：クッションニードル位置(S/T)




セレックスシリンダ
 複動・ストローク調整形(押出し)

SCA2-P Series


●チューブ内径：φ40・φ50・φ63・φ80・φ100

■部品展開図



部品名	部品形番	番号	数量
ロッドカバー組立	SCA2-□※-★-ROD-CVR-ASSY	3 4 5 6 7 8 15 16 17	各1
ヘッドカバー組立	SCA2-□※-★-HEAD-CVR-ASSY	3 4 5 7 8 13 15 16 17	各1
ピストンロッド組立	SCA2-P-□-◆-■-PR-ASSY	1 2 9 11 12 18	各1
		10	各2
クッションニードル組立	SCA2-□-NEEDLE-ASSY	15 16 17	各2
パッキンキット	SCA2-P-□K	3 4 7 8 10 15	各2

□：チューブ内径(φ40/φ50/φ63/φ80/φ100)
 ※：クッション(B：クッション有/N：クッション無)
 ◆：ストローク φ40・φ50・φ63：1～600(1mm毎)
 φ80 ：1～700(1mm毎)
 φ100 ：1～800(1mm毎)
 ★：クッションニードル位置(S/T)
 ■：ストローク調整範囲(25/50/75/100)




セレックスシリンダ
複動・ストローク調整形(引込み)

SCA2-R Series

●チューブ内径：φ40・φ50・φ63・φ80・φ100

■部品展開図



部品名	部品形番	番号	数量
ロッドカバー組立	SCA2-□※-★-ROD-CVR-ASSY	2 3 4 5 6 7 14 15 16	各1
ヘッドカバー組立	SCA2-R-□※-★-HEAD-CVR-ASSY	6 7 13 14 15 16 17	各1
ピストンロッド組立	SCA2-R-□-◆-PR-ASSY	1 8 10 12 19	各1
		9 11	各2
クッションニードル組立	SCA2-□-NEEDLE-ASSY	14 15 16	各2
パッキンキット	SCA2-R-□K	2 3 17 18	各1
		6 7 9 11 14	各2

□：チューブ内径(φ40/φ50/φ63/φ80/φ100)
 ※：クッション(B：クッション有/N：クッション無)
 ◆：ストローク φ40・φ50・φ63：1～600(1mm毎)
 φ80 ：1～700(1mm毎)
 φ100 ：1～800(1mm毎)
 ★：クッションニードル位置(S/T)




セレックスシリンダ
複動・耐熱形

SCA2-T Series

●チューブ内径：φ40・φ50・φ63・φ80・φ100

■部品展開図



部品名	部品形番	番号	数量
ロッドカバー組立	SCA2-T-□※-★-ROD-CVR-ASSY	2 3 4 5 6 7 15 16 17	各1
ヘッドカバー組立	SCA2-T-□※-★-HEAD-CVR-ASSY	6 7 14 15 16 17	各1
ピストンロッド組立	SCA2-T-□-◆-PR-ASSY	1 8 10 11 13	各1
		9 12	各2
クッションニードル組立	SCA2-T-□-NEEDLE-ASSY	15 16 17	各2
パッキンキット	SCA2-T-□K	2 3	各1
		6 7 9 12 15	各2

□：チューブ内径(φ40/φ50/φ63/φ80/φ100)
 ※：クッション(B：クッション有/N：クッション無)
 ◆：ストローク φ40・φ50・φ63：1～600(1mm毎)
 φ80 ：1～700(1mm毎)
 φ100 ：1～800(1mm毎)
 ★：クッションニードル位置(S/T)



セレックスシリンダ
複動・落下防止形


SCA2-Q2 Series

●チューブ内径：φ40・φ50・φ63・φ80・φ100


SCA2-Q2 Series

■部品展開図

●SCA2-Q2-R



●SCA2-Q2-H



部品名	部品形番			番号	数量
	落下防止機構				
	H (ヘッド側落下防止付)		R (ロッド側落下防止付)		
ロッドカバー組立	φ40	SCA2- 40※-★-ROD-CVR-ASSY	SCA2-Q2-40B-R-ROD-CVR-ASSY-FL205331	2 3 4 5 6 7 14 15 16 17 18 19 20 22	各1
	φ50	SCA2- 50※-★-ROD-CVR-ASSY	SCA2-Q2-50B-R-ROD-CVR-ASSY-FL205332		
	φ63	SCA2- 63※-★-ROD-CVR-ASSY	SCA2-Q2-63B-R-ROD-CVR-ASSY-FL205333		
	φ80	SCA2- 80※-★-ROD-CVR-ASSY	SCA2-Q2-80B-R-ROD-CVR-ASSY-FL205334		
	φ100	SCA2-100※-★-ROD-CVR-ASSY	SCA2-Q2-100B-R-ROD-CVR-ASSY-FL205335	21	各4
ヘッドカバー組立	φ40	SCA2-Q2-40B-H-HEAD-CVR-ASSY-FL205336	SCA2- 40※-★-HEAD-CVR-ASSY	6 7 13 14 15 16 17 18 19 20 22	各1
	φ50	SCA2-Q2-50B-H-HEAD-CVR-ASSY-FL205337	SCA2- 50※-★-HEAD-CVR-ASSY		
	φ63	SCA2-Q2-63B-H-HEAD-CVR-ASSY-FL205338	SCA2- 63※-★-HEAD-CVR-ASSY		
	φ80	SCA2-Q2-80B-H-HEAD-CVR-ASSY-FL205339	SCA2- 80※-★-HEAD-CVR-ASSY		
	φ100	SCA2-Q2-100B-H-HEAD-CVR-ASSY-FL205340	SCA2-100※-★-HEAD-CVR-ASSY	21	各4
ストッパ用部品	φ40	SCA2-Q2- 40-STOPPER-KIT-FL205321		17 18 19 20 22	各1
	φ50	SCA2-Q2- 50-STOPPER-KIT-FL205322			
	φ63	SCA2-Q2- 63-STOPPER-KIT-FL205323			
	φ80	SCA2-Q2- 80-STOPPER-KIT-FL205324			
	φ100	SCA2-Q2-100-STOPPER-KIT-FL205325		21	各4
ピストンロッド組立	SCA2-Q2-□-◆-R-PR-ASSY			1 8 11 12 23	各1
				9 10	各2
	SCA2-Q2-□-◆-H-PR-ASSY			1 8 11 12 23 24	各1
				9 10	各2
クッションニードル組立	SCA2-□-NEEDLE-ASSY			14 15 16	各2
パッキンキット	SCA2-Q2-□K			2 3 17 20	各1
				6 7 9 10 16	各2

□：チューブ内径(φ40/φ50/φ63/φ80/φ100)
 ※：クッション(B：クッション有/N：クッション無)
 ◆：ストローク φ40・φ50・φ63：1～600(1mm毎)
 φ80 ：1～700(1mm毎)
 φ100 ：1～800(1mm毎)
 ★：クッションニードル位置(S/T)




セレックスシリンダ
複動・低摩擦形(低圧時(0.2MPa以下)低摩擦)

SCA2-O Series

●チューブ内径：φ40・φ50・φ63・φ80・φ100

■部品展開図



部品名	部品形番	番号	数量
ロッドカバー組立	SCA2-O-□N-★-ROD-CVR-ASSY	2 3 4 5 6 15 17	各1
ヘッドカバー組立	SCA2-□N-★-HEAD-CVR-ASSY	6 14 15 17	各1
ピストンロッド組立	SCA2-O-□-◆-PR-ASSY	1 8 10 11 13	各1
		9 12	各2
パッキンキット	SCA2-O-□K	2 3	各1
		6 9 12 15	各2

□：チューブ内径(φ40/φ50/φ63/φ80/φ100)
※：クッション(B：クッション有/N：クッション無)
◆：ストローク φ40・φ50・φ63：1～600(1mm毎)
φ80：1～700(1mm毎)
φ100：1～800(1mm毎)
★：クッションニードル位置(S/T)




セレックスシリンダ
複動・両ロッド形

SCA2-D Series

●チューブ内径：φ40・φ50・φ63・φ80・φ100

■部品展開図



部品名	部品形番	番号	数量
ロッドカバー組立	SCA2-□※-★-ROD-CVR-ASSY	3 4 5 6 7 8 13 14 15	各1
ピストンロッド組立	SCA2-D-□-◆-PR-ASSY	1 2 9 11 12 16	各1
		10	各2
クッションニードル組立	SCA2-□-NEEDLE-ASSY	13 14 15	各2
パッキンキット	SCA2-D-□K	3 4 7 8 10 13	各2

□：チューブ内径(φ40/φ50/φ63/φ80/φ100)
※：クッション(B：クッション有/N：クッション無)
◆：ストローク φ40・φ50・φ63：1～600(1mm毎)
φ80：1～700(1mm毎)
φ100：1～800(1mm毎)
★：クッションニードル位置(S/T)




セレックスシリンダ
複動・背合せ形

SCA2-B Series


●チューブ内径：φ40・φ50・φ63・φ80・φ100

■部品展開図



部品名	部品形番	番号	数量
ロッドカバー組立	SCA2-□※-★-ROD-CVR-ASSY	3 4 5 6 7 8 15 16 17	各2
ヘッドカバー組立	SCA2-□※-★-HEAD-CVR-ASSY	7 8 14 15 16 17	各2
ピストンロッド組立	SCA2-□-◆-PR-ASSY	2 9 11 13 18	各2
		10 12	各4
クッションニードル組立	SCA2-□-NEEDLE-ASSY	15 16 17	各2
パッキンキット	SCA2-B-□K	3 4	各2
		7 8 10 12 15	各4

□：チューブ内径(φ40/φ50/φ63/φ80/φ100)
※：クッション(B：クッション有/N：クッション無)
◆：ストローク φ40・φ50・φ63：1～600(1mm毎)
φ80：1～700(1mm毎)
φ100：1～800(1mm毎)
★：クッションニードル位置(S/T)




セレックスシリンダ
複動・二段形

SCA2-W Series

●チューブ内径：φ40・φ50・φ63・φ80・φ100

■部品展開図



部品名	部品形番	番号	数量
中間カバーR組立	SCA2-W-□※-MID-CVR-R-ASSY	5 13 14 20 21 22	各1
中間カバーH組立	SCA2-W-□※-MID-CVR-H-ASSY	1 13 14 20 21 22	各1
ロッドカバー組立	SCA2-□※-★-ROD-CVR-ASSY	9 10 11 12 13 14 20 21 22	各1
ヘッドカバー組立	SCA2-□※-★-HEAD-CVR-ASSY	7 13 14 20 21 22	各1
ロッドメタル組立	SCA2-W-□-ROD-MTL-ASSY	4	各1
		2 10	各2
S1側 ピストンロッド組立	SCA2-W-□-◆-S1PR-ASSY	8 15 17 19 23	各1
		16 18	各2
S2側 ピストンロッド組立	SCA2-W-□-◆-S2PR-ASSY	6 15 17 19 23	各1
		16 18	各2
クッションニードル組立	SCA2-□-NEEDLE-ASSY	20 21 22	各2
パッキンキット	SCA2-W-□K	9	各1
		10	各3
		13 14 16 18 20	各4
		2	各2

□：チューブ内径(φ40/φ50/φ63/φ80/φ100)
※：クッション(B：クッション有/N：クッション無)
◆：ストローク φ40・φ50・φ63：1～600(1mm毎)
φ80：1～700(1mm毎)
φ100：1～800(1mm毎)
★：クッションニードル位置(S/T)




セレックスシリンダ
複動・鋼管形

SCA2-K Series

●チューブ内径：φ40・φ50・φ63・φ80・φ100

■部品展開図



部品名	部品形番	番号	数量
ロッドカバー組立	SCA2-□※-★-ROD-CVR-ASSY	2 3 4 5 6 7 15 16 17	各1
ヘッドカバー組立	SCA2-□※-★-HEAD-CVR-ASSY	6 7 14 15 16 17	各1
ピストンロッド組立	SCA2-K-□-◆-PR-ASSY	1 8 10 11 13 15	各1
		9 12	各2
クッションニードル組立	SCA2-□-NEEDLE-ASSY	15 16 17	各2
パッキンキット	SCA2-K-□K	2 3	各1
		6 7 9 12 15	各2

□：チューブ内径(φ40/φ50/φ63/φ80/φ100)
 ※：クッション(B：クッション有/N：クッション無)
 ◆：ストローク φ40・φ50・φ63：1～600(1mm毎)
 φ80 ：1～700(1mm毎)
 φ100 ：1～800(1mm毎)
 ★：クッションニードル位置(S/T)




セレックスシリンダ
複動・低油圧形

SCA2-H Series

●チューブ内径：φ40・φ50・φ63・φ80・φ100

■部品展開図



部品名	部品形番	番号	数量
ロッドカバー組立	SCA2-H-□※-★-ROD-CVR-ASSY	2 3 4 5 6 7 15 16 17	各1
ヘッドカバー組立	SCA2-H-□※-★-HEAD-CVR-ASSY	6 7 14 15 16 17	各1
ピストンロッド組立	SCA2-H-□-◆-PR-ASSY	1 8 10 11 13	各1
		9 12	各2
クッションニードル組立	SCA2-H-□-NEEDLE-ASSY	15 16 17	各2
パッキンキット	SCA2-H-□K	2 3	各1
		6 7 9 12 15	各2

□：チューブ内径(φ40/φ50/φ63/φ80/φ100)
 ※：クッション(B：クッション有/N：クッション無)
 ◆：ストローク φ40・φ50・φ63：1～600(1mm毎)
 φ80 ：1～700(1mm毎)
 φ100 ：1～800(1mm毎)
 ★：クッションニードル位置(S/T)




セレックスシリンダ
複動・強力スクレーパ形

SCA2-G Series


●チューブ内径：φ40・φ50・φ63・φ80・φ100

■部品展開図



部品名	部品形番	番号	数量
ロッドカバー組立	SCA2-G-□※-★-ROD-CVR-ASSY	2 3 4 5 6 7 14 15 16	各1
ヘッドカバー組立	SCA2-□※-★-HEAD-CVR-ASSY	6 7 13 14 15 16	各1
ピストンロッド組立	SCA2-□-◆-PR-ASSY	1 8 10 12 17	各1
		9 11	各2
クッションニードル組立	SCA2-□-NEEDLE-ASSY	14 15 16	各2
パッキンキット	SCA2-G-□K	2 3	各1
		6 7 9 11 14	各2

□：チューブ内径(φ40/φ50/φ63/φ80/φ100)
※：クッション(B：クッション有/N：クッション無)
◆：ストローク φ40・φ50・φ63：1～600(1mm毎)
φ80：1～700(1mm毎)
φ100：1～800(1mm毎)
★：クッションニードル位置(S/T)




セレックスシリンダ
複動・耐切削油形

SCA2-G²₃ Series

●チューブ内径：φ40・φ50・φ63・φ80・φ100

■部品展開図



部品名		部品形番	番号	数量
ロッドカバー組立	G2	SCA2-G2-□※-★-ROD-CVR-ASSY	2 3 4 5 6 7 14 15 16	各1
	G3	SCA2-G3-□※-★-ROD-CVR-ASSY	2 3 4 5 6 7 14 15 16	各1
ヘッドカバー組立	G2	SCA2-G2-□※-★-HEAD-CVR-ASSY	6 7 13 14 15 16	各1
	G3	SCA2-G3-□※-★-HEAD-CVR-ASSY	6 7 13 14 15 16	各1
ピストンロッド組立	G2	SCA2-G2-□-◆-PR-ASSY	1 8 10 12 13	各1
	G3	SCA2-G3-□-◆-PR-ASSY	9 11	各2
クッションニードル組立	G2	SCA2-G2-□-NEEDLE-ASSY	14 15 16	各2
	G3	SCA2-G2-□-NEEDLE-ASSY	14 15 16	各2
パッキンキット	G2	SCA2-G2-□K	2 3	各1
	G3	SCA2-G3-□K	6 7 9 11 14	各2

□：チューブ内径(φ40/φ50/φ63/φ80/φ100)
※：クッション(B：クッション有/N：クッション無)
◆：ストローク φ40・φ50・φ63：1～600(1mm毎)
φ80：1～700(1mm毎)
φ100：1～800(1mm毎)
★：クッションニードル位置(S/T)




セレックスシリンダ
複動・コイルスクレーパ形

SCA2-G1 Series SCA2-G4 Series

●チューブ内径：φ40・φ50・φ63・φ80・φ100

複動・スパッタ付着防止形




セレックスシリンダ
複動・バルブ付

SCA2-V Series

●チューブ内径：φ40・φ50・φ63・φ80・φ100


■部品展開図



部品名	部品形番	番号	数量
ロッドカバー組立 ※G1のみ対応。G4対応不可	SCA2-G1-□※-★-ROD-CVR-ASSY	2 3 4 5 6 7 14 15 16 18	各1
ヘッドカバー組立	SCA2-□※-★-HEAD-CVR-ASSY	6 7 13 14 15 16	各1
ピストンロッド組立	SCA2-□-◆-PR-ASSY	1 8 10 12 17	各1
		9 11	各2
クッションニードル組立	SCA2-□-NEEDLE-ASSY	14 15 16	各2
パッキンキット ※G1のみ対応。G4対応不可	SCA2-G1-□K	2 3	各1
		6 7 9 11 14	各2

□：チューブ内径(φ40/φ50/φ63/φ80/φ100)
 ※：クッション(B：クッション有/N：クッション無)
 ◆：ストローク φ40・φ50・φ63：1～600(1mm毎)
 φ80 ：1～700(1mm毎)
 φ100 ：1～800(1mm毎)
 ★：クッションニードル位置(S/T)

■部品展開図



部品名	部品形番	番号	数量
ロッドカバー組立	SCA2-□※-★-ROD-CVR-ASSY	2 3 4 5 6 7 15 16 17	各1
ヘッドカバー組立	SCA2-V-□※-★-HEAD-CVR-ASSY	6 7 14 15 16 17	各1
ピストンロッド組立	SCA2-□-◆-PR-ASSY	1 8 10 11 13	各1
		9 12	各2
クッションニードル組立	SCA2-□-NEEDLE-ASSY	15 16 17	各2
パッキンキット	SCA2-□K	2 3	各1
		6 7 9 12 15	各2
サブベースキット	SCA2-V-□-KIT	19 20 21	

□：チューブ内径(φ40/φ50/φ63/φ80/φ100)
 ※：クッション(B：クッション有/N：クッション無)
 ◆：ストローク φ40・φ50・φ63：1～600(1mm毎)
 φ80 ：1～700(1mm毎)
 φ100 ：1～800(1mm毎)
 ★：クッションニードル位置(S/T)