

バリエーションとオプション項目との組合せ可否表

- ◎：オプションバリエーション(チェック区分2)
○：C5対応(チェック区分3)
△：条件により製作可(見積)
■：製作不可

区分		区分	クリーン仕様	
			クリーン仕様 (排気処理)	クリーン仕様 (真空掃引)
STG		記号	P72	P73
バリエーション	複動基本形	B	◎	◎
	落下防止形	Q	△	△
	エアクッション付	C		
	耐熱形(120°)	T		
	パッキン材質フッ素ゴム	T2	△	△
	低速形	O	○	○
	強力スクレーパ形	G		
	コイルスクレーパ形	G1		
	耐切削油スクレーパ形(NBR)	G2		
	耐切削油スクレーパ形(FKM)	G3		
	スパッタ付着防止形	G4		
	配管ねじ	NPT (φ20以上)	N	○
クッション	配管ねじ	G (φ20以上)	G	○
	クッション	ゴムエアクッション付	C	
オプション	耐食形	M		
	ノンパープル形	P6		