

体系表

サイレンサ

● 高い消音効果、材質も2タイプ。

F.R.L
F.R
F
R
L
ドレンセパレータ
機械式圧力SW
残圧排出弁
スロースタートバルブ
抗菌除菌F
難燃FR
禁油R
中圧FR
ノンバブルFRL
屋外FRL
アダプタジョイナ
圧力計
小形FRL
大形FRL
精密R
真空F・R
クリーンFR
電空R
エアフスタ
スピードコントローラ
サイレンサ
逆止弁・チェック弁他
継手・チューブ
ノズル
エアユニット
精密機器
電子式圧力SW
音産・密着確認SW
エアセンサ
クーラント用圧力SW
気体検出センサ・コントローラ
水用流量センサ
全空圧システム(トータルエア)
全空圧システム(ガンマ)
気体発生装置
冷凍式ドライヤ
乾燥剤式ドライヤ
高分子膜式ドライヤ
メインラインフィルタ
ドレン排出器他
巻末

機種名・外観	形番	接続口径 (R)														有効断面積 (mm ²)	流量 (ℓ/min) ANR 0.5MPa時	適用シリンダ チューブ内径 (mm)	記 載 ページ	
		M3	M5	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	φ6	φ8	φ10					φ12
● サイレンサ付 メタリングバルブ 	SMW2-6A			●													5.6	370	φ20～φ50	760
	SMW2-8A				●												9.9	660	φ32～φ75	
	FMS-M5		●														4	250	φ6～φ15	762
	SMW-10A					●											25	1700	φ50～φ100	
	SMW-15A						●										39	2600	φ50～φ100	
● 小口径タイプ 	SL-M5		●														5	300	φ6～φ15	764
● 樹脂ボディタイプ 	SLW-6A/6N			●													10	650	φ20～φ80	
	SLW-8A/8N				●												20	1300	φ32～φ80	
	SLW-10A/10N					●											30	2000	φ50～φ100	
	SLW-15A/15N						●										75	4850	φ50～φ100	
● 高消音・小口径・ 樹脂ボディタイプ 	SLW-8A-H				●												15	1000	φ32～φ80	766
	SLW-10A-H					●											30	2000	φ50～φ100	
	SLW-15A-H						●										50	3250	φ50～φ100	
● 大流量・小口径・ 樹脂ボディタイプ 	SLW-8L				●												30	2000以上	φ32～φ80	767
	SLW-10L					●											60	4000以上	φ50～φ100	
● 高消音・ コンパクトタイプ 	SLW-6S			●													12	800	φ20～φ80	768
	SLW-8S				●												30	1900	φ32～φ80	
	SLW-20S							●									90	6000	φ100～φ200	769

サイレンサ Series

体系表

機種名・外観	形番	接続口径（Rc又はR）														有効断面積 （mm ² ）	流量（ℓ/min） ANR 0.5MPa時	適用シリンダ チューブ内径 （mm）	記 載 ページ	
		M3	M5	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	φ6	φ8	φ10					φ12
● ワンタッチタイプ 	SLW-H6												●				7	455	φ20～φ40	770
	SLW-H8													●			8.5	550		
	SLW-H10														●		17.5	1135		
	SLW-H12															●	25.5	1655		
● 超小形タイプ 	SLM-M3	●															1	60以上	φ6以下	771
	SLM-M5		●														5	350以上	φ6～φ15	
● アルミボディタイプ 	SL-8A				●												36	2400	φ50～φ100	772
	SL-10A					●											48	3200	φ63～φ140	
	SL-15A						●										61	4100	φ75～φ180	
	SL-20A							●									160	12000	φ100～φ250	
	SL-25A								●								210	14000	φ140～φ250	
	SL-32A									●							280	18000	φ140～φ450	
	SL-40A										●						320	21000	φ140～φ450	
	SL-50A											●					500	33000	φ300～φ450	
● 屋外シリーズ 金属ボディタイプ 	SL-8A-W				●												36	2400	φ50～φ100	774
	SL-10A-W					●											48	3200	φ63～φ140	
	SL-15A-W						●										61	4100	φ75～φ180	

機種名・外観	形番	接続口径 (Rc)														有効断面積 (mm ²)	最大処理流量 m ³ /min (ANR)	記 載 ページ
		M3	M5	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	φ6	φ8	φ10			
● 排気クリーナ 	FA331					●										16	0.3	778
	FA431						●									33	0.6	
	FA531							●								55	1	
	FA631								●							165	3	
	FA731									●						330	6	
	FA831											●				550	10	

F.R.L
F.R
F
R
L
ドレンセパレータ
機械式圧力SW
残圧排出弁
スロースタートバルブ
抗菌除菌F
難燃FR
禁油R
中圧FR
ノンバールFRL
屋外FRL
アダプタジョイナ
圧力計
小形FRL
大形FRL
精密R
真空F・R
クリーンFR
電空R
エアースタ
スピードコントローラ
サイレンサ
逆止弁・チェック弁他
継手・チューブ
ノズル
エアユニット
精密機器
電子式圧力SW
着座・密着確認SW
エアセンサ
クーラント用圧力SW
気体流量センサ
コントローラ
水用流量センサ
全空圧システム(トータルエア)
全空圧システム(ガソマ)
気体発生装置
冷凍式ドライヤ
乾燥剤式ドライヤ
高分子膜式ドライヤ
メインラインフィルタ
ドレン排出器他
巻末