



汎用  
電磁弁

最短 **1日** で出荷

お待たせしません!

直動式2ポート電磁弁  
マルチフィットバルブ FFBシリーズ



スタンダードな  
標準品 **39** 機種

受注後、出荷まで  
最短 **1日**!



**当日**※ または **翌日** に出荷 ※当社に午前中にご注文いただいた場合

出荷日	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
			お客様 ご注文日	1日目			

- CKD営業日に基づいております。
- ご注文の混雑状況によっては翌々日以降の出荷になる場合がございます。
- 10個以上のご注文の場合はお問い合わせください。

選べる対応機種一覧は裏面へ▶





# Quick Response 対応機種一覧

口径

オリフィス

電圧

が選べます。

ボディ材質	黄銅	シール材質	NBR	配線仕様	リード線 300mm		
適用流体	ポート数	作動方式	接続口径	オリフィス	最高使用圧力 (MPa)	電圧	形番
 圧縮空気  ドライエア DRY  水  油	2ポート	NC形 (通電時開)	Rc1/8	φ1.5	1	1:AC100V 2:AC200V 3:DC24V	FFB-2106ASC3A□
				φ2	0.6		FFB-2106A2C3A□
				φ3	0.6		FFB-3106A3C3A□
			Rc1/4	φ2	1.4		FFB-3108A2C3A□
				φ3	0.6		FFB-3108A3C3A□
				φ4	1		FFB-4108A4C3A□
				φ5	0.2		FFB-3108A5C3A□
			Rc3/8	φ7	0.15		FFB-4108A7C3A□
				φ4	1		FFB-4110A4C3A□
				φ5	0.8		FFB-5110A5C3A□
				φ7	0.15		FFB-4110A7C3A□
				φ7	0.3		FFB-5110A7C3A□
φ10	0.1	FFB-5115AXC3A□					

※形番の□には電圧番号が入ります。ご使用の電圧番号を入れてください。

例：DC24Vの場合：FFB-2106ASC3A3

詳細仕様は必ずカタログもしくはWebサイトでご確認ください。

カタログ・CADデータは  
こちら▶  
マルチフィットバルブ製品紹介



商品の詳細はこちら▶  
マルチフィットバルブ  
webサイト



## CKD Corporation

<Website>  
<https://www.ckd.co.jp/>

お問い合わせは下記へどうぞ

本社・工場 〒485-8551  
愛知県小牧市応時2-250  
TEL(0568)77-1111 FAX(0568)77-1123

東京オフィス 〒105-0013  
東京都港区浜松町 1-31-1 (文化放送メディアプラス 4 階)  
TEL(03)5402-3620 FAX(03)5402-0120

大阪オフィス 〒532-0003  
大阪府大阪市淀川区宮原4丁目2-10 (PMO EX新大阪6階)  
TEL(06)6152-9415 FAX(06)4866-5391