

附件对应表

T形支撑件组件

型号	标准系列	阻燃系列	禁油系列	室外系列
B110-W	●			
B310-W	●	●		
B410-W	●	●		
B810-W	●	●		
BW410-W				●
BW810-W				●

C形支撑件

型号	标准系列	阻燃系列	禁油系列	室外系列
B120	●			
B220	●			
B320	●	●	●	
B420	●	●	●	●
B620	●			
B820	●	●	●	●

L形支撑件

型号	标准系列	阻燃系列	禁油系列	室外系列
B130	●			
B230	●			
B330	●	●	●	
B430	●	●	●	

连接件组件

型号	标准系列	阻燃系列	禁油系列	室外系列
C1000-J100-W	●			
C4000-J400-W	●	●		
C8000-J800-W	●	●		
C4000-JW400-W				●
C8000-JW800-W				●

分配器

型号	标准系列	阻燃系列	禁油系列	室外系列
D101-00-W	●			
D401-00-W	●	●		
D801-00-W	●	●		
D300-W	●			

配管适配器组件

型号	标准系列	阻燃系列	禁油系列	室外系列
A100-W	●			
A400-W	●	●		
A800-W	●	●		
AW400-W				●
AW800-W				●

带T形支撑件配管适配器组件

型号	标准系列	阻燃系列	禁油系列	室外系列
A100-W-B11W	●			
A400-W-B31W	●	●		
A400-W-B41W	●	●		
A800-W-B81W	●	●		
AW400-W-B41W				●
AW800-W-B81W				●

L形配管适配器组件

型号	标准系列	阻燃系列	禁油系列	室外系列
A101-W	●			
A401-W	●	●		
A801-W	●	●		

F.R.L

F.R

F

R

L

冷凝水分离器

机械式压力开关

残压排出阀

缓慢启动阀

抗菌除菌F

阻燃FR

禁油R

中压FR

防紫色化FRL

室外FRL

适配器连接件

压力表

小型FRL

大型FRL

精密R

真空F、R

洁净FR

电空R

空气增压器

调速阀

消音器

止回阀、单向阀等

接头、气管

喷嘴

气源处理单元

精密元件

电子式压力开关

到位、密合确认开关

空气传感器

冷却液用压力开关

气体用流量传感器、控制器

水用流量传感器

全气动系统(全空压)

全气动系统(Y)

气体发生装置

冷冻式干燥机

干燥剂式干燥机

高分子膜式干燥机

主管路过滤器

排水器等

卷末