

- F.R.L
- F.R
- F
- R
- L
- 冷凝水分离器
- 机械式压力开关
- 残压排出阀
- 缓慢启动阀
- 抗菌除菌F
- 阻燃FR
- 禁油R
- 中压FR
- 防紫色化FRL
- 室外FRL
- 适配器连接件
- 压力表
- 小型FRL
- 大型FRL
- 精密R
- 真空F、R
- 洁净FR
- 电空R
- 空气增压器
- 调速阀
- 消音器
- 止回阀・单向阀等
- 接头・气管
- 喷嘴
- 气源处理单元
- 精密元件
- 电子式压力开关
- 到位・密合确认开关
- 空气传感器
- 冷却液用压力开关
- 气体用流量传感器・控制器
- 水用流量传感器
- 全气动系统(全空压)
- 全气动系统(Y)
- 气体发生装置
- 冷冻式干燥机
- 干燥剂式干燥机
- 高分子膜式干燥机
- 主管路过滤器
- 排水器等
- 卷末

定制气源处理单元(定制组合)

机 种 名 称	型 号	系列		记载页码
		1000	2000 3000 4000	
CXU10系列	CXU10-UN-	●		956、957
CXU13系列	CXU13-UN-	●		962、963
CXU30系列	CXU30-UN-		●	958～961

气源处理单元特注生产品

机 种 名 称	型 号	系列		记载页码
		1000	2000 3000 4000	
气源处理单元特注生产品	CXUZ-FL	●	●	1005

阀气源处理单元

机 种 名 称	型 号	系列		记载页码
		1000	2000 3000 4000	
先导式2通电磁阀	CXU10-GEXA	●		1008
先导式5通阀	CXU30-M4G2R		●	1012

气源处理单元用单体

机 种 名 称	型 号	系列			记载 页码
		1000	2000 3000 4000	6000 8000	
模块残压排出阀	CXU30-VE		●		1020
先导式2通电磁阀	CXU10-EXA	●			1026
直动式2通电磁阀	CXU10-FAB3	●			1028
	CXU30-FAB4U		●		1030
先导突跳式2通电磁阀	CXU30-ADK		●		1032
先导式5通阀	CXU30-4G2R		●		1034
模块式单向阀	CXU10-CHV	●			1040
4向分配器	CXU10-D4	●			1042
	CXU30-D4		●		1042
旋转接头	CXU10-TA	●			1044
	CXU30-TA		●		1044
遮蔽适配器	CXU10-MA	●			1045
模块转换适配器	CXU13-CA		●		1046
	CXU48-CA			●	

F.R.L
F.R
F
R
L
冷凝水分离器
机械式压力开关
残压排出阀
缓慢启动阀
抗菌除菌F
阻燃FR
禁油R
中压FR
防雾化FRL
室外FRL
适配器连接件
压力表
小型FRL
大型FRL
精密R
真空F、R
洁净FR
电空R
空气增压器
调速阀
消音器
止回阀・单向阀等
接头・气管
喷嘴
气源处理单元
精密元件
电子式压力开关
到位・密合确认开关
空气传感器
冷却液用压力开关
气体用流量传感器・控制器
水用流量传感器
全气动系统(全空压)
全气动系统(Y)
气体发生装置
冷冻式干燥机
干燥剂式干燥机
高分子膜式干燥机
主管路过滤器
排水器等
卷末