

注1：气缸搭载型号为下表中的订购型号。
注2：开关单体型号在下表开关基本型号末尾加-P4。
注3：带※产品为带树脂接插件规格。
注4：SSD时，无法选择F形开关。

卷头 23 CKD

CKD 卷头 24

开关对应表 (L 形导线伸出型)

注1：气缸搭载型号为下表中的订购型号。

注2：开关单体型号在下表开关基本型号末尾加-P4。

注3：带※产品为带树脂接插件规格。

注4：SSD时，无法选择F形开关。

[illegible]

CKD 卷头 26