


其他可对应产品

OGD※0R・MGD※0R Series

RoHS

接单生产品

机种	产品详情
OGD10R OGD20R MGD10R MGD20R	阀体选择项 (37~40页) ●配管方式 ●气口形状组合 ●手柄颜色
	安全规格选择项 (第41页) ●带锁定机构 ●带双动机构



OGD-R、MGD-R系列选择项型号表示方法

O **GD** **1** **0R** - **4** **RJ** - **MF** - **K** - **F** 手柄颜色

机种型号

OGD 1	OGD 2	MGD 1	MGD 2
-------	-------	-------	-------

符号	内容
A 机种	
O	手动(快动)
M	手动(圆形手柄)

B 尺寸	
1	1/4"
2	3/8"

C 配管口径	
4	1/4"
6	3/8"
8	1/2"

D 配管方式	
RJ	JXR母接头(带轴承)
R	JXR母接头
RM	JXR公接头
W	自动焊接接头
S	双卡套接头

E 气口形状组合	
2通阀	
无符号	IN、OUT 同种接头
MF	IN：公 OUT：母
FM	IN：母 OUT：公
3通分流阀	
FFF	abc 母・母・母
FFM	abc 母・母・公
FMM	abc 母・公・公
MMM	abc 公・公・公
WWW	abc 自动焊接接头
□□□	abc □・□・□ 注1

F 手柄颜色	
无符号	银色
K	黑色
B	蓝色
Y	黄色
R	红色

D 配管方式					
符号	RJ	R	RM	W	S
2通阀					
无符号	●	●	●	●	●
MF	●	●			
FM	●	●			
3通分流阀					
FFF	●	●			
FFM	●	●			
FMM	●	●			
MMM			●		
WWW				●	
□□□	●	●		●	

手柄颜色

●银色




●黑色(-K)

●红色(-R)



●蓝色(-B)

●黄色(-Y)



规格

请参阅各系列的规格页。

注1 F：母、M：公、W：自动焊接接头 自由组合

OGD10R
MGD10R 2通阀

接单生产品

外形尺寸图

OGD10R-4RJ-K (B, Y, R) (1/4" JXR母接头(带轴承)型)

OGD10R-4W-K (B, Y, R) (1/4"自动焊接接头型)

MGD10R-4RJ-K (B, Y, R) (1/4" JXR母接头(带轴承)型)


MGD10R-4R-K (B, Y, R) (1/4" JXR母接头型)

MGD10R-4RM-K (B, Y, R) (1/4" JXR公接头型)




MGD10R-4W-K (B, Y, R) (1/4"自动焊接接头型)

MGD10R-4S-K (B, Y, R) (1/4"双卡套接头型)

图为OGD10R-4RJ-K
母接头(带轴承)



图为MGD10R-4RJ-K
母接头(带轴承)




焊接接头: 4W

OGD10R-4RJ-FM_{MF}-K (B, Y, R) (1/4" JXR公母(带轴承)混合型)


OGD10R-4R-FM_{MF}-K (B, Y, R) (1/4" JXR公母混合型)

MGD10R-4RJ-FM_{MF}-K (B, Y, R) (1/4" JXR公母(带轴承)混合型)


MGD10R-4R-FM_{MF}-K (B, Y, R) (1/4" JXR公母混合型)



母接头(带轴承)



母接头: 4R



公接头: 4RM

LGD系列

AGD/OGD/
MGD-R系列

高耐久型

工艺气体用元件
其他工艺
气体用阀

减压阀

供气系统
集成化

使用
事项

气控阀

手动阀

高真空用元件
真空压力
控制阀

使用
事项

关联
元件

OGD10R
MGD10R

3通分流阀

接单生产品

外形尺寸图

OGD10R-4RJ-□□□-K (B, Y, R) (1/4" JXR母接头 (带轴承) 混合型)

OGD10R-4R-□□□-K (B, Y, R) (1/4" JXR母接头混合型)

OGD10R-4RM-MMM-K (B, Y, R) (1/4" JXR公接头型)


OGD10R-4W-□□□-K (B, Y, R) (1/4" 自动焊接接头混合型)

MGD10R-4RJ-□□□-K (B, Y, R) (1/4" JXR母接头 (带轴承) 混合型)



MGD10R-4R-□□□-K (B, Y, R) (1/4" JXR母接头混合型)

MGD10R-4RM-MMM-K (B, Y, R) (1/4" JXR公接头型)




MGD10R-4W-□□□-K (B, Y, R) (1/4" 自动焊接接头混合型)




图为OGD10R-4RJ-FFF-K
母接头 (带轴承)




图为MGD10R-4RJ-FFF-K
母接头 (带轴承)




<主气口>



母接头: 4R




公接头: 4RM




焊接接头: 4W


<分支气口>




母接头: 4RJ-□F□
(带轴承)



母接头: 4R-□F□



公接头: -□M□



焊接接头: -□W□

OGD20R
MGD20R 2通阀

接单生产品

外形尺寸图

OGD20R-6RJ-K (B, Y, R) (3/8" JXR母接头(带轴承)型)

OGD20R-6W-K (B, Y, R) (3/8"自动焊接接头型)

MGD20R-6RJ-K (B, Y, R) (3/8" JXR母接头(带轴承)型)

MGD20R-6R-K (B, Y, R) (3/8" JXR母接头型)


MGD20R-6RM-K (B, Y, R) (3/8" JXR公接头型)

MGD20R-6W-K (B, Y, R) (3/8"自动焊接接头型)




MGD20R-6S-K (B, Y, R) (3/8"双卡套接头型)

• 还可制作1/2"规格的产品。此时的端面至端面的距离与3/8"规格相同。(双卡套接头不同)


图为OGD20R-6RJ-K
母接头(带轴承)



图为MGD20R-6RJ-K
母接头(带轴承)



焊接接头: 6W



双卡套接头: 8S


OGD20R-6RJ-FM^{FM}-K (B, Y, R) (3/8" JXR公母(带轴承)混合型)

OGD20R-6R-FM^{FM}-K (B, Y, R) (3/8" JXR公母混合型)


MGD20R-6RJ-FM^{FM}-K (B, Y, R) (3/8" JXR公母(带轴承)混合型)

MGD20R-6R-FM^{FM}-K (B, Y, R) (3/8" JXR公母混合型)


• 还可制作1/2"规格的产品。此时的端面至端面的距离与3/8"规格相同。



母接头: 6RJ(带轴承)



母接头: 6R



公接头: 6RM

LGD系列

AGD/OGD/
MGD-R系列

高耐久型

工艺气体用元件
其他工艺
气体用阀

减压阀

集成化
供气系统

使用
注意事项

气控阀

手动阀

高真空用元件
真空压力
控制阀

使用
注意事项

关联
元件

外形尺寸图

OGD20R-6RJ-□□□ (3/8" JXR母接头 (带轴承) 混合型)

OGD20R-6R-□□□ (3/8" JXR母接头 混合型)

OGD20R-6RM-MMM (3/8" JXR公接头型)

OGD20R-6W-□□□ (3/8" 自动焊接接头 混合型)


MGD20R-6RJ-□□□ (3/8" JXR母接头 (带轴承) 混合型)

MGD20R-6R-□□□ (3/8" JXR母接头 混合型)


MGD20R-6RM-MMM (3/8" JXR公接头型)

MGD20R-6W-□□□ (3/8" 自动焊接接头 混合型)



• 还可制作1/2"规格的产品。此时的端面至端面的距离与3/8"规格相同。




图为OGD20R-6RJ-FFF
母接头 (带轴承)




图为MGD20R-6RJ-FFF
母接头 (带轴承)




〈主气口〉



母接头：6R




公接头：6RM




焊接接头：6W


〈分支气口〉




母接头：6RJ-□F□
(带轴承)



母接头：6R-□F□



公接头：-□M□



焊接接头：-□W□

手动阀 安全规格选择项

接单生产品

外观图

OGD 带锁定机构



■也可根据需要带锁。

MGD 带双动机构



■按住手柄进行转动(双动)，可消除误动作。

※关于型号等详细情况，请咨询本公司营业所。

LGD系列	AGD/OGD/MGD-R系列	高耐久型	其他工艺气体用阀	减压阀	集成化供气系统	使用注意事项	气控阀	手动阀	真空压力控制阀	使用注意事项	关联元件
			工艺气体用元件						高真空用元件		