

EKS-M機種選定チェックシート → CKD(担当)行

用紙に記入して最寄の営業所へ送付ください。機種選定結果をご回答いたします。

お客様：

貴社名		部署	
お名前		eメール	
TEL		FAX	

選定条件：

ご希望機種	(EKS-M) -		
基本仕様	最大ストローク：	mm、ボールねじリード：	mm
動作条件	移動ストローク：	mm、移動時間：	s
	設定速度：	mm / s	
	設定加減速度：	mm / s ² (設定加減速時間： s)	
	繰返し精度：±	mm	
負荷条件	負荷質量：	kg	
	取付姿勢： 水平／壁掛け／垂直／天吊り／その他		
	スライダ中心から負荷重心までの距離		
	A方向：	mm	
B方向：	mm		
C方向：	mm		
使用環境	押付負荷：	無し / 有り (N)	
	動作時 / 停止時		
	スライダ中心にかかる力の方向 ()		
使用環境	使用周囲温度：	℃、使用周囲湿度：	%
	雰囲気：		
インターフェース仕様	パラレル I/O / CC-Link / EtherCAT / MECHATROLINK-Ⅲ		
特記事項			