


允许悬挂长度 (ECV系列)

【水平安装时】



【允许悬挂长度】

●ECV-05

马达安装	加减时间 sec	导程等效值	重量 kg	悬挂量 mm		
				A	B	C
折回安装	0.4	40	3	55	20	30

●ECV-06

马达安装	加减时间 sec	导程等效值	重量 kg	悬挂量 mm		
				A	B	C
折回安装	0.4	40	3	210	60	110

●ECV-10

马达安装	加减时间 sec	导程等效值	重量 kg	悬挂量 mm		
				A	B	C
折回安装	0.4	32	5	550	160	140
			8	330	100	85
			10	260	80	65

●ECV-14

马达安装	加减时间 sec	导程等效值	重量 kg	悬挂量 mm		
				A	B	C
折回安装	0.4	40	10	1800	700	550
			20	880	330	260
			25	700	260	200

●ECV-17


马达安装	加减时间 sec	导程等效值	重量 kg	悬挂量 mm		
				A	B	C
折回安装	40	10	10	3000	1250	1150
			20	1600	600	550
			30	1050	400	360
			45	650	250	230

●ECV-22

马达安装	加减时间 sec	导程等效值	重量 kg	悬挂量 mm		
				A	B	C
折回安装	0.4	40	45	1700	650	470
			65	1150	420	310
			85	850	310	225

允许悬挂长度 (ECV系列)

【壁挂安装时】



【允许悬挂长度】

●ECV-05

马达安装	加减时间 sec	导程等效值	重量 kg	悬挂量 mm		
				A	B	C
折回安装	0.4	40	3	29	21	57

●ECV-06

马达安装	加减时间 sec	导程等效值	重量 kg	悬挂量 mm		
				A	B	C
折回安装	0.4	40	3	120	80	220

●ECV-10

马达安装	加减时间 sec	导程等效值	重量 kg	悬挂量 mm		
				A	B	C
折回安装	0.4	32	5	140	160	520
			8	85	100	320
			10	65	75	250

●ECV-14

马达安装	加减时间 sec	导程等效值	重量 kg	悬挂量 mm		
				A	B	C
折回安装	0.4	40	10	540	690	1800
			20	260	330	860
			25	200	255	680

●ECV-17

马达安装	加减时间 sec	导程等效值	重量 kg	悬挂量 mm		
				A	B	C
折回安装	0.4	40	10	1150	1250	2700
			20	550	600	1550
			30	350	390	1000
			45	220	230	630

●ECV-22

马达安装	加减时间 sec	导程等效值	重量 kg	悬挂量 mm		
				A	B	C
折回安装	0.4	40	45	480	650	1700
			65	320	430	1150
			85	230	320	850

伺服马达对应

ECS

ETV

ECV

EKS

EBS

步进马达对应

EBR

ETS

ECS

使用
注意事项