

## 产品种类与选择项可否组合一览表

- ◎: 选择项产品种类 (检查分类2)
- : 对应C5 (检查分类3)
- △: 可根据条件制作 (报价)
- : 不可制作

产品种类	符号	洁净规格								
		排气处理	抽真空	排气处理	抽真空	排气处理	抽真空	排气处理	抽真空	
SCPD3										
SCM										
SSD2										
MDC2										
SMG										
LCM										
LCR										
LCG										
LCX	双作用单活塞杆型	无符号	◎	◎	■	■	○	○	■	■
STM	带气缸开关	L	◎	◎	■	■	○	○	■	■
STG	微速型	F	○	○	■	■	■	■	■	■
STR2	防回转型	M	注2	注2	○	○	注2	注2	○	○
MRL2	单作用加压伸出型	X	■	■	■	■	■	■	■	■
GRC	单作用加压缩回型	Y	■	■	■	■	■	■	■	■
气缸开关	活塞杆前端指定	N※※	○	○	■	■	○	○	■	■
MN3E										
MN4E										
4GA/B										
M4GA/B										
MN4GA/B										
F.R (模块)										
洁净 F.R										
精密R										
压力表 压差表										
电空R										
调速阀										
辅助阀										
接头·气管										
洁净 气体单元										
压力 传感器										
流量 传感器										
吹气阀										
卷末										

注1: 要改变活塞杆前端的螺纹尺寸时, 从该组合除外。请另行与本公司协商。  
 注2: 洁净规格与防回转型组合时, 导杆与活塞杆分别滑动。  
 有除活塞杆外的发尘部, 以其他符号(P52、P72(排气处理)、P53、P73(抽真空))对应。