

SCPD3
SCM
SSD2
MDC2
SMG
LCM
LCR
LCG
LCX
STM
STG
STR2
MRL2
GRC
气缸
开关
MN3E
MN4E
4GA/B
M4GA/B
MN4GA/B
F.R
(模块)
洁净
F.R
精密R
压力表
压差表
电空R
调速阀
辅助阀
接头·
气管
洁净
气体单元
压力
传感器
流量
传感器
吹气阀
卷末

GW

新型接头

配管口径 M3~1/2 (Rc或R)

● 连接接头，机种丰富。



■ 直线型									
单侧直管・ GWS□-□-P7※・P80		单侧直管・ GWS□-□-S-P7※・P80		内螺纹直管・ GWS□-□-M-P7※・P80		隔板内螺纹・ GWS□-□-E-P7※・P80		隔板接头・ GWS□-□-X-P7※・P80	
	适用管 外径φ		适用管 外径φ		适用管 外径φ		适用管 外径φ		适用管 外径φ
	4		3.2		4		4		4
	6		4		6		6		6
	8		6		8		8		8
	10		8		10		10		10
	12		10		12		12		12
・记载页码：958		・记载页码：958		・记载页码：958		・记载页码：958		・记载页码：959	
对向紧固接头用隔板接头・ GWM□-□-X-P7※・P80		单侧直管・ GWS□-0-P7※・P80		异径直管・ GWS□-0-P7※・P80		变径塞管・ GWS□-□-P-P7※・P80		连接堵头・ GWP□-0-P7※・P80	
	适用管 外径φ		适用管 外径φ		适用管 外径φ		适用管 外径φ		连接接头 直径φ
	4		4		4・6		4		4
	6		6		6・8		6		6
	8		8		8・10		8		8
	10		10		10・12		10		10
	12		12						12
・记载页码：959		・记载页码：959		・记载页码：959		・记载页码：960		・记载页码：960	
■ 弯管型									
异形连接堵头・ GWP□-0-P7※・P80		单侧弯管・ GWL□-□-P7※・P80		长弯管・ GWL□-□-L-P7※・P80		单侧45°弯管・ GWL□-□-45-P7※・P80		旋转变管・ GWL□-□-T-P7※・P80	
	连接接头 直径φ		适用管 外径φ		适用管 外径φ		适用管 外径φ		适用管 外径φ
	4・6		4		4		4		4
	6・8		6		6		6		6
	8・10		8		8		8		8
	10・12		10		10		10		10
			12		12		12		12
・记载页码：960		・记载页码：960		・记载页码：961		・记载页码：961		・记载页码：961	
■ 三通型									
弯管・ GWL□-0-P7※・P80		双侧三通・ GWT□-□-P7※・P80		D形三通・ GWT□-□-D-P7※・P80		三通・ GWT-0-P7※・P80		Y形三通・ GWY□-0-P7※・P80	
	适用管 外径φ		适用管 外径φ		适用管 外径φ		适用管 外径φ		适用管 外径φ
	4		4		4		4		4・4
	6		6		6		6		6・6
	8		8		8		8		8・8
	10		10		10		10		10・10
	12		12		12		12		12・12
・记载页码：961		・记载页码：962		・记载页码：962		・记载页码：962		・记载页码：962	
4・4 6・6 8・8 10・10 12・12 6・4 8・6 10・8 12・10									

产品简介.....第956页
规格型号.....第957页

双侧Y三通・ GWY□-□-P7※・P80		四通型・ GWCR□-0-P7※・P80		双侧旋转弯管・ GWL□-□-2T-P7※・P80		三棱锥型(带R)・ GWTR□-□-P7※・P80		FY形(带R)・ GWFY□-□-P7※・P80	
	适用管 外径φ		适用管 外径φ		适用管 外径φ		适用管 外径φ		适用管 外径φ
	4		8		4		4		4
	6		10		6		6		6
	8		12		8		8		8
	10				10		10		10
	12				12		12		12
・记载页码：963		・记载页码：963		・记载页码：963		・记载页码：963		・记载页码：964	
双重Y形(带R)・ GWWY□-□-P7※・P80		三棱锥型・ GWTR□-0-P7※・P80		FY形・ GWFY□-0-P7※・P80		双重Y形・ GWWY□-0-P7※・P80		盲堵・ GWP□-B-P7※・P80	
	适用管 外径φ		适用管 外径φ		适用管 外径φ		适用管 外径φ		连接头 直径φ
	4		4		4		6・4		4
	6		6		6		8・6		6
			8		8				8
			10		10				10
			12		12				12
・记载页码：964		・记载页码：964		・记载页码：964		・记载页码：965		・记载页码：965	
L形堵头・ GWP□-L-P7※・P80		C形堵头・ GWP□-C-P7※・P80		Y形堵头・ GWP□-Y-P7※・P80		罩盖・ GWC□-P7※・P80		集成(单・带R)・ GWMF□-□-P7※・P80	
	适用管 外径φ		适用管 外径φ		适用管 外径φ		适用管 外径φ		适用管 外径φ
	4		4		4		4		4・6
	6		6		6		6		4・8
	8		8		8		8		6・8
	10		10		10		10		6・10
	12		12		12		12		8・10
・记载页码：965		・记载页码：965		・记载页码：966		・记载页码：966		・记载页码：966	
集成(单)・ GWMF□-0-P7※・P80		集成(双・带R)・ GWMF□-□-W-P7※・P80		集成(双)・ GWMF□-0-W-P7※・P80		插入式卡套接单生产品 INS-U□-1-P7※・P80			
	适用管 外径φ		适用管 外径φ		适用管 外径φ		适用管 外径φ		
	4・6		4・8		4・8		4		
	4・8		6・10		6・10		6		
	6・8		8・12		8・12		8		
	6・10						10		
	8・10						12		
・记载页码：966		・记载页码：967		・记载页码：967		・记载页码：967			

SCPD3
SCM
SSD2
MDC2
SMG
LCM
LCR
LCG
LCX
STM
STG
STR2
MRL2
GRC
气缸
开关
MN3E
MN4E
4GA/B
M4GA/B
MN4GA/B
F.R
(模块)
洁净
F.R
精密R
压力表
压差表
电控R
调速阀
辅助阀
接头・
气管
洁净
气体单元
压力
传感器
流量
传感器
吹气阀
卷末