集成规格书

ISO尺寸1　DIN端子箱型

发行　　年　　月　　日

贵公司名

经办人　　先生/小姐

订单号

● 经办人　　● 数量　　套　● 交货期　　月　　日

订单传票号	订单编号

● 集成阀型号

GMF 1 □ - □ □ - □ □ □ - □ □ - □ □ □

Ⓐ ISO尺寸　Ⓑ 连数　Ⓒ A·B气口口径　Ⓓ A·B气口位置　Ⓔ P·R气口口径　Ⓕ P·R气口位置　Ⓖ HY构成　Ⓗ 消音器箱　Ⓘ 集成阀选择项　Ⓙ 电压　Ⓚ 浪涌吸收器·指示灯　Ⓛ 阀选择项

Ⓐ ISO尺寸		Ⓑ 连数		Ⓒ A·B气口口径		Ⓓ A·B气口位置		Ⓔ P·R气口口径		Ⓕ P·R气口位置		Ⓖ HY构成		Ⓗ 消音器箱		Ⓘ 集成阀选择项	
1	PV5G-6	1	1连	02	Rc 1/4	无符号	右侧	03	Rc 3/8	B	上下侧	无符号	Ⓔ选择HY以外时	无符号	无	无符号	无
		≀	≀	03	Rc 3/8	L	左右侧	04	Rc 1/2	D	下侧			SB	有(D侧安装)	F	P·A·B气口内置过滤网
		10	10连	HX1	Rc 1/4·Rc 3/8混合	H	左侧	HY1	Rc 3/8·Rc 1/2混合	U	上侧	DU	Rc 3/8为下、Rc 1/2为上				
						Z	内侧			E	P为上·R为下						
						T	附带堵头			F	P为下·R为上	UD	Rc 3/8为上、Rc 1/2为下				
										T	附带堵头						



Ⓙ 电压		Ⓚ 浪涌吸收器·指示灯		Ⓛ 阀选择项	
1	AC100V	无符号	无	无符号	无
2	AC200V	N	带浪涌吸收器·指示灯	A	切削油对应产品
3	DC24V				
4	DC12V				
5	AC110V				
6	AC220V				

注：Ⓙ·Ⓚ·Ⓛ项为组装集成阀时，搭载阀的选择项选择。

★订购时，请在下述电磁阀型号No.栏中填写左图的电磁阀型号No.①～⑨。
选择选项时，请在下述选择项对应栏中填写○记号。

连数No			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
电磁阀型号	PV5G-6											
Ⓓ选择L时，请指示堵头位置		R										
		L										
选择项	供气隔板											
	排气隔板											
	先导单向阀											
	隔板型减压阀	CMF*-SR-P										
		CMF*-SR-A										
		CMF*-SR-B										
	流路遮蔽板	进气通路遮蔽										
		排气通路遮蔽										
	Ⓒ为HX时，请指示口径的混合构成。	02										
		03										

电磁阀型号

2位 单电控		PV5G-6-FG-S	①
2位 双电控		PV5G-6-FG-D	②
3位 中封 模块		PV5G-6-FHG-D	③
3位 A-B-R 连接		PV5G-6-FJG-D	④
3位 P-A-B 连接		PV5G-6-FIG-D	⑤
3位 中封 模块 无泄漏		PV5G-6-FPG-D	⑥
2位单电控 排气加压		PV5G-6-YZ-S	⑦
2位双电控 排气加压		PV5G-6-YZ-D	⑧
遮蔽板		CM1-00	⑨



选择项(隔板)的组装顺序

注)从底板开始的电磁阀顺序基本上如左图所示。请以单纯拆卸的形式堆积不使用的隔板。

集成规格书

ISO尺寸2　DIN端子箱型

发行　　年　　月　　日

贵公司名

经办人　　先生/小姐

订单号

● 经办人　　● 数量　　套　● 交货期　　月　　日

订单传票号	订单编号

● 集成阀型号

GMF 2 □ - □ □ - □ □ □ - □ □ - □ □ - □ □

Ⓐ ISO尺寸　Ⓑ 连数　Ⓒ A・B气口口径　Ⓓ A・B气口位置　Ⓔ P・R气口口径　Ⓕ P・R气口位置　Ⓖ HY构成　Ⓗ 消音器箱　Ⓘ 集成阀选择项　Ⓙ 电压　Ⓚ 浪涌吸收器・指示灯　Ⓛ 阀选择项

Ⓐ ISO尺寸		Ⓑ 连数		Ⓒ A・B气口口径		Ⓓ A・B气口位置		Ⓔ P・R气口口径		Ⓕ P・R气口位置		Ⓖ HY构成		Ⓗ 消音器箱		Ⓘ 集成阀选择项	
2	PV5G-8	1	1连	03	Rc 3/8	无符号	右侧	04	Rc 1/2	B	上下侧	无符号	Ⓔ选择HY以外时	无符号	无	无符号	无
		≀	≀	04	Rc 1/2	L	左右侧	06	Rc 3/4	D	下侧			SB	有(D侧安装)	F	P・A・B气口内置过滤网
		10	10连	HX2	Rc 3/8・Rc 1/2混合	H	左侧	HY2	Rc 1/2・Rc 3/8混合	U	上侧	DU	Rc 1/2为下、Rc 3/4为上				
						Z	内侧			E	P为上・R为下						
						T	附带堵头			F	P为下・R为上	UD	Rc 1/2为上、Rc 3/4为下				
										T	附带堵头						



Ⓙ 电压		Ⓚ 浪涌吸收器・指示灯		Ⓛ 阀选择项	
1	AC100V	无符号	无	无符号	无
2	AC200V	N	带浪涌吸收器・指示灯	A	切削油对应产品
3	DC24V				
4	DC12V				
5	AC110V				
6	AC220V				

注：Ⓙ・Ⓚ・Ⓛ项为组装集成阀时，搭载阀的选择项选择。

★订购时，请在下述电磁阀型号No.栏中填写左图的电磁阀型号No.①～⑨。
选择选项时，请在下述选择项对应栏中填写○记号。

连数No			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
电磁阀型号	PV5G-8											
Ⓓ选择L时，请指示堵头位置		R										
		L										
选择项	供气隔板											
	排气隔板											
	先导单向阀											
	隔板型减压阀	CMF*-SR-P										
		CMF*-SR-A										
		CMF*-SR-B										
	流路遮蔽板	进气通路遮蔽										
		排气通路遮蔽										
	Ⓒ为HX时，请指示口径的混合构成。	03										
		04										

电磁阀型号			
2位 单电控		PV5G-8-FG-S	①
2位 双电控		PV5G-8-FG-D	②
3位 中封 模块		PV5G-8-FHG-D	③
3位 A-B-R 连接		PV5G-8-FJG-D	④
3位 P-A-B 连接		PV5G-8-FIG-D	⑤
3位 中封 模块 无泄漏		PV5G-8-FPG-D	⑥
2位单电控 排气加压		PV5G-8-YZ-S	⑦
2位双电控 排气加压		PV5G-8-YZ-D	⑧
遮蔽板		CM2-00	⑨



选择项(隔板)的组装顺序

注)从底板开始的电磁阀顺序基本上如左图所示。请以单纯拆卸的形式堆积不使用的隔板。

集成规格书

ISO尺寸1・2混合 DIN端子箱型

发行　　年　　月　　日

贵公司名

经办人　　先生/小姐

订单号

● 经办人　　● 数量　　套　● 交货期　　月　　日

订单传票号	订单编号

● 集成阀型号

GMF Z □ - □ □ - □ □ □ □ - □ - □ □

Ⓐ ISO尺寸　Ⓑ 连数　Ⓒ A・B气口口径　Ⓓ A・B气口位置　Ⓔ P・R气口口径　Ⓕ P・R气口位置　Ⓖ HY构成　Ⓗ 集成阀选择项　Ⓘ 电压　Ⓙ 浪涌吸收器・指示灯　Ⓚ 阀选择项

Ⓐ ISO尺寸		Ⓑ 连数		Ⓒ A・B气口口径		Ⓓ A・B气口位置		Ⓔ P・R气口口径		Ⓕ P・R气口位置		Ⓖ HY构成		Ⓗ 集成阀选择项		Ⓘ 电压	
Z	尺寸1・2的混合	1	1连	HX3	1：02・2：03	无符号	右侧	HY3	1：03・2：04	B	上下侧	DU	尺寸1为下，尺寸2为上	无符号	无	1	AC100V
		≀	≀	HX4	1：02・2：04	L	左右侧	HY4	1：03・2：06	D	下侧			F	P・A・B气口内置过滤阀	2	AC200V
		10	10连	HX5	1：03・2：03	H	左侧	HY5	1：04・2：04	U	上侧	UD	尺寸1为上，尺寸2为下			3	DC24V
				HX6	1：03・2：04	Z	内侧	HY6	1：04・2：06	E	P为上・R为下					4	DC12V
						T	附带堵头			F	P为下・R为上					5	AC110V
										T	附带堵头					6	AC220V

Ⓙ 浪涌吸收器・指示灯		Ⓚ 阀选择项	
无符号	无	无符号	无
N	带浪涌吸收器・指示灯	A	切削油对应产品

注：①・Ⓙ・Ⓚ项为组装集成阀时，搭载阀的选择项选择。



★订购时，请在下述电磁阀型号No.栏中填写左图的电磁阀型号No.①～⑨。
选择选项时，请在下述选择项对应栏中填写○记号。

连数No			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
电磁阀型号	PV5G-6											
	PV5G-8											
Ⓓ选择L时，请指示堵头位置		R										
		L										
选择项	供气隔板											
	排气隔板											
	先导单向阀											
	隔板型减压阀	CMF*-SR-P										
		CMF*-SR-A										
		CMF*-SR-B										
	流路遮蔽板	进气通路遮蔽										
		排气通路遮蔽										
	Ⓒ为HX时，请指示口径的混合构。	02										
		03										
		04										

电磁阀型号

2位 单电控		PV5G-✳-FG-S	①
2位 双电控		PV5G-✳-FG-D	②
3位 中封 模块		PV5G-✳-FHG-D	③
3位 A-B-R 连接		PV5G-✳-FJG-D	④
3位 P-A-B 连接		PV5G-✳-FIG-D	⑤
3位 中封 模块 无泄漏		PV5G-✳-FPG-D	⑥
2位单电控 排气加压		PV5G-✳-YZ-S	⑦
2位双电控 排气加压		PV5G-✳-YZ-D	⑧
遮蔽板		CM✳-00	⑨

注）✳标记的电磁阀为“6”或“8”。遮蔽板及选择项填入“1”或“2”。



选择项(隔板)的组装顺序

注）从底板开始的电磁阀顺序基本上如左图所示。请以单纯拆卸的形式堆积不使用的隔板。