

EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S◇B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产品
卷末

通口数	机种名称	构成	动作分类	
2通	 EXA 快插接头	单体	NC (通电时开) 型	
	 GEXA 快插接头	集成式	NC (通电时开) 型	
	 EXA 铝本体	单体	NC (通电时开) 型	
	 FWD	单体	NC (通电时开) 型	
	 HNB1	单体	NC (通电时开) 型	
	 USB2	单体	NC (通电时开) 型	
	 USB3	单体	NC (通电时开) 型	
3通	 HNG1	单体	通用型	
	 USG2	单体	通用型	
	 USG3	单体	通用型	
2通/3通	 US (树脂阀体型)	单体	NC (通电时开) 型、通用型	

	配管口径	使用流体	记载页码
	φ6, 8, 10, 12快插接头	压缩空气	6
	φ6, 8, 10, 12快插接头	压缩空气	10
	Rc1/4, Rc3/8	压缩空气	14
	Rc1/4 Rc3/8 Rc1/2 Rc3/4 Rc1	水	16
	M5	压缩空气・水・干燥空气・低真空(1.33×10 ² Pa(abs))	24
	M5	压缩空气・水・干燥空气・低真空(1.33×10 ² Pa(abs))	28
	Rc1/8	压缩空气・水・干燥空气・低真空(1.33×10 ² Pa(abs))	30
	M5	压缩空气・水・干燥空气・低真空(1.33×10 ² Pa(abs))	26
	M5	压缩空气・水・干燥空气・低真空(1.33×10 ² Pa(abs))	32
	Rc1/8	压缩空气・水・干燥空气・低真空(1.33×10 ² Pa(abs))	34
	M6、倒钩接头、1/4-28UNF	压缩空气・水・纯水・干燥空气・低真空(1.33×10 ² Pa(abs))	36

EXA
FWD
HNB/G
USB/G
FAB/G
FGB/G
FVB
FWB/G
FHB
FLB
AB
AG
AP・AD
APK・ADK
干燥空气用
EX防爆型
防爆型
HVB・HVL
S [◇] B・NAB
LAD・NAD
水用相关
NP・NAP・NVP
SNP
CHB/G
MXB/G
其他阀
SWD・MWD
集尘用
CVE・CVSE
CCH・CPE/D
生命科学
燃气
自动洒水
室外专用
特殊流体
接单生产品
卷末