CKD


室外用产品

WP Series


重新定义低温对策

是否碰到这种情况?

空气泄漏、压力调整不良




由于元件冻结导致无法操作




常见的应对方法


为了确保元件环境的温度…

使用加热灯



使用胶粘加热器





每季度的安装工时及运行成本都是需要考虑的问题。

CKD提供的解决方案

已标准对应最低环境温度−20℃

可使用室外用产品WP系列进行替换

WEATHER PROOF




CKD Corporation

CC-1608CS

与无热再生式空气干燥机一起使用，在寒冷地区的抗寒效果会更好。

配管内冻结对策



空压机　主管路过滤器　无热再生式空气干燥机

环境温度对策



组合　空压阀　流体阀

WP系列

大幅减少维护工时和运行成本

备有多种适用于寒冷地区的室外用产品

水、盐分、干燥

复合循环试验
7年
等同加速

紫外线

耐气候性试验
3年
等同加速

臭氧

臭氧暴露试验
400小时

各种液体管路

气控式球阀 **CSB-W系列**



先导突跳式2通电磁阀 **ADK11系列**



直动式3通电磁阀 **AG41系列**



压缩空气管路

F.R单元 **WW系列**



空压阀 **4F系列**



室外规格气缸

SELEX气缸 **SCA2-W系列**



此外，还备有多种室外用产品。

喜开理(上海)机器有限公司　营业本部　上海市徐汇区虹梅路1905号远中科研大楼6楼601　200233
电话（021）61911888　传真（021）60905357

<Website>
https://www.ckd.sh.cn/

官方公众号　官方视频号

●出于改良的目的，本样本上记载的产品规格及外观可能会进行变更，恕不另行通知，敬请谅解。
©CKD Corporation 2026 All copy rights reserved.
©喜开理（上海）机器有限公司 2026版权所有

2026.11