



直動式 3ポート電磁弁


AG34・AG44 Series

●NO加圧形



AG34 Series
NO加圧形

■部品展開図

●AG34




〈コイルハウジング〉




●コイル組立

コイルハウジング	電圧	部品形番		部品図	番号	数量
		標準	サージキラー付			
無記号 (リード線) (サージキラーは添付)	AC100V	AG3-COIL-AC100V	AG3-00S-COIL-AC100V		6 7 8 9	各1
	AC200V	AG3-COIL-AC200V	AG3-00S-COIL-AC200V			
2E (DIN端子箱G1/2付)	AC100V	AG3-2E-COIL-AC100V	AG3-2ES-COIL-AC100V		6 7 8 9	各1
	AC200V	AG3-2E-COIL-AC200V	AG3-2ES-COIL-AC200V			
2G (DIN端子箱Pg11付)	AC100V	AG3-2G-COIL-AC100V	AG3-2GS-COIL-AC100V		6 7 8 9	各1
	AC200V	AG3-2G-COIL-AC200V	AG3-2GS-COIL-AC200V			
2H (DIN端子箱小形ランプ付)	AC100V	AG3-2H-COIL-AC100V	AG3-2HS-COIL-AC100V		6 7 8 9	各1
	AC200V	AG3-2H-COIL-AC200V	AG3-2HS-COIL-AC200V			
2E (DIN端子箱G1/2付)	DC24V	AG3-2E-COIL-DC24V	AG3-2ES-COIL-DC24V		7 9	各1
	DC12V	AG3-2E-COIL-DC12V	AG3-2ES-COIL-DC12V			
	DC48V	AG3-2E-COIL-DC48V	AG3-2ES-COIL-DC48V			
	DC100V	AG3-2E-COIL-DC100V	AG3-2ES-COIL-DC100V			
2G (DIN端子箱Pg11付)	DC24V	AG3-2G-COIL-DC24V	AG3-2GS-COIL-DC24V		7 9	各1
	DC12V	AG3-2G-COIL-DC12V	AG3-2GS-COIL-DC12V			
	DC48V	AG3-2G-COIL-DC48V	AG3-2GS-COIL-DC48V			
	DC100V	AG3-2G-COIL-DC100V	AG3-2GS-COIL-DC100V			
2H (DIN端子箱小形ランプ付)	DC24V	AG3-2H-COIL-DC24V	-		7 9	各1
3A (オープンフレーム形・ リード線) (サージキラーは添付)	AC100V	AG3-3A-COIL-AC100V	AG3-3AS-COIL-AC100V		7 9	各1
	AC200V	AG3-3A-COIL-AC200V	AG3-3AS-COIL-AC200V			
	DC24V	AG3-3A-COIL-DC24V	AG3-3AS-COIL-DC24V			
	DC12V	AG3-3A-COIL-DC12V	AG3-3AS-COIL-DC12V			
4A (オープンフレーム形・リード線) (耐熱クラス180(H)) (サージキラーは添付)	AC100V	AG3-4A-COIL-AC100V	AG3-4AS-COIL-AC100V		7 9	各1
	AC200V	AG3-4A-COIL-AC200V	AG3-4AS-COIL-AC200V			
	DC48V	AG3-4A-COIL-DC48V	AG3-4AS-COIL-DC48V			
	DC100V	AG3-4A-COIL-DC100V	AG3-4AS-COIL-DC100V			
5A (オープンフレーム形・リード線) (ダイオード内蔵)	AC100V	AG3-5A-COIL-AC100V	-		7 9	各1
	AC200V	AG3-5A-COIL-AC200V	-			
3M (オープンフレーム形・ HP端子箱)	AC100V	AG3-3M-COIL-AC100V	AG3-3MS-COIL-AC100V		7 9	各1
	AC200V	AG3-3M-COIL-AC200V	AG3-3MS-COIL-AC200V			
	DC24V	AG3-3M-COIL-DC24V	AG3-3MS-COIL-DC24V			
	DC12V	AG3-3M-COIL-DC12V	AG3-3MS-COIL-DC12V			
3N (オープンフレーム形・ HP端子箱ランプ付)	AC100V	AG3-3N-COIL-AC100V	AG3-3NS-COIL-AC100V		7 9	各1
	AC200V	AG3-3N-COIL-AC200V	AG3-3NS-COIL-AC200V			
	DC24V	AG3-3N-COIL-DC24V	AG3-3NS-COIL-DC24V			
	DC12V	AG3-3N-COIL-DC12V	AG3-3NS-COIL-DC12V			
4M (オープンフレーム形・HP端子箱) (耐熱クラス180(H))	AC100V	AG3-4M-COIL-AC100V	-		7 9	各1
	AC200V	AG3-4M-COIL-AC200V	-			
4N (オープンフレーム形・HP端子箱・ ランプ付)(耐熱クラス180(H))	AC100V	AG3-4N-COIL-AC100V	-		7 9	各1
	AC200V	AG3-4N-COIL-AC200V	-			
5M (オープンフレーム形・HP端子箱) (ダイオード内蔵)	AC100V	AG3-5M-COIL-AC100V	-		7 9	各1
	AC200V	AG3-5M-COIL-AC200V	-			
5N (オープンフレーム形・HP端子箱・ ランプ付)(ダイオード内蔵)	AC100V	AG3-5N-COIL-AC100V	-		7 9	各1
	AC200V	AG3-5N-COIL-AC200V	-			




●コイル組立(防水仕様)

コイルハウジング	電圧	部品形番		部品図	番号	数量
		標準	サージキラー付			
3I (オープンフレーム形・HP端子箱)	AC100V	AG3-3I-COIL-AC100V	AG3-3IS-COIL-AC100V		7 9	各1
	AC200V	AG3-3I-COIL-AC200V	AG3-3IS-COIL-AC200V			
	DC24V	AG3-3I-COIL-DC24V	AG3-3IS-COIL-DC24V			
	DC12V	AG3-3I-COIL-DC12V	AG3-3IS-COIL-DC12V			
	DC48V	AG3-3I-COIL-DC48V	AG3-3IS-COIL-DC48V			
	DC100V	AG3-3I-COIL-DC100V	AG3-3IS-COIL-DC100V			
3J (オープンフレーム形・HP端子箱・ランプ付)	AC100V	AG3-3J-COIL-AC100V	AG3-3JS-COIL-AC100V			
	AC200V	AG3-3J-COIL-AC200V	AG3-3JS-COIL-AC200V			
	DC24V	AG3-3J-COIL-DC24V	AG3-3JS-COIL-DC24V			
	DC12V	AG3-3J-COIL-DC12V	AG3-3JS-COIL-DC12V			
	DC100V	AG3-3J-COIL-DC100V	AG3-3JS-COIL-DC100V			
	5I (オープンフレーム形・HP端子箱) (ダイオード内蔵)	AC100V	AG3-5I-COIL-AC100V			
AC200V	AG3-5I-COIL-AC200V	-				
5J (オープンフレーム形・HP端子箱・ランプ付) (ダイオード内蔵)	AC100V	AG3-5J-COIL-AC100V	-			
	AC200V	AG3-5J-COIL-AC200V	-			

●コイル固定部品キット

ボディ/シール材質	コイルハウジング	接続口径	部品形番	部品図	番号	数量
無記号 (黄銅/ニトリルゴム) H (黄銅/ニトリルゴム 禁油処理)	無記号 (リード線) 2□-AC (DIN端子箱付)	01(Rc1/8)	AG3-01-HO-COIL-FIXED-KIT		1	各1
		02(Rc1/4)	AG3-02-HO-COIL-FIXED-KIT		2	
		1G(G1/8)	AG3-1G-HO-COIL-FIXED-KIT		3	
		2G(G1/4)	AG3-2G-HO-COIL-FIXED-KIT		4	
		1N(1/8NPT)	AG3-1N-HO-COIL-FIXED-KIT		6	
		2N(1/4NPT)	AG3-2N-HO-COIL-FIXED-KIT		9	
	2□-DC (DIN端子箱付)	01(Rc1/8)	AG3-01-H2DC-COIL-FIXED-KIT		1	各1
		02(Rc1/4)	AG3-02-H2DC-COIL-FIXED-KIT		2	
		1G(G1/8)	AG3-1G-H2DC-COIL-FIXED-KIT		3	
		2G(G1/4)	AG3-2G-H2DC-COIL-FIXED-KIT		4	
		1N(1/8NPT)	AG3-1N-H2DC-COIL-FIXED-KIT		6	
		2N(1/4NPT)	AG3-2N-H2DC-COIL-FIXED-KIT		9	
	3□ (オープンフレーム形) 4□ (オープンフレーム形 180(H)) 5□ (オープンフレーム形 ダイオード内蔵)	01(Rc1/8)	AG3-01-H3-COIL-FIXED-KIT		1	各1
		02(Rc1/4)	AG3-02-H3-COIL-FIXED-KIT		2	
		1G(G1/8)	AG3-1G-H3-COIL-FIXED-KIT		3	
		2G(G1/4)	AG3-2G-H3-COIL-FIXED-KIT		4	
		1N(1/8NPT)	AG3-1N-H3-COIL-FIXED-KIT		6	
		2N(1/4NPT)	AG3-2N-H3-COIL-FIXED-KIT		9	
D (ステンレス/ニトリルゴム) L (ステンレス/ニトリルゴム 禁油処理)	無記号 (リード線) 2□-AC (DIN端子箱付)	01(Rc1/8)	AG3-01-L0-COIL-FIXED-KIT		1	各1
		02(Rc1/4)	AG3-02-L0-COIL-FIXED-KIT		2	
		1G(G1/8)	AG3-1G-L0-COIL-FIXED-KIT		3	
		2G(G1/4)	AG3-2G-L0-COIL-FIXED-KIT		4	
		1N(1/8NPT)	AG3-1N-L0-COIL-FIXED-KIT		6	
		2N(1/4NPT)	AG3-2N-L0-COIL-FIXED-KIT		9	
	2□-DC (DIN端子箱付)	01(Rc1/8)	AG3-01-L2DC-COIL-FIXED-KIT		1	各1
		02(Rc1/4)	AG3-02-L2DC-COIL-FIXED-KIT		2	
		1G(G1/8)	AG3-1G-L2DC-COIL-FIXED-KIT		3	
		2G(G1/4)	AG3-2G-L2DC-COIL-FIXED-KIT		4	
		1N(1/8NPT)	AG3-1N-L2DC-COIL-FIXED-KIT		6	
		2N(1/4NPT)	AG3-2N-L2DC-COIL-FIXED-KIT		9	
	3□ (オープンフレーム形) 4□ (オープンフレーム形 180(H)) 5□ (オープンフレーム形 ダイオード内蔵)	01(Rc1/8)	AG3-01-L3-COIL-FIXED-KIT		1	各1
		02(Rc1/4)	AG3-02-L3-COIL-FIXED-KIT		2	
		1G(G1/8)	AG3-1G-L3-COIL-FIXED-KIT		3	
		2G(G1/4)	AG3-2G-L3-COIL-FIXED-KIT		4	
		1N(1/8NPT)	AG3-1N-L3-COIL-FIXED-KIT		6	
		2N(1/4NPT)	AG3-2N-L3-COIL-FIXED-KIT		9	

●コイル固定部品キット

ボディ/シール材質	コイルハウジング	接続口径	部品形番	部品図	番号	数量
B (黄銅/フッ素ゴム) J (黄銅/フッ素ゴム 禁油処理)	無記号 (リード線) 2□-AC (DIN端子箱付)	01(Rc1/8)	AG3-01-J0-COIL-FIXED-KIT		1	各1
		02(Rc1/4)	AG3-02-J0-COIL-FIXED-KIT		2	
		1G(G1/8)	AG3-1G-J0-COIL-FIXED-KIT		3	
		2G(G1/4)	AG3-2G-J0-COIL-FIXED-KIT		4	
		1N(1/8NPT)	AG3-1N-J0-COIL-FIXED-KIT		6	
		2N(1/4NPT)	AG3-2N-J0-COIL-FIXED-KIT		9	
	2□-DC (DIN端子箱付)	01(Rc1/8)	AG3-01-J2DC-COIL-FIXED-KIT		1	各1
		02(Rc1/4)	AG3-02-J2DC-COIL-FIXED-KIT		2	
		1G(G1/8)	AG3-1G-J2DC-COIL-FIXED-KIT		3	
		2G(G1/4)	AG3-2G-J2DC-COIL-FIXED-KIT		4	
		1N(1/8NPT)	AG3-1N-J2DC-COIL-FIXED-KIT		6	
		2N(1/4NPT)	AG3-2N-J2DC-COIL-FIXED-KIT		9	
	3□ (オープンフレーム形) 4□ (オープンフレーム形 180(H)) 5□ (オープンフレーム形 ダイオード内蔵)	01(Rc1/8)	AG3-01-J3-COIL-FIXED-KIT		1	各1
		02(Rc1/4)	AG3-02-J3-COIL-FIXED-KIT		2	
		1G(G1/8)	AG3-1G-J3-COIL-FIXED-KIT		3	
		2G(G1/4)	AG3-2G-J3-COIL-FIXED-KIT		4	
		1N(1/8NPT)	AG3-1N-J3-COIL-FIXED-KIT		6	
		2N(1/4NPT)	AG3-2N-J3-COIL-FIXED-KIT		9	
E (ステンレス/フッ素ゴム) M (ステンレス/フッ素ゴム 禁油処理)	無記号 (リード線) 2□-AC (DIN端子箱付)	01(Rc1/8)	AG3-01-M0-COIL-FIXED-KIT		1	各1
		02(Rc1/4)	AG3-02-M0-COIL-FIXED-KIT		2	
		1G(G1/8)	AG3-1G-M0-COIL-FIXED-KIT		3	
		2G(G1/4)	AG3-2G-M0-COIL-FIXED-KIT		4	
		1N(1/8NPT)	AG3-1N-M0-COIL-FIXED-KIT		6	
		2N(1/4NPT)	AG3-2N-M0-COIL-FIXED-KIT		9	
	2□-DC (DIN端子箱付)	01(Rc1/8)	AG3-01-M2DC-COIL-FIXED-KIT		1	各1
		02(Rc1/4)	AG3-02-M2DC-COIL-FIXED-KIT		2	
		1G(G1/8)	AG3-1G-M2DC-COIL-FIXED-KIT		3	
		2G(G1/4)	AG3-2G-M2DC-COIL-FIXED-KIT		4	
		1N(1/8NPT)	AG3-1N-M2DC-COIL-FIXED-KIT		6	
		2N(1/4NPT)	AG3-2N-M2DC-COIL-FIXED-KIT		9	
	3□ (オープンフレーム形) 4□ (オープンフレーム形 180(H)) 5□ (オープンフレーム形 ダイオード内蔵)	01(Rc1/8)	AG3-01-M3-COIL-FIXED-KIT		1	各1
		02(Rc1/4)	AG3-02-M3-COIL-FIXED-KIT		2	
		1G(G1/8)	AG3-1G-M3-COIL-FIXED-KIT		3	
		2G(G1/4)	AG3-2G-M3-COIL-FIXED-KIT		4	
		1N(1/8NPT)	AG3-1N-M3-COIL-FIXED-KIT		6	
		2N(1/4NPT)	AG3-2N-M3-COIL-FIXED-KIT		9	
P (黄銅/EPDM 禁油処理)	無記号 (リード線) 2□-AC (DIN端子箱付)	01(Rc1/8)	AG3-01-P0-COIL-FIXED-KIT		1	各1
		02(Rc1/4)	AG3-02-P0-COIL-FIXED-KIT		2	
		1G(G1/8)	AG3-1G-P0-COIL-FIXED-KIT		3	
		2G(G1/4)	AG3-2G-P0-COIL-FIXED-KIT		4	
		1N(1/8NPT)	AG3-1N-P0-COIL-FIXED-KIT		6	
		2N(1/4NPT)	AG3-2N-P0-COIL-FIXED-KIT		9	
	2□-DC (DIN端子箱付)	01(Rc1/8)	AG3-01-P2DC-COIL-FIXED-KIT		1	各1
		02(Rc1/4)	AG3-02-P2DC-COIL-FIXED-KIT		2	
		1G(G1/8)	AG3-1G-P2DC-COIL-FIXED-KIT		3	
		2G(G1/4)	AG3-2G-P2DC-COIL-FIXED-KIT		4	
		1N(1/8NPT)	AG3-1N-P2DC-COIL-FIXED-KIT		6	
		2N(1/4NPT)	AG3-2N-P2DC-COIL-FIXED-KIT		9	
	3□ (オープンフレーム形) 4□ (オープンフレーム形 180(H)) 5□ (オープンフレーム形 ダイオード内蔵)	01(Rc1/8)	AG3-01-P3-COIL-FIXED-KIT		1	各1
		02(Rc1/4)	AG3-02-P3-COIL-FIXED-KIT		2	
		1G(G1/8)	AG3-1G-P3-COIL-FIXED-KIT		3	
		2G(G1/4)	AG3-2G-P3-COIL-FIXED-KIT		4	
		1N(1/8NPT)	AG3-1N-P3-COIL-FIXED-KIT		6	
		2N(1/4NPT)	AG3-2N-P3-COIL-FIXED-KIT		9	
R (ステンレス/EPDM 禁油処理)	無記号 (リード線) 2□-AC (DIN端子箱付)	01(Rc1/8)	AG3-01-R0-COIL-FIXED-KIT		1	各1
		02(Rc1/4)	AG3-02-R0-COIL-FIXED-KIT		2	
		1G(G1/8)	AG3-1G-R0-COIL-FIXED-KIT		3	
		2G(G1/4)	AG3-2G-R0-COIL-FIXED-KIT		4	
		1N(1/8NPT)	AG3-1N-R0-COIL-FIXED-KIT		6	
		2N(1/4NPT)	AG3-2N-R0-COIL-FIXED-KIT		9	
	2□-DC (DIN端子箱付)	01(Rc1/8)	AG3-01-R2DC-COIL-FIXED-KIT		1	各1
		02(Rc1/4)	AG3-02-R2DC-COIL-FIXED-KIT		2	
		1G(G1/8)	AG3-1G-R2DC-COIL-FIXED-KIT		3	
		2G(G1/4)	AG3-2G-R2DC-COIL-FIXED-KIT		4	
		1N(1/8NPT)	AG3-1N-R2DC-COIL-FIXED-KIT		6	
		2N(1/4NPT)	AG3-2N-R2DC-COIL-FIXED-KIT		9	
	3□ (オープンフレーム形) 4□ (オープンフレーム形 180(H)) 5□ (オープンフレーム形 ダイオード内蔵)	01(Rc1/8)	AG3-01-R3-COIL-FIXED-KIT		1	各1
		02(Rc1/4)	AG3-02-R3-COIL-FIXED-KIT		2	
		1G(G1/8)	AG3-1G-R3-COIL-FIXED-KIT		3	
		2G(G1/4)	AG3-2G-R3-COIL-FIXED-KIT		4	
		1N(1/8NPT)	AG3-1N-R3-COIL-FIXED-KIT		6	
		2N(1/4NPT)	AG3-2N-R3-COIL-FIXED-KIT		9	

●コア組立・プランジャ組立キット


ボディ/シール材質	コイルハウジング	電圧	オリフィス径	部品形番	部品図	番号	数量
無記号 (黄銅/ニトリルゴム) H (黄銅/ニトリルゴム 禁油処理)	無記号 (リード線)	AC	1	AG34-1-H0-AC-CP-KIT		2	10
	2□ (DIN端子箱付)		2	AG34-2-H0-AC-CP-KIT			
	3□ (オープンフレーム形)	DC	1	AG34-1-H3-DC-CP-KIT			
	4□ (オープンフレーム形180(H))		2	AG34-2-H3-DC-CP-KIT			
	5□ (オープンフレーム形ダイオード内蔵)	AC	1	AG34-1-H5-AC-CP-KIT			
	2		AG34-2-H5-AC-CP-KIT				
D (ステンレス/ニトリルゴム) L (ステンレス/ニトリルゴム 禁油処理)	無記号 (リード線)	AC	1	AG34-1-L0-AC-CP-KIT			
	2□ (DIN端子箱付)		2	AG34-2-L0-AC-CP-KIT			
	3□ (オープンフレーム形)	DC	1	AG34-1-L3-DC-CP-KIT			
	4□ (オープンフレーム形180(H))		2	AG34-2-L3-DC-CP-KIT			
	5□ (オープンフレーム形ダイオード内蔵)	AC	1	AG34-1-L5-AC-CP-KIT			
	2		AG34-2-L5-AC-CP-KIT				
B (黄銅/フッ素ゴム) J (黄銅/フッ素ゴム 禁油処理)	無記号 (リード線)	AC	1	AG34-1-J0-AC-CP-KIT			
	2□ (DIN端子箱付)		2	AG34-2-J0-AC-CP-KIT			
	3□ (オープンフレーム形)	DC	1	AG34-1-J3-DC-CP-KIT			
	4□ (オープンフレーム形180(H))		2	AG34-2-J3-DC-CP-KIT			
	5□ (オープンフレーム形ダイオード内蔵)	AC	1	AG34-1-J5-AC-CP-KIT			
	2		AG34-2-J5-AC-CP-KIT				
E (ステンレス/フッ素ゴム) M (ステンレス/フッ素ゴム 禁油処理)	無記号 (リード線)	AC	1	AG34-1-M0-AC-CP-KIT			
	2□ (DIN端子箱付)		2	AG34-2-M0-AC-CP-KIT			
	3□ (オープンフレーム形)	DC	1	AG34-1-M3-DC-CP-KIT			
	4□ (オープンフレーム形180(H))		2	AG34-2-M3-DC-CP-KIT			
	5□ (オープンフレーム形ダイオード内蔵)	AC	1	AG34-1-M5-AC-CP-KIT			
	2		AG34-2-M5-AC-CP-KIT				
P (黄銅/エチレンプロピレンゴム 禁油処理)	無記号 (リード線)	AC	1	AG34-1-P0-AC-CP-KIT			
	2□ (DIN端子箱付)		2	AG34-2-P0-AC-CP-KIT			
	3□ (オープンフレーム形)	DC	1	AG34-1-P3-DC-CP-KIT			
	4□ (オープンフレーム形180(H))		2	AG34-2-P3-DC-CP-KIT			
	5□ (オープンフレーム形ダイオード内蔵)	AC	1	AG34-1-P5-AC-CP-KIT			
	2		AG34-2-P5-AC-CP-KIT				
R (ステンレス/エチレンプロピレンゴム 禁油処理)	無記号 (リード線)	AC	1	AG34-1-R0-AC-CP-KIT			
	2□ (DIN端子箱付)		2	AG34-2-R0-AC-CP-KIT			
	3□ (オープンフレーム形)	DC	1	AG34-1-R3-DC-CP-KIT			
	4□ (オープンフレーム形180(H))		2	AG34-2-R3-DC-CP-KIT			
	5□ (オープンフレーム形ダイオード内蔵)	AC	1	AG34-1-R5-AC-CP-KIT			
	2		AG34-2-R5-AC-CP-KIT				

注1：コイルハウジング 無記号、4□の場合、電圧はAC電圧のみになります。



●取付板

部品形番	部品図
AG3-GE-100106-MOUNT-PLATE-KIT	

■部品展開図
●AG44




〈コイルハウジング〉





●コイル組立

コイルハウジング	電圧	部品形番		部品図	番号	数量
		標準	サージキラー付			
無記号 (リード線) (サージキラーは添付)	AC100V	AG4-COIL-AC100V	AG4-00S-COIL-AC100V		6 7 8 9	各 1
	AC200V	AG4-COIL-AC200V	AG4-00S-COIL-AC200V			
2E (DIN端子箱G1/2付)	AC100V	AG4-2E-COIL-AC100V	AG4-2ES-COIL-AC100V		6 7 8 9	各 1
	AC200V	AG4-2E-COIL-AC200V	AG4-2ES-COIL-AC200V			
2G (DIN端子箱Pg11付)	AC100V	AG4-2G-COIL-AC100V	AG4-2GS-COIL-AC100V		6 7 8 9	各 1
	AC200V	AG4-2G-COIL-AC200V	AG4-2GS-COIL-AC200V			
2H (DIN端子箱小形ランプ付)	AC100V	AG4-2H-COIL-AC100V	AG4-2HS-COIL-AC100V		6 7 8 9	各 1
	AC200V	AG4-2H-COIL-AC200V	AG4-2HS-COIL-AC200V			
2E (DIN端子箱G1/2付)	DC24V	AG4-2E-COIL-DC24V	AG4-2ES-COIL-DC24V		7 9	各 1
	DC12V	AG4-2E-COIL-DC12V	AG4-2ES-COIL-DC12V			
	DC48V	AG4-2E-COIL-DC48V	AG4-2ES-COIL-DC48V			
	DC100V	AG4-2E-COIL-DC100V	AG4-2ES-COIL-DC100V			
2G (DIN端子箱Pg11付)	DC24V	AG4-2G-COIL-DC24V	AG4-2GS-COIL-DC24V		7 9	各 1
	DC12V	AG4-2G-COIL-DC12V	AG4-2GS-COIL-DC12V			
	DC48V	AG4-2G-COIL-DC48V	AG4-2GS-COIL-DC48V			
	DC100V	AG4-2G-COIL-DC100V	AG4-2GS-COIL-DC100V			
2H (DIN端子箱小形ランプ付)	DC24V	AG4-2H-COIL-DC24V	-		7 9	各 1
3A (オープンフレーム形・ リード線) (サージキラーは添付)	AC100V	AG4-3A-COIL-AC100V	AG4-3AS-COIL-AC100V		7 9	各 1
	AC200V	AG4-3A-COIL-AC200V	AG4-3AS-COIL-AC200V			
	DC24V	AG4-3A-COIL-DC24V	AG4-3AS-COIL-DC24V			
	DC12V	AG4-3A-COIL-DC12V	AG4-3AS-COIL-DC12V			
	DC48V	AG4-3A-COIL-DC48V	AG4-3AS-COIL-DC48V			
4A (オープンフレーム形・リード線) (耐熱クラス180(H)) (サージキラーは添付)	AC100V	AG4-4A-COIL-AC100V	AG4-4AS-COIL-AC100V		7 9	各 1
	AC200V	AG4-4A-COIL-AC200V	AG4-4AS-COIL-AC200V			
5A (オープンフレーム形・リード線) (ダイオード内蔵)	AC100V	AG4-5A-COIL-AC100V	-		7 9	各 1
	AC200V	AG4-5A-COIL-AC200V	-			
3M (オープンフレーム形・ HP端子箱)	AC100V	AG4-3M-COIL-AC100V	AG4-3MS-COIL-AC100V		7 9	各 1
	AC200V	AG4-3M-COIL-AC200V	AG4-3MS-COIL-AC200V			
	DC24V	AG4-3M-COIL-DC24V	AG4-3MS-COIL-DC24V			
	DC12V	AG4-3M-COIL-DC12V	AG4-3MS-COIL-DC12V			
	DC48V	AG4-3M-COIL-DC48V	AG4-3MS-COIL-DC48V			
3N (オープンフレーム形・ HP端子箱ランプ付)	AC100V	AG4-3N-COIL-AC100V	AG4-3NS-COIL-AC100V		7 9	各 1
	AC200V	AG4-3N-COIL-AC200V	AG4-3NS-COIL-AC200V			
	DC24V	AG4-3N-COIL-DC24V	AG4-3NS-COIL-DC24V			
	DC12V	AG4-3N-COIL-DC12V	AG4-3NS-COIL-DC12V			
4M (オープンフレーム形・HP端子箱) (耐熱クラス180(H))	AC100V	AG4-4M-COIL-AC100V	-		7 9	各 1
	AC200V	AG4-4M-COIL-AC200V	-			
4N (オープンフレーム形・HP端子箱・ ランプ付)(耐熱クラス180(H))	AC100V	AG4-4N-COIL-AC100V	-		7 9	各 1
	AC200V	AG4-4N-COIL-AC200V	-			
5M (オープンフレーム形・HP端子箱) (ダイオード内蔵)	AC100V	AG4-5M-COIL-AC100V	-		7 9	各 1
	AC200V	AG4-5M-COIL-AC200V	-			
5N (オープンフレーム形・HP端子箱・ ランプ付)(ダイオード内蔵)	AC100V	AG4-5N-COIL-AC100V	-		7 9	各 1
	AC200V	AG4-5N-COIL-AC200V	-			




●コイル組立(防水仕様)

コイルハウジング	電圧	部品形番		部品図	番号	数量
		標準	サージキラー付			
3I (オープンフレーム形・HP端子箱)	AC100V	AG4-3I-COIL-AC100V	AG4-3IS-COIL-AC100V		7 9	各1
	AC200V	AG4-3I-COIL-AC200V	AG4-3IS-COIL-AC200V			
	DC24V	AG4-3I-COIL-DC24V	AG4-3IS-COIL-DC24V			
	DC12V	AG4-3I-COIL-DC12V	AG4-3IS-COIL-DC12V			
	DC48V	AG4-3I-COIL-DC48V	AG4-3IS-COIL-DC48V			
DC100V	AG4-3I-COIL-DC100V	AG4-3IS-COIL-DC100V				
3J (オープンフレーム形・HP端子箱・ランプ付)	AC100V	AG4-3J-COIL-AC100V	AG4-3JS-COIL-AC100V			
	AC200V	AG4-3J-COIL-AC200V	AG4-3JS-COIL-AC200V			
	DC24V	AG4-3J-COIL-DC24V	AG4-3JS-COIL-DC24V			
	DC12V	AG4-3J-COIL-DC12V	AG4-3JS-COIL-DC12V			
	DC100V	AG4-3J-COIL-DC100V	AG4-3JS-COIL-DC100V			
5I (オープンフレーム形・HP端子箱) (ダイオード内蔵)	AC100V	AG4-5I-COIL-AC100V	-			
	AC200V	AG4-5I-COIL-AC200V	-			
5J (オープンフレーム形・HP端子箱・ランプ付) (ダイオード内蔵)	AC100V	AG4-5J-COIL-AC100V	-			
	AC200V	AG4-5J-COIL-AC200V	-			

●コイル固定部品キット

ボディ/シール材質	コイルハウジング	接続口径	部品形番	部品図	番号	数量
無記号 (黄銅/ニトリルゴム) H (黄銅/ニトリルゴム 禁油処理)	無記号 (リード線) 2□-AC (DIN端子箱付)	02(Rc1/4)	AG4-02- H0 -COIL-FIXED-KIT		1	各1
		03(Rc3/8)	AG4-03- H0 -COIL-FIXED-KIT		2	
		2G(G1/4)	AG4-2G- H0 -COIL-FIXED-KIT		3	
		3G(G3/8)	AG4-3G- H0 -COIL-FIXED-KIT		4	
		2N(1/4NPT)	AG4-2N- H0 -COIL-FIXED-KIT		6	
		3N(3/8NPT)	AG4-3N- H0 -COIL-FIXED-KIT		9	
	2□-DC (DIN端子箱付)	02(Rc1/4)	AG4-02- H2DC-COIL-FIXED-KIT		1	各1
		03(Rc3/8)	AG4-03- H2DC-COIL-FIXED-KIT		2	
		2G(G1/4)	AG4-2G- H2DC-COIL-FIXED-KIT		3	
		3G(G3/8)	AG4-3G- H2DC-COIL-FIXED-KIT		4	
		2N(1/4NPT)	AG4-2N- H2DC-COIL-FIXED-KIT		6	
		3N(3/8NPT)	AG4-3N- H2DC-COIL-FIXED-KIT		9	
	3□ (オープンフレーム形) 4□ (オープンフレーム形 180(H)) 5□ (オープンフレーム形 ダイオード内蔵)	02(Rc1/4)	AG4-02- H3 -COIL-FIXED-KIT		1	各1
		03(Rc3/8)	AG4-03- H3 -COIL-FIXED-KIT		2	
		2G(G1/4)	AG4-2G- H3 -COIL-FIXED-KIT		3	
3G(G3/8)		AG4-3G- H3 -COIL-FIXED-KIT	4			
2N(1/4NPT)		AG4-2N- H3 -COIL-FIXED-KIT	6			
3N(3/8NPT)		AG4-3N- H3 -COIL-FIXED-KIT	9			
D (ステンレス/ニトリルゴム) L (ステンレス/ニトリルゴム 禁油処理)	無記号 (リード線) 2□-AC (DIN端子箱付)	02(Rc1/4)	AG4-02- L0 -COIL-FIXED-KIT		1	各1
		03(Rc3/8)	AG4-03- L0 -COIL-FIXED-KIT		2	
		2G(G1/4)	AG4-2G- L0 -COIL-FIXED-KIT		3	
		3G(G3/8)	AG4-3G- L0 -COIL-FIXED-KIT		4	
		2N(1/4NPT)	AG4-2N- L0 -COIL-FIXED-KIT		6	
		3N(3/8NPT)	AG4-3N- L0 -COIL-FIXED-KIT		9	
	2□-DC (DIN端子箱付)	02(Rc1/4)	AG4-02- L2DC-COIL-FIXED-KIT		1	各1
		03(Rc3/8)	AG4-03- L2DC-COIL-FIXED-KIT		2	
		2G(G1/4)	AG4-2G- L2DC-COIL-FIXED-KIT		3	
		3G(G3/8)	AG4-3G- L2DC-COIL-FIXED-KIT		4	
		2N(1/4NPT)	AG4-2N- L2DC-COIL-FIXED-KIT		6	
		3N(3/8NPT)	AG4-3N- L2DC-COIL-FIXED-KIT		9	
	3□ (オープンフレーム形) 4□ (オープンフレーム形 180(H)) 5□ (オープンフレーム形 ダイオード内蔵)	02(Rc1/4)	AG4-02- L3 -COIL-FIXED-KIT		1	各1
		03(Rc3/8)	AG4-03- L3 -COIL-FIXED-KIT		2	
		2G(G1/4)	AG4-2G- L3 -COIL-FIXED-KIT		3	
3G(G3/8)		AG4-3G- L3 -COIL-FIXED-KIT	4			
2N(1/4NPT)		AG4-2N- L3 -COIL-FIXED-KIT	6			
3N(3/8NPT)		AG4-3N- L3 -COIL-FIXED-KIT	9			

●コイル固定部品キット

ボディ/シール材質	コイルハウジング	接続口径	部品形番	部品図	番号	数量
B (黄銅/フッ素ゴム) J (黄銅/フッ素ゴム 禁油処理)	無記号 (リード線) 2□-AC (DIN端子箱付)	02(Rc1/4)	AG4-02- J0 -COIL-FIXED-KIT		1	各1
		03(Rc3/8)	AG4-03- J0 -COIL-FIXED-KIT		2	
		2G(G1/4)	AG4-2G- J0 -COIL-FIXED-KIT		3	
		3G(G3/8)	AG4-3G- J0 -COIL-FIXED-KIT		4	
		2N(1/4NPT)	AG4-2N- J0 -COIL-FIXED-KIT		6	
		3N(3/8NPT)	AG4-3N- J0 -COIL-FIXED-KIT		9	
	2□-DC (DIN端子箱付)	02(Rc1/4)	AG4-02- J2DC-COIL-FIXED-KIT		1	各1
		03(Rc3/8)	AG4-03- J2DC-COIL-FIXED-KIT		2	
		2G(G1/4)	AG4-2G- J2DC-COIL-FIXED-KIT		3	
		3G(G3/8)	AG4-3G- J2DC-COIL-FIXED-KIT		4	
		2N(1/4NPT)	AG4-2N- J2DC-COIL-FIXED-KIT		6	
		3N(3/8NPT)	AG4-3N- J2DC-COIL-FIXED-KIT		9	
	3□ (オープンフレーム形) 4□ (オープンフレーム形 180(H)) 5□ (オープンフレーム形 ダイオード内蔵)	02(Rc1/4)	AG4-02- J3 -COIL-FIXED-KIT		1	各1
		03(Rc3/8)	AG4-03- J3 -COIL-FIXED-KIT		2	
		2G(G1/4)	AG4-2G- J3 -COIL-FIXED-KIT		3	
3G(G3/8)		AG4-3G- J3 -COIL-FIXED-KIT	4			
2N(1/4NPT)		AG4-2N- J3 -COIL-FIXED-KIT	6			
3N(3/8NPT)		AG4-3N- J3 -COIL-FIXED-KIT	9			
E (ステンレス/フッ素ゴム) M (ステンレス/フッ素ゴム 禁油処理)	無記号 (リード線) 2□-AC (DIN端子箱付)	02(Rc1/4)	AG4-02- M0 -COIL-FIXED-KIT		1	各1
		03(Rc3/8)	AG4-03- M0 -COIL-FIXED-KIT		2	
		2G(G1/4)	AG4-2G- M0 -COIL-FIXED-KIT		3	
		3G(G3/8)	AG4-3G- M0 -COIL-FIXED-KIT		4	
		2N(1/4NPT)	AG4-2N- M0 -COIL-FIXED-KIT		6	
		3N(3/8NPT)	AG4-3N- M0 -COIL-FIXED-KIT		9	
	2□-DC (DIN端子箱付)	02(Rc1/4)	AG4-02- M2DC-COIL-FIXED-KIT		1	各1
		03(Rc3/8)	AG4-03- M2DC-COIL-FIXED-KIT		2	
		2G(G1/4)	AG4-2G- M2DC-COIL-FIXED-KIT		3	
		3G(G3/8)	AG4-3G- M2DC-COIL-FIXED-KIT		4	
		2N(1/4NPT)	AG4-2N- M2DC-COIL-FIXED-KIT		6	
		3N(3/8NPT)	AG4-3N- M2DC-COIL-FIXED-KIT		9	
	3□ (オープンフレーム形) 4□ (オープンフレーム形 180(H)) 5□ (オープンフレーム形 ダイオード内蔵)	02(Rc1/4)	AG4-02- M3 -COIL-FIXED-KIT		1	各1
		03(Rc3/8)	AG4-03- M3 -COIL-FIXED-KIT		2	
		2G(G1/4)	AG4-2G- M3 -COIL-FIXED-KIT		3	
3G(G3/8)		AG4-3G- M3 -COIL-FIXED-KIT	4			
2N(1/4NPT)		AG4-2N- M3 -COIL-FIXED-KIT	6			
3N(3/8NPT)		AG4-3N- M3 -COIL-FIXED-KIT	9			
P (黄銅/EPDM 禁油処理)	無記号 (リード線) 2□-AC (DIN端子箱付)	02(Rc1/4)	AG4-02- P0 -COIL-FIXED-KIT		1	各1
		03(Rc3/8)	AG4-03- P0 -COIL-FIXED-KIT		2	
		2G(G1/4)	AG4-2G- P0 -COIL-FIXED-KIT		3	
		3G(G3/8)	AG4-3G- P0 -COIL-FIXED-KIT		4	
		2N(1/4NPT)	AG4-2N- P0 -COIL-FIXED-KIT		6	
		3N(3/8NPT)	AG4-3N- P0 -COIL-FIXED-KIT		9	
	2□-DC (DIN端子箱付)	02(Rc1/4)	AG4-02- P2DC-COIL-FIXED-KIT		1	各1
		03(Rc3/8)	AG4-03- P2DC-COIL-FIXED-KIT		2	
		2G(G1/4)	AG4-2G- P2DC-COIL-FIXED-KIT		3	
		3G(G3/8)	AG4-3G- P2DC-COIL-FIXED-KIT		4	
		2N(1/4NPT)	AG4-2N- P2DC-COIL-FIXED-KIT		6	
		3N(3/8NPT)	AG4-3N- P2DC-COIL-FIXED-KIT		9	
	3□ (オープンフレーム形) 4□ (オープンフレーム形 180(H)) 5□ (オープンフレーム形 ダイオード内蔵)	02(Rc1/4)	AG4-02- P3 -COIL-FIXED-KIT		1	各1
		03(Rc3/8)	AG4-03- P3 -COIL-FIXED-KIT		2	
		2G(G1/4)	AG4-2G- P3 -COIL-FIXED-KIT		3	
3G(G3/8)		AG4-3G- P3 -COIL-FIXED-KIT	4			
2N(1/4NPT)		AG4-2N- P3 -COIL-FIXED-KIT	6			
3N(3/8NPT)		AG4-3N- P3 -COIL-FIXED-KIT	9			
R (ステンレス/EPDM 禁油処理)	無記号 (リード線) 2□-AC (DIN端子箱付)	02(Rc1/4)	AG4-02- R0 -COIL-FIXED-KIT		1	各1
		03(Rc3/8)	AG4-03- R0 -COIL-FIXED-KIT		2	
		2G(G1/4)	AG4-2G- R0 -COIL-FIXED-KIT		3	
		3G(G3/8)	AG4-3G- R0 -COIL-FIXED-KIT		4	
		2N(1/4NPT)	AG4-2N- R0 -COIL-FIXED-KIT		6	
		3N(3/8NPT)	AG4-3N- R0 -COIL-FIXED-KIT		9	
	2□-DC (DIN端子箱付)	02(Rc1/4)	AG4-02- R2DC-COIL-FIXED-KIT		1	各1
		03(Rc3/8)	AG4-03- R2DC-COIL-FIXED-KIT		2	
		2G(G1/4)	AG4-2G- R2DC-COIL-FIXED-KIT		3	
		3G(G3/8)	AG4-3G- R2DC-COIL-FIXED-KIT		4	
		2N(1/4NPT)	AG4-2N- R2DC-COIL-FIXED-KIT		6	
		3N(3/8NPT)	AG4-3N- R2DC-COIL-FIXED-KIT		9	
	3□ (オープンフレーム形) 4□ (オープンフレーム形 180(H)) 5□ (オープンフレーム形 ダイオード内蔵)	02(Rc1/4)	AG4-02- R3 -COIL-FIXED-KIT		1	各1
		03(Rc3/8)	AG4-03- R3 -COIL-FIXED-KIT		2	
		2G(G1/4)	AG4-2G- R3 -COIL-FIXED-KIT		3	
3G(G3/8)		AG4-3G- R3 -COIL-FIXED-KIT	4			
2N(1/4NPT)		AG4-2N- R3 -COIL-FIXED-KIT	6			
3N(3/8NPT)		AG4-3N- R3 -COIL-FIXED-KIT	9			

●コア組立・プランジャ組立キット

ボディ/シール材質	コイルハウジング	電圧	オリフィス径	部品形番	部品図	番号	数量	
無記号 (黄銅/ニトリルゴム) H (黄銅/ニトリルゴム 禁油処理)	無記号 (リード線) 2□ (DIN端子箱付)	AC	1	AG44-1-H0-AC-CP-KIT		2	10	
			3	AG44-3-H0-AC-CP-KIT				
			4	AG44-4-H0-AC-CP-KIT				
	3□ (オープンフレーム形) 4□ (オープンフレーム形180(H))	DC	1	AG44-1-H3-DC-CP-KIT				
			3	AG44-3-H3-DC-CP-KIT				
			4	AG44-4-H3-DC-CP-KIT				
	5□ (オープンフレーム形ダイオード内蔵)	AC	1	AG44-1-H5-AC-CP-KIT				
			3	AG44-3-H5-AC-CP-KIT				
			4	AG44-4-H5-AC-CP-KIT				
	D (ステンレス/ニトリルゴム) L (ステンレス/ニトリルゴム 禁油処理)	無記号 (リード線) 2□ (DIN端子箱付)	AC	1				AG44-1-L0-AC-CP-KIT
				3				AG44-3-L0-AC-CP-KIT
				4				AG44-4-L0-AC-CP-KIT
3□ (オープンフレーム形) 4□ (オープンフレーム形180(H))		DC	1	AG44-1-L3-DC-CP-KIT				
			3	AG44-3-L3-DC-CP-KIT				
			4	AG44-4-L3-DC-CP-KIT				
5□ (オープンフレーム形ダイオード内蔵)		AC	1	AG44-1-L5-AC-CP-KIT				
			3	AG44-3-L5-AC-CP-KIT				
			4	AG44-4-L5-AC-CP-KIT				
B (黄銅/フッ素ゴム) J (黄銅/フッ素ゴム 禁油処理)		無記号 (リード線) 2□ (DIN端子箱付)	AC	1	AG44-1-J0-AC-CP-KIT			
				3	AG44-3-J0-AC-CP-KIT			
				4	AG44-4-J0-AC-CP-KIT			
	3□ (オープンフレーム形) 4□ (オープンフレーム形180(H))	DC	1	AG44-1-J3-DC-CP-KIT				
			3	AG44-3-J3-DC-CP-KIT				
			4	AG44-4-J3-DC-CP-KIT				
	5□ (オープンフレーム形ダイオード内蔵)	AC	1	AG44-1-J5-AC-CP-KIT				
			3	AG44-3-J5-AC-CP-KIT				
			4	AG44-4-J5-AC-CP-KIT				
	E (ステンレス/フッ素ゴム) M (ステンレス/フッ素ゴム 禁油処理)	無記号 (リード線) 2□ (DIN端子箱付)	AC	1	AG44-1-M0-AC-CP-KIT			
				3	AG44-3-M0-AC-CP-KIT			
				4	AG44-4-M0-AC-CP-KIT			
3□ (オープンフレーム形) 4□ (オープンフレーム形180(H))		DC	1	AG44-1-M3-DC-CP-KIT				
			3	AG44-3-M3-DC-CP-KIT				
			4	AG44-4-M3-DC-CP-KIT				
5□ (オープンフレーム形ダイオード内蔵)		AC	1	AG44-1-M5-AC-CP-KIT				
			3	AG44-3-M5-AC-CP-KIT				
			4	AG44-4-M5-AC-CP-KIT				
P (黄銅/エチレンプロピレンゴム 禁油処理)		無記号 (リード線) 2□ (DIN端子箱付)	AC	1	AG44-1-P0-AC-CP-KIT			
				3	AG44-3-P0-AC-CP-KIT			
				4	AG44-4-P0-AC-CP-KIT			
	3□ (オープンフレーム形) 4□ (オープンフレーム形180(H))	DC	1	AG44-1-P3-DC-CP-KIT				
			3	AG44-3-P3-DC-CP-KIT				
			4	AG44-4-P3-DC-CP-KIT				
	5□ (オープンフレーム形ダイオード内蔵)	AC	1	AG44-1-P5-AC-CP-KIT				
			3	AG44-3-P5-AC-CP-KIT				
			4	AG44-4-P5-AC-CP-KIT				
	R (ステンレス/エチレンプロピレンゴム 禁油処理)	無記号 (リード線) 2□ (DIN端子箱付)	AC	1	AG44-1-R0-AC-CP-KIT			
				3	AG44-3-R0-AC-CP-KIT			
				4	AG44-4-R0-AC-CP-KIT			
3□ (オープンフレーム形) 4□ (オープンフレーム形180(H))		DC	1	AG44-1-R3-DC-CP-KIT				
			3	AG44-3-R3-DC-CP-KIT				
			4	AG44-4-R3-DC-CP-KIT				
5□ (オープンフレーム形ダイオード内蔵)		AC	1	AG44-1-R5-AC-CP-KIT				
			3	AG44-3-R5-AC-CP-KIT				
			4	AG44-4-R5-AC-CP-KIT				

注1: コイルハウジング 無記号、4□の場合、電圧はAC電圧のみになります。

●取付板

部品形番	部品図
AG4-GE-100106-MOUNT-PLATE-KIT	



2
10
11
12
13

各
1