

シリーズ	機種形番	使用圧力		作動方式			オリフィス径(mm)				接続口径					ダイヤフラム材質		ボディ材質				サブプレート		記載ページ	
		低真空	正圧	NC	NO	複動作動	7	8	12	20	Rc 1/4	Rc 3/8	Rc 1/2	Rc 3/4	Rc 1	EPDM	PTFE	PPS	SCS13	SUS303	PP	SUS303	A6063		
エアオペレイト式2・3ポート弁 シリンダバルブ ダイヤフラム式	エアオペレイト形																								604
	LAD※-10A		●	●	●	●		●									●	●	●	●					
	LAD※-15A		●	●	●	●			●								●	●	●	●					
	LAD※-20A		●	●	●	●				●							●	●	●	●					
	LAD※-25A		●	●	●	●				●						●	●	●	●						
エアオペレイト形 単体 クーラントバルブ	NAD※-10		●	●	●	●	●										●			●					614
	NAD※V-10	●	●	●	●	●	●										●			●					
エアオペレイト形 マニホールド クーラントバルブ	GNAD※		●	●	●	●	●										●				●	●	●	●	618
	GNAD※V	●	●	●	●	●	●										●				●	●	●	●	

注：Gねじ、NPTねじについてはお問い合わせください。

エアオペレイト式2・3ポート弁
シリンダバルブ
ダイヤフラム式
クーラントバルブ