

ソレノイドバルブ4・5ポート弁

●パイロット形ポペット式4・5ポート弁

形番	動作方法	位置数 (ソレノイド数)	接続口径 Rc	有効断面積mm ² (cv値)	使用圧力 MPa	消費電力(W) 50Hz/60H	流体温度 ℃	カタログNo.
PCD-02-47	ポペット	2位置シングル	1/4	23 (1.25)	0.1~0.7	8/7	5~55	CC-140
PCD-03-47			3/8	28 (1.25)				
PCD-04-47			1/2	58 (3.15)				

●電圧-AC100V・200V(50/60Hz)・電圧特注・DCあり ●電線接続-コンジット



PCDシリーズ

ソレノイドバルブ3ポート弁

●パイロット形ポペット式3ポート弁

形番	動作方法	接続口径 (Rc)	有効断面積mm ² (cv値)	使用圧力 MPa	消費電力(W) 50Hz/60H	流体温度 ℃	カタログNo.
PCD-02-37	ポペット	1/4	32(1.88)	0.1~0.7	8/7	5~55	CC-140
PCD-03-37		3/8					
PCD-04-37		1/2					

●電圧-AC100V・200V(50/60Hz)

●電線接続-コンジット



PCDシリーズ

4GA/B
M4GA/B
MN4GA/B
4GA/B
(マスタ)
4GD/E
M4GD/E
MN4GD/E
4GA4/B4
MN3E
MN4E
W4GA/B2
W4GB4
4TB
4L2-4・
LMF0
MN3S0
MN4S0
4SA/B0
4KA/B
4KA/B
(マスタ)
4F
4F
(マスタ)
PV5G
GMF
PV5
GMF
PV5S-0
3QR
3QB
MV3QR
3MA/B0
3PA/B
P・M・B
NP・NAP
NVP
4F※0EX
4F※0E
HMV
HSV
2QV
3QV
SKH
PCD
サイレンサ
全密圧システム
(トータルエア)
全密圧システム
(ガソル)
巻末