


便于设计的尺寸和范围

小型大流量水用流量传感器新上市!




卡曼涡街式水用流量传感器 FLUEREX

WFK3000 SERIES

机型种类丰富

新增C形



- F.R.L
- F.R
- F
- R
- L
- 冷凝水分离器
- 机械式压力开关
- 残压排出阀
- 缓慢启动阀
- 抗菌除菌F
- 阻燃FR
- 禁油R
- 中压FR
- 防雾化FRL
- 室外FRL
- 适配器连接件
- 压力表
- 小型FRL
- 大型FRL
- 精密R
- 真空F、R
- 洁净FR
- 电空R
- 空气增压器
- 调速阀
- 消音器
- 止回阀·单向阀等
- 接头·气管
- 喷嘴
- 气源处理单元
- 精密元件
- 电子式压力开关
- 到位·密合确认开关
- 空气传感器
- 冷却液用压力开关
- 气体用流量传感器·控制器
- 水用流量传感器
- 全气动系统(全空压)
- 全气动系统(V)
- 气体发生装置
- 冷冻式干燥机
- 干燥剂式干燥机
- 高分子膜式干燥机
- 主管路过滤器
- 排水器等
- 卷末

操作简单，无需操作说明

传感器型仅需配线即可立即使用。
开关型只需转动旋转开关即可完成设定。
无需进行繁琐的开关设定。

支持模拟、
开关两种输出

WFK3000S

传感器型：模拟输出1点



电源指示灯

通水指示灯


WFK3000M

开关型：开关输出2点



输出指示灯

实时流量显示
(10L/min以上显示整数部分)



旋转开关
(分10档设定输出设定值)

WFK3000C

传感器·开关型：
模拟输出1点、开关输出1点




输出指示灯

实时流量显示
(10L/min以上显示整数部分)

高可靠性测量方式

采用高可靠性卡曼涡街式。
卡曼涡街式与叶轮式不同，它没有可动部，因此不会因配管中的杂物、锈斑等发生故障。



流向

涡街发生体

检测部


防护等级：相当于IP65

也可放心安装在食品机械等需要防水喷射性的场所。

用途示例


半导体 半导体制造装置

半导体制造设备的冷却及温度管理。
蚀刻、磨床、切片机、CVD。



淬火 高频淬火装置

冷却水的定量管理。



F.R.L
F.R
F
R
L
冷凝水分离器
机械式压力开关
残压排出阀
缓慢启动阀
抗菌除菌F
阻燃FR
禁油R
中压FR
防紫色化FRL
室外FRL
适配器连接件
压力表
小型FRL
大型FRL
精密R
真空F、R
洁净FR
电空R
空气增压器
调速阀
消音器
止回阀·单向阀等
接头·气管
喷嘴
气源处理单元
精密元件
电子式压力开关
到位·密合确认开关
空气传感器
冷却液用压力开关
气体用流量传感器·控制器
水用流量传感器
全气动系统(全空压)
全气动系统(Y)
气体发生装置
冷冻式干燥机
干燥剂式干燥机
高分子膜式干燥机
主管路过滤器
排水器等
卷末