

支撑件 标准白色系列

B-W/B Series

连接件 标准白色系列

J-W Series



外形尺寸及使用示例


T形支撑件组件

● 型号：B110-W・B310-W・B410-W・B810-W

● 使用示例



注：将3000-W系列与4000-W系列组合使用时，请使用B410-W。



・材质：聚酰胺树脂(B110-W)
铝合金压铸件(B310~B810-W)
涂装处理(B310~B810-W)


型号	适用机种	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	重量(kg)
B110-W	1000系列	45	35	10	100	5.5	7.5	16	25	7.5	JASO-2013	40	0.024
B310-W	2000系列	60	45	10	125	7	14	22	27	7	JISB2401-P21	45	0.086
	3000系列												
B410-W	4000系列	60	45	10	125	7	14	22	37	7	JISB2401-P21	55	0.094
B810-W	6000系列	70	50	15	150	9	14	27	37	8	AS568-127	65	0.169
	8000系列												

C形支撑件

● 型号：B120・B220・B320・B420・B620・B820

● 附件：BW

● 使用示例



・材质：钢
镀锌处理



型号	适用机种	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	重量(kg)
B120	1000系列	44	68	40	t2.0	10	6.5	35	8.5	61.5	40	60	φ19.5	0.1
B220	2000系列	28	54	50	t2.3	10	7	33	8	63	45	69	17.3	0.15
B320	3000系列	34.5	67	63	t2.3	16.5	7	45	8.5	75.5	45	69	φ21.7	0.17
B420	4000系列	55	84	80	t2.3	14.0	7	45	8.5	75.5	55	79	φ21.7	0.21
B620	6000系列	68	104	90	t2.3	16	9	54	11	97.5	60	97	φ35	0.34
B820	8000系列	68	104	100	t2.3	16	9	50	11	93.5	65	102	φ35	0.36

L形支撑件


● 型号：B130・B230・B330・B430

● 附件：B3W

拧松安装螺母后，旋钮即脱落。插入L形支撑件后，使用安装螺母进行固定。最后用手从上方压入旋钮。

有关详情，请参阅第357页。

● 使用示例



・材质：钢
镀锌处理



型号	适用机种	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	其他	重量(kg)
B130	1000系列	44	68	10	6.5	16	24.5	45	40	59	φ26.5		0.04
B230	2000系列	28	54	10	7	18	26	52	45	69	38		0.06
B330	3000系列	34.5	67	16.5	7	17.5	26	58 (63.5)	45	76	φ40	()内数值为W3000・3100	0.07
B430	4000系列 6000系列	55	84	14	7	17.5	26	58	55	94	φ47		0.11


连接件组件

● 型号：C1000-J100-W

C4000-J400-W

C8000-J800-W


● 使用示例



・材质：聚酰胺树脂(J100-W)
铝合金压铸件(J400~J800-W)
涂装处理(J400、J800-W)



型号	适用机种	A	B	C	D	E	重量(kg)
C1000-J100-W	1000系列	10	36	26	M3.5	JASO-2013	0.011
C4000-J400-W	2000系列	21	44	32	M5	JIS B2401-P21	0.036
	3000系列 4000系列						
C8000-J800-W	6000系列 8000系列	26	65	50	M6	AS568-127	0.094




支撑件 室外系列 BW Series

连接件 室外系列 JW Series




外形尺寸

T形支撑件组件




型号	适用机种	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	重量(kg)
BW410-W	4000系列	60	45	10	125	7	14	22	37	7	JISB2401-P21	55	0.094
BW810-W	8000系列	70	50	15	150	9	14	27	37	8	AS568-127	65	0.169

连接件组件



型号	适用机种	A	B	C	D	E	重量(kg)
C4000-JW400-W	4000系列	21	44	32	M5	JIS B2401-P21	0.036
C8000-JW800-W	8000系列	26	65	50	M6	AS568-127	0.094




附件 配管适配器 AW400・AW800 Series

配管口径：Rc1/4~Rc1 1/4




外形尺寸

配管适配器组件



型号	配管口径	适用机种	A	B	C	D	E(O形圈)	F(密封垫)	其他
AW400-8-W	Rc1/4	4000系列	20 (25) {34}	6 (11) {20}	50	45	JISB2401 P21 1个	1个	()内数字 为Rc3/4 { }内数字 为Rc1 时
AW400-10-W	Rc3/8								
AW400-15-W	Rc1/2								
AW400-20-W	Rc3/4								
AW400-25-W	Rc1								
AW800-20-W	Rc3/4	8000系列	35 (38)	15 (18)	81	66	AS568-127 1个	1个	()内数字 为Rc1 1/4 时
AW800-25-W	Rc1								
AW800-32-W	Rc1 1/4								

配管用适配器组件



型号	配管口径	适用机种	A	B	C	D	E(O形圈)	F(密封垫)	其他
AW400-8-W-B41W	Rc1/4	4000系列	20 (25) {34}	6 (11) {20}	50	45	JISB2401 P21 1个	1个	()内数字 为Rc3/4 { }内数字 为Rc1 时
AW400-10-W-B41W	Rc3/8								
AW400-15-W-B41W	Rc1/2								
AW400-20-W-B41W	Rc3/4								
AW400-25-W-B41W	Rc1								
AW800-20-W-B81W	Rc3/4	8000系列	35 (38)	15 (18)	81	66	AS568-127 1个	1个	()内数字 为Rc1 1/4 时
AW800-25-W-B81W	Rc1								
AW800-32-W-B81W	Rc1 1/4								