

配管适配器 标准白色系列

A100・A400・A800-W Series

● 配管口径：1/8～1




外形尺寸及使用示例

配管适配器组件

● 型号：A100-6、8、10-W
A400-8、10、15、20-W
A800-20、25、32-W

● 使用示例



・材质：铝合金压铸件
涂装处理


型号	配管口径	适用机种	A	B	C	D	E(O形圈)	F(密封垫)	其他	重量(kg)
A100-6※-W	1/8	1000系列	21.5	13.5	40	36	JASO-2013 1个	1个	—	0.09
A100-8※-W	1/4									
A100-10※-W	3/8									
A400-8※-W	1/4	2000 3000 4000 系列	20 (25) {34}	6 (11) {20}	50	45	JISB2401 P21 1个	1个	()内数字 为3/4 { }内数字 为1时	0.16
A400-10※-W	3/8									
A400-15※-W	1/2									
A400-20※-W	3/4									
A400-25※-W	1	6000 8000 系列	35 (38)	15 (18)	81	66	AS568- 127 1个	1个	()内数字 为1 1/4时	0.28
A800-20※-W	3/4									
A800-25※-W	1									
A800-32※-W	1 1/4									0.53

※无符号：Rc螺纹/N：NPT螺纹/G：G螺纹

带T形支撑件配管适配器组件

● 型号：A100-6、8、10-W-B11W
A400-8、10、15-W-B31W
A400-8、10、15、20-W-B41W
A800-20、25、32-W-B81W
(带T形支撑件组件)

● 使用示例



・材质：铝合金压铸件
涂装处理

型号	配管口径	适用机种	A	B	C	D	E(O形圈)	F(密封垫)	其他	重量(kg)
A100-6※-W-B11W	1/8	1000系列	21.5	13.5	40	36	JASO-2013 1个	1个	—	0.11
A100-8※-W-B11W	1/4									
A100-10※-W-B11W	3/8									
A400-8※-W-B31W	1/4	2000 3000 系列	20	6	50	45	JISB2401 P21 1个	1个	—	0.21
A400-10※-W-B31W	3/8									
A400-15※-W-B31W	1/2									
A400-8※-W-B41W	1/4	4000 系列	20 (25) {34}	6 (11) {20}	50	45	JISB2401 P21 1个	1个	()内数字 为3/4 { }内数字 为1时	0.21
A400-10※-W-B41W	3/8									
A400-15※-W-B41W	1/2									
A400-20※-W-B41W	3/4									
A400-25※-W-B41W	1	6000 8000 系列	35 (38)	15 (18)	81	66	AS568- 127 1个	1个	()内数字 为1 1/4时	0.61
A800-20※-W-B81W	3/4									
A800-25※-W-B81W	1									
A800-32※-W-B81W	1 1/4									

※无符号：Rc螺纹/N：NPT螺纹/G：G螺纹