

F.R.L
F.R
F
R
L
冷凝水分离器
机械式压力开关
残压排出阀
缓慢启动阀
抗菌除菌F
阻燃FR
禁油R
中压FR
防紫色化FRL
室外FRL
适配器连接件
压力表
小型FRL
大型FRL
精密R
真空F、R
洁净FR
电空R
空气增压器
调速阀
消音器
止回阀·单向阀等
接头·气管
喷嘴
气源处理单元
精密元件
电子式压力开关
到位·密合确认开关
空气传感器
冷却液用压力开关
气体用流量传感器·控制器
水用流量传感器
全气动系统(全空压)
全气动系统(Y)
气体发生装置
冷冻式干燥机
干燥剂式干燥机
高分子膜式干燥机
主管路过滤器
排水器等
卷末



F.R.L组合：禁铜规格

C1000・C2500・C3000


C4000・C6500・C8000

-W-P6 Series

禁铜处理

● 配管口径：1/8~1

JIS符号




RoHS

CAD

型号表示方法

※关于选择项的说明，请参阅第30页。



A 机种型号					
C1000	C2500	C3000	C4000	C6500	C8000

符号	内容					
B 配管口径						
6	1/8	●				
8	1/4	●	●	●	●	
10	3/8		●	●	●	
15	1/2				●	
20	3/4					●
25	1					●

C 配管螺纹种类							注2
无符号	Rc螺纹	●	●	●	●	●	
N	NPT螺纹	●	●	●	●	●	
G	G螺纹	●	●	●	●	●	

D 选择项							注3
排水	无符号	过滤器・带手动排水旋钮、油雾器・无手动旋钮	●	●	●	●	●
	C	油雾器・带手动旋钮	●	●	●	●	●
滤杯	无符号	聚碳酸酯滤杯	●	●	●	●	●
	Z	尼龙滤杯	●	●	●	●	●
滤芯	无符号	5μm	●	●	●	●	●
	Y	0.3μm(精密型)		●	●	●	●
压差检测	无符号	无压差检测口	●	●	●	●	●
	Q	带压差检测口(Rc1/4)				●	●
压力范围	无符号	0.05~0.85MPa	●	●	●	●	●
	L	0.05~0.35MPa	●	●	●	●	●
溢流	无符号	带溢流机构	●	●	●	●	●
	N	无溢流型	●	●	●	●	●
压力表	T	无压力表(压力表安装口(1/4)为密封状态下组装)	●	●	●	●	●
	T6	压力表附加用(压力表安装口(Rc1/8)为通气状态下组装)注6	●	●	●	●	●
	T8	压力表附加用(压力表安装口(1/4)为通气状态下组装)注6	●	●	●	●	●
流体方向	无符号	标准流向(左→右)	●	●	●	●	●
	X1	逆流(右→左)	●	●	●	●	●

E 表示单位						
无符号	MPa表示(Rc螺纹)、psi表示(NPT螺纹)、bar表示(G螺纹)	●	●	●	●	●
J1	MPa表示(NPT、G螺纹)	●	●	●	●	●

F 配管适配器组件(附带)							注4 第350页
无符号	无附带	●	●	●	●	●	
A6※W	1/8配管适配器组件	●					
A8※W	1/4配管适配器组件	●	●	●	●		
A10※W	3/8配管适配器组件	●	●	●	●		
A15※W	1/2配管适配器组件		●	●	●		
A20※W	3/4配管适配器组件				●	●	●
A25※W	1配管适配器组件					●	●
A32※W	1 1/4配管适配器组件					●	●

※接头螺纹种类						
无符号	Rc螺纹	●	●	●	●	●
N	NPT螺纹	●	●	●	●	●
G	G螺纹	●	●	●	●	●

G 残压排出阀(附带)							第182页
无符号	无附带	●	●	●	●	●	
VW	残压排出阀(V3000-W) + 连接件组件		●	●	●		

型号选择时的注意事项

注1：关于规格、外形尺寸、流量特性，请参阅第34~41页。

注2：选择G螺纹、NPT螺纹时，对象为IN、OUT、压力表口、排水口。此外，附件P、V也为对象。

注3：排水、滤杯材质、滤芯、压差检测、减压阀各项目请选择选择项。选择多个项目的选择项时，请按从上到下顺序记载。

请选择任意一个减压阀。

注4：配管适配器组件附带连接件组件。

注5：关于上述以外的组合，请订购定制组合(第82页)。

注6：压力表另行订购。

T6：G49D-6-P10-P6(L：G49D-6-P04-P6)

T8：G59D-8-P10-P6(L：G59D-8-P04-P6)