


F.R.L
F.R
F
R
L
冷凝水分离器
机械式压力开关
残压排出阀
缓慢启动阀
抗菌除菌F
阻燃FR
禁油R
中压FR
防雾化FRL
室外FRL
适配器连接件
压力表
小型FRL
大型FRL
精密R
真空F、R
洁净FR
电空R
空气增压器
调速阀
消音器
止回阀・单向阀等
接头・气管
喷嘴
气源处理单元
精密元件
电子式压力开关
到位・密合确认开关
空气传感器
冷却液用压力开关
气体用流量传感器・控制器
水用流量传感器
全气动系统(全空压)
全气动系统(Y)
气体发生装置
冷冻式干燥机
干燥剂式干燥机
高分子膜式干燥机
主管路过滤器
排水器等
卷末



薄型压力表

G401-W Series

适合元件内置的薄型紧凑设计。
适用于过滤减压阀・减压阀・压力开关(P4000-W)。
● 连接方式：O形圈密封，螺钉固定

JIS符号




RoHS

规格

项 目		G401-W
使用流体		压缩空气
流体温度	℃	5~60
环境温度	℃	5~60
精度	注1	满量程±3%
形状		方形，螺钉固定
显示部直径		φ26
材质	外壳	PBT树脂
	镜片	聚碳酸酯树脂
压力范围		0~0.4 0~1.0
连接方式		O形圈密封，螺钉固定
重量	g	11

注1：显示精度保障温度为20±15℃。

型号表示方法





符号	内 容
A 连接方法	
无符号	金属用安装螺钉(公称3 自攻螺钉) (2000~8000系列标配)
0P	树脂用安装螺钉(公称3 自攻螺钉) (1000系列标配)
B 压力显示(MPa)	
P04	0~0.4MPa
P10	0~1.0MPa

外形尺寸及部件材质

● G401

● 压力表组件



使用示例

