

F.R.L  
F.R  
F  
R  
L  
冷凝水分离器  
机械式压力开关  
残压排出阀  
缓慢启动阀  
抗菌除菌F  
阻燃FR  
禁油R  
中压FR  
防雾化FRL  
室外FRL  
适配器连接件  
压力表  
小型FRL  
大型FRL  
精密R  
真空F、R  
洁净FR  
电空R  
空气增压器  
调速阀  
消音器  
止回阀·单向阀等  
接头·气管  
喷嘴  
气源处理单元  
精密元件  
电子式压力开关  
到位·密合确认开关  
空气传感器  
冷却液用压力开关  
气体用流量传感器·控制器  
水用流量传感器  
全气动系统(全空压)  
全气动系统(Y)  
气体发生装置  
冷冻式干燥机  
干燥剂式干燥机  
高分子膜式干燥机  
主管路过滤器  
排水器等  
卷末



超小型压力表

# G29D Series

● 配管口径：R1/16、R1/8

JIS符号



## 规格

项目	G29D	
使用流体	压缩空气	
流体温度	°C	5~60
环境温度	°C	5~60
精度	指示计	
形状	DS形(背面螺纹、连接部6边形)	
显示部直径	φ21	
材质	阀体	锌压铸件+涂装
	镜片	聚碳酸酯树脂
压力范围	MPa	0~1.0
配管口径	R	1/16、1/8
重量	g	12

## 型号表示方法


**G29D** - **6** - **P10**

Ⓐ 配管口径

Ⓑ 压力显示

符号	内容
<b>Ⓐ 配管口径</b>	
3	R 1/16
6	R 1/8
<b>Ⓑ 压力显示(MPa)</b>	
P10	0~1.0

## 外形尺寸图





# 小型圆形压力表 G39D Series

● 配管口径：R1/8  
JIS符号



## 规格

项目		G39D
使用流体		压缩空气
流体温度	℃	5~60
环境温度	℃	5~60
精度	注1	满量程±3%
形状		DT形(背面螺纹、连接部6边形)
显示部直径		φ26
材质	连接部·弹簧管	黄铜(磷青铜)
	外壳	钢板+涂装
	镜片	丙烯酸树脂
压力范围	MPa	0~0.4 0~1.0
配管口径	R	1/8
重量	g	37

注1：显示精度保障温度为20±15℃。

## 型号表示方法




Ⓐ 配管口径


Ⓑ 压力显示

符号	内容
<b>Ⓐ 配管口径</b>	
6	R 1/8
<b>Ⓑ 压力显示 (MPa)</b>	
P04	0~0.4
P10	0~1.0


## 外形尺寸图



压力显示：P04



压力显示：P10



F.R.L  
F.R  
F  
R  
L  
冷凝水分离器  
机械式压力开关  
残压排出阀  
缓慢启动阀  
抗菌除菌F  
阻燃FR  
禁油R  
中压FR  
防紫色化FRL  
室外FRL  
适配器连接件  
压力表  
小型FRL  
大型FRL  
精密R  
真空F、R  
洁净FR  
电空R  
空气增压器  
调速阀  
消音器  
止回阀·单向阀等  
接头·气管  
喷嘴  
气源处理单元  
精密元件  
电子式压力开关  
到位·密合确认开关  
空气传感器  
冷却液用压力开关  
气体用流量传感器·控制器  
水用流量传感器  
全气动系统(全空压)  
全气动系统(Y)  
气体发生装置  
冷冻式干燥机  
干燥剂式干燥机  
高分子膜式干燥机  
主管路过滤器  
排水器等  
卷末