


F.R.L组件·组合型K60570 Series

过滤减压阀·油雾器的组合型K系列。

● 配管口径：Rc1/8、Rc1/4



JIS符号



规格


项目	K60570-1·2C-GB	
配管口径	Rc	1/8·1/4
最高使用压力	MPa	1.0
耐压	MPa	1.5
环境温度·流体温度	℃	5~65
过滤精度	μm	5
设定压力	MPa	0.04~0.83
溢流		带溢流机构
最少滴油量 注1	ℓ/min ANR	20
使用油		透平油1种ISO VG32(不可使用锭子油)
储油量	cm ³	25
重量	kg	0.7
标配		压力表、支撑件

注1：最少滴油量为1次侧压力0.5MPa时每分钟滴落5滴油的值。

构成元件一览表

项目	配管口径	空气过滤器	减压阀	油雾器	压力表	墙面支撑件
K60570-1C-GB	Rc1/8(6A)	A1019-1C	B2019-1C	A3019-1C	G49D-6-P10	6506
K60570-2C-GB	Rc1/4(8A)	A1019-2C	B2019-2C	A3019-2C	G49D-6-P10	6506

型号表示方法



符号	内容
A 配管口径	
1C	Rc1/8
2C	Rc1/4

型号选择时的注意事项

注1：需要配管口径NPT螺纹时，请勿附加C公称。

(例) K60570-2-GB

选择了压力表时，附带NPT螺纹的压力表。

注2：关于附件“B”支撑件，请参阅第411页。关于附件“G”压力表，请参阅关联元件(第363页)。

〈型号表示例〉


K60570-2C-GB

机种名称：F.R.L组件 微型


A配管口径…Rc1/4

流量特性

● K60570-1·2C-GB Rc1/8·1/4




内部结构图




外形尺寸图



● K60570-1·2C-GB



● 墙面支撑件：6506
 · 材质：钢
 镀锌处理
 支撑件厚度2mm



※附带自攻螺钉

F.R.L
F.R
F
R
L
冷凝水分离器
机械式压力开关
残压排出阀
缓慢启动阀
抗菌除菌F
阻燃FR
禁油R
中压FR
防紫色化FRL
室外FRL
适配器连接件
压力表
小型FRL
大型FRL
精密R
真空F、R
洁净FR
电空R
空气增压器
调速阀
消音器
止回阀·单向阀等
接头·气管
喷嘴
气源处理单元
精密元件
电子式压力开关
到位·密合确认开关
空气传感器
冷却液用压力开关
气体用流量传感器·控制器
水用流量传感器
全气动系统(全空压)
全气动系统(Y)
气体发生装置
冷冻式干燥机
干燥剂式干燥机
高分子膜式干燥机
主管路过滤器
排水器等
卷末