



空气过滤器A1019 Series

过滤精度5 μ m
● 配管口径：Rc1/8、Rc1/4

JIS符号



规格

项目		A1019
使用流体		压缩空气
最高使用压力	MPa	1.0
耐压	MPa	1.5
环境温度・流体温度	℃	5~65
过滤精度	μ m	5
配管口径	Rc	1/8・1/4
重量	kg	0.1
滤杯护罩		接单生产

注1：使用活塞排水(D)时，请在0.1MPa以上使用。请勿在有冲击的装置中使用。

选择项重量表

※请加算到标配品的重量上。


单位：kg

	排水	滤杯材质		支撑件
符号	D	Z	M	B
A1019	0	0	0.08	0.035

流量特性


● A1019-1C

Rc1/8




● A1019-2C

Rc1/4



型号表示方法



〈型号表示例〉

A1019-2C-DZB

机种名称：空气过滤器 微型

① 配管口径…Rc1/4

② 选择项…活塞排水、尼龙滤杯、附带支撑件


⚠ 型号选择时的注意事项

注1：需要配管口径NPT螺纹时，请勿附加C公称。
(例) A1019-1

注2：关于附件“B”支撑件，请参照下述。

符号		内容
A 配管口径		
1C		Rc1/8
2C		Rc1/4
B 选择项		
排水	无符号	气嘴阀
	D	活塞排水
滤杯材质	无符号	聚碳酸酯滤杯
	Z	尼龙滤杯
	M	金属滤杯
滤芯	无符号	5μm
附件	无符号	无附带
	B	支撑件

内部结构及部件一览表



No.	部件名称	材质
1	罩盖	锌合金压铸件
2	O形圈	特殊丁腈橡胶
3	滤芯	聚丙烯
4	滤杯	聚碳酸酯树脂・黄铜



易损件一览表

No.	部件名称	型号
4	滤芯	A1019-ELEMENT

外形尺寸图



● A1019-1C・2C

● 墙面支撑件：6506
・材质：钢
镀锌处理
支撑件厚度2mm

※附带自攻螺钉

F.R.L
F.R
F
R
L
冷凝水分离器
机械式压力开关
残压排出阀
缓慢启动阀
抗菌除菌F
阻燃FR
禁油R
中压FR
防雾化FRL
室外FRL
适配器连接件
压力表
小型FRL
大型FRL
精密R
真空F、R
洁净FR
电空R
空气增压器
调速阀
消音器
止回阀・单向阀等
接头・气管
喷嘴
气源处理单元
精密元件
电子式压力开关
到位・密合确认开关
空气传感器
冷却液用压力开关
气体用流量传感器・控制器
水用流量传感器
全气动系统(全空压)
全气动系统(V)
气体发生装置
冷冻式干燥机
干燥剂式干燥机
高分子膜式干燥机
主管路过滤器
排水器等
卷末