

F.R.L
F.R
F
R
L
冷凝水分离器
机械式压力开关
残压排出阀
缓慢启动阀
抗菌除菌F
阻燃FR
禁油R
中压FR
防紫色化FRL
室外FRL
适配器连接件
压力表
小型FRL
大型FRL
精密R
真空F、R
洁净FR
电空R
空气增压器
调速阀
消音器
止回阀・单向阀等
接头・气管
喷嘴
气源处理单元
精密元件
电子式压力开关
到位・密合确认开关
空气传感器
冷却液用压力开关
气体用流量传感器・控制器
水用流量传感器
全气动系统(全空压)
全气动系统(Y)
气体发生装置
冷冻式干燥机
干燥剂式干燥机
高分子膜式干燥机
主管路过滤器
排水器等
卷末

分离型

空气过滤器用

CKD的空气过滤器备有各种选择项。
空气过滤器选型时，请在充分考虑空气过滤器使用场所的环境的基础上进行选择。

需要带选择项的情况下，订购时请在型号末尾附上选择项符号。
〈例〉1138-6C带金属滤杯时，变为1138-6C-M。

滤杯选择项展开表

适用型号		1138 1126 1226 1226J	1238
适用型号		1138	1238
选择项符号	无符号	○	○
	E	○	○
	F	○注1	
	F1	○	○
	Z	○	
	EZ	○	
	FZ	○注1	
	F1Z	○	
	M	○	○
	FM	○注1	
	F1M	○	○
	MG	○	○
	FMG	○注1	
	F1MG	○	○

滤杯组件型号表示方法 (滤杯组件与密封用O形圈的组件)



A 型号	B 选择项符号			
	排水		滤杯材质	
1138	无符号	手动排水旋钮	无符号	聚碳酸酯树脂
1238	E	柔性排水	Z	透明尼龙树脂
	F	带手动NO自动排水 (无加压时有排水)	M	金属滤杯
	F1	带手动NC自动排水 (无加压时无排水)	MG	带观测表金属滤杯

按排水・尺寸・滤杯材质的顺序进行选择。

注1：超精密不适用F(NO自动排水)。

注2：关于自动排水的使用条件，请参阅第480页。

其他滤杯组件型号表


滤杯材质	适用型号	
	1326・5100	A1338
聚碳酸酯树脂	5100-BOWL	A1338-BOWL
尼龙树脂	5100-BOWL-Z	—
金属滤杯	5100-BOWL-M	A1338-BOWL-M
带观测表金属滤杯	5100-BOWL-MG	A1338-BOWL-MG

聚碳酸酯滤杯

请勿在环境温度较高、有稀释剂・三氯乙烯等有机溶剂和化学品等的环境中使用。备有手动或自动排水式的排水器，请根据使用状况选择使用。


金属滤杯

在环境温度较高、有稀释剂・三氯乙烯等有机溶剂和化学品等的环境中使用，请使用金属滤杯。



尼龙滤杯

尼龙树脂制的透明绿色滤杯可以在部分使用溶剂和合成油的场所使用。备有手动或自动排水式的排水器，请根据使用状况选择使用。



带3 μ m用滤芯空气过滤器

最大流量表 1次侧压力0.7MPa、压力降0.034MPa时的大气压换算值

型号	配管口径	最大流量 (l/minANR)
1138-6C-EX	Rc ³ / ₄	4,800
1138-8C-EX	Rc1	6,400
1126-10C-EX	Rc1 1/ ₄	13,000
1126-12C-EX	Rc1 1/ ₂	13,000
1126-16C-EX	Rc2	13,000

F.R.L
F.R
F
R
L
冷凝水分离器
机械式压力开关
残压排出阀
缓慢启动阀
抗菌除菌F
阻燃FR
禁油R
中压FR
防雾化FRL
室外FRL
适配器连接件
压力表
小型FRL
大型FRL
精密R
真空F、R
洁净FR
电空R
空气增压器
调速阀
消音器
止回阀・单向阀等
接头・气管
喷嘴
气源处理单元
精密元件
电子式压力开关
到位・密合确认开关
空气传感器
冷却液用压力开关
气体用流量传感器・控制器
水用流量传感器
全气动系统(全空压)
全气动系统(Y)
气体发生装置
冷冻式干燥机
干燥剂式干燥机
高分子膜式干燥机
主管路过滤器
排水器等
卷末


油雾器用

CKD的油雾器备有各种选择项。

油雾器选型时，请在充分考虑油雾器的润滑油种类和使用场所的环境的基础上进行选择。

需要带选择项的情况下，订购时请在型号末尾附上选择项符号。

〈例〉3003E-6C带金属滤杯时，变为3003E-6C-M。



滤杯组件、型号表 (滤杯组件与密封用O形圈的组件)

适用型号	聚碳酸酯树脂滤杯			透明尼龙树脂滤杯			金属滤杯		
	盲堵型	手动旋钮型	自动注油型	盲堵型	手动旋钮型	自动注油型	盲堵型	手动旋钮型	自动注油型
A3019	A3019-BOWL	A1019-BOWL	—	A3019-BOWL-Z	A1019-BOWL-Z	—	—	A1019-BOWL-M	—
3003E・3503E	3003E-BOWL	1138-BOWL	3003E-BOWL-V	3003E-BOWL-Z	1138-BOWL-Z	3003E-BOWL-VZ	3003E-BOWL-M	1138-BOWL-M	3003E-BOWL-VM
适用型号	带观测表金属滤杯								
	盲堵型	手动旋钮型	自动注油型	2ℓ用	8ℓ用	20ℓ用			
A3019	—	—	—	—	—	—			
3003E・3503E	3003E-BOWL-MG	1138-BOWL-MG	3003E-BOWL-VMG	3003E-BOWL-MG2	3003E-BOWL-MG8	3003E-BOWL-MG20			
				3004E-BOWL-MG2	3004E-BOWL-MG8	3004E-BOWL-MG20			
				3005E-BOWL-MG2	3005E-BOWL-MG8	3005E-BOWL-MG20			
				3005E-BOWL-MG2	3005E-BOWL-MG8	3005E-BOWL-MG20			

注1：2ℓ～20ℓ用夸脱滤杯编号包含了安装所需的接头、螺钉、密封垫、虹吸管组件。

注2：2ℓ～20ℓ用夸脱滤杯为接单生产品。

注3：不带旋钮滤杯型“无符号”为盲堵型。此外，不带旋钮金属滤杯型“M”为盲堵组件。

注4：MG2・MG8・MG20时，还附带虹吸管组件。

F.R.L
F.R
F
R
L
冷凝水分离器
机械式压力开关
残压排出阀
缓慢启动阀
抗菌除菌F
阻燃FR
禁油R
中压FR
防紫色化FRL
室外FRL
适配器连接件
压力表
小型FRL
大型FRL
精密R
真空F、R
洁净FR
电空R
空气增压器
调速阀
消音器
止回阀・单向阀等
接头・气管
喷嘴
气源处理单元
精密元件
电子式压力开关
到位・密合确认开关
空气传感器
冷却液用压力开关
气体用流量传感器・控制器
水用流量传感器
全气动系统(全空压)
全气动系统(Y)
气体发生装置
冷冻式干燥机
干燥剂式干燥机
高分子膜式干燥机
主管路过滤器
排水器等
卷末