

F.R.L
F.R
F
R
L
冷凝水分离器
机械式压力开关
残压排出阀
缓慢启动阀
抗菌除菌F
阻燃FR
禁油R
中压FR
防紫色化FRL
室外FRL
适配器连接件
压力表
小型FRL
大型FRL
精密R
真空F、R
洁净FR
电空R
空气增压器
调速阀
消音器
止回阀・单向阀等
接头・气管
喷嘴
气源处理单元
精密元件
电子式压力开关
到位・密合确认开关
空气传感器
冷却液用压力开关
气体用流量传感器・控制器
水用流量传感器
全气动系统(全空压)
全气动系统(Y)
气体发生装置
冷冻式干燥机
干燥剂式干燥机
高分子膜式干燥机
主管路过滤器
排水器等
卷末

机种名称・外观	型号	配管口径 (R)														有效截面积 (mm ²)	流量 (ℓ/min) ANR 0.5MPa时	适用缸径 (mm)	记载 页码	
		M3	M5	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	φ6	φ8	φ10					φ12
● 带消音器的金属阀 	SMW2-6A			●													5.6	370	φ20~φ50	760
	SMW2-8A				●												9.9	660	φ32~φ75	
	FMS-M5		●														4	250	φ6~φ15	762
	SMW-10A					●											25	1700	φ50~φ100	
	SMW-15A						●										39	2600	φ50~φ100	
● 小口径型 	SL-M5		●														5	300	φ6~φ15	
● 树脂本体型 	SLW-6A/6N			●													10	650	φ20~φ80	764
	SLW-8A/8N				●												20	1300	φ32~φ80	
	SLW-10A/10N					●											30	2000	φ50~φ100	
	SLW-15A/15N						●										75	4850	φ50~φ100	
● 高消音・小口径・树脂本体型 	SLW-8A-H				●												15	1000	φ32~φ80	766
	SLW-10A-H					●											30	2000	φ50~φ100	
	SLW-15A-H						●										50	3250	φ50~φ100	
● 大流量・小口径・树脂本体型 	SLW-8L				●												30	2000以上	φ32~φ80	767
	SLW-10L					●											60	4000以上	φ50~φ100	
● 高消音・紧凑型 	SLW-6S			●													12	800	φ20~φ80	768
	SLW-8S				●												30	1900	φ32~φ80	
	SLW-20S							●										90	6000	φ100~φ200

机种名称・外观	型号	配管口径 (Rc或R)														有效截面积 (mm ²)	流量 (ℓ/min) ANR 0.5MPa时	适用缸径 (mm)	记载 页码	
		M3	M5	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	φ6	φ8	φ10					φ12
● 快插型 	SLW-H6												●				7	455	φ20~φ40	770
	SLW-H8												●				8.5	550		
	SLW-H10													●			17.5	1135		
	SLW-H12														●		25.5	1655		
● 超小型 	SLM-M3	●															1	60以上	φ6以下	771
	SLM-M5		●														5	350以上	φ6~φ15	
● 铝本体型 	SL-8A				●												36	2400	φ50~φ100	772
	SL-10A					●											48	3200	φ63~φ140	
	SL-15A						●										61	4100	φ75~φ180	
	SL-20A							●									160	12000	φ100~φ250	
	SL-25A								●								210	14000	φ140~φ250	
	SL-32A									●							280	18000	φ140~φ450	
	SL-40A										●						320	21000	φ140~φ450	
	SL-50A											●					500	33000	φ300~φ450	
● 室外系列 金属本体型 	SL-8A-W				●												36	2400	φ50~φ100	774
	SL-10A-W					●											48	3200	φ63~φ140	
	SL-15A-W						●										61	4100	φ75~φ180	

机种名称・外观	型号	配管口径 (Rc)														有效截面积 (mm ²)	最大处理流量 m ³ /min (ANR)	记载 页码
		M3	M5	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	φ6	φ8	φ10			
● 排气清洁剂 	FA331					●										16	0.3	778
	FA431						●									33	0.6	
	FA531							●								55	1	
	FA631								●							165	3	
	FA731									●						330	6	
	FA831											●				550	10	

F.R.L
F.R
F
R
L
冷凝水分离器
机械式压力开关
残压排出阀
缓慢启动阀
抗菌除菌F
阻燃FR
禁油R
中压FR
防雾化化FRL
室外FRL
适配器连接件
压力表
小型FRL
大型FRL
精密R
真空F、R
洁净FR
电空R
空气增压器
调速阀
消音器
止回阀・单向阀等
接头・气管
喷嘴
气源处理单元
精密元件
电子式压力开关
到位・密合确认开关
空气传感器
冷却液用压力开关
气体用流量传感器・控制器
水用流量传感器
全气动系统(全空压)
全气动系统(V)
气体发生装置
冷冻式干燥机
干燥剂式干燥机
高分子膜式干燥机
主管路过滤器
排水器等
卷末