通过单元实现

清洁吹气系统。

铝材本体，并采用了高刚性、透明过滤器。

无需配管的单元类型

配管时只需插入气管。
可大幅降低组装工时，
且紧凑、省空间。
订购时的型号管理也非常轻松。

全禁油规格

对所有流体通路部进行脱脂清洗，
在洁净室内完成组装至包装的一条龙生产。

洁净气体单元

CAU30 Series

该单元节省配管时间，实现了紧凑化，可在全禁油规格下供给洁净气体。

铝材本体，高刚性。

本体全部采用铝制材质，刚性优异。（过滤器除外）

备有双系统类型

扩展了气体供给方式的种类。



供给大流量空气。

可稳定供给400ℓ/min（ANR）的大流量。

可自由组合的模块型

可根据用途选择各元件的组合，
可以模块形式连接初次登场的气控阀、针阀。

最适用于液晶行业

主要用于负离子而开发的单元。
除此之外，也可用于汽车零件、食品、医药产品等领域。

高精度过滤0.01μm

过滤器采用了中空丝膜滤芯。
确保颗粒的过滤精度0.01μm、
去除效率99.99%。

目视确认脏污

通过采用透明外壳的过滤器，可目视确认脏污。
维护简便。

■ 主要用途示例



●负离子气体供给



●为浮上搬送供给气体



●风刀