选择项

型号表示方法

外形尺寸 CAD

● 接插件电缆型号表示方法

GPS2 - C1

Ⓐ电缆长度

Ⓐ	C1	1m
	C3	3m
	C5	5m



符号	重量 g
C1	45
C3	123
C5	195

导线颜色	用途
褐色	电源+
白色	NC
蓝色	电源−
黑色	输出

● 端子箱型号表示方法

GPS2 - CTL

Ⓐ端子箱

Ⓐ	CTL	接插件型集中 端子箱左侧组装用
	CTR	接插件型集中 端子箱右侧组装用
	TL	导线型集中 端子箱左侧组装用
	TR	导线型集中 端子箱右侧组装用
	TW	导线型集中 端子箱中间组装用

符号	重量 g
CTL、CTR	234(4连以下用) 245(5连用)
TL、TR、TW	207



端子箱端子排列图

对应的密合确认开关从正面观察由左向右依次为1、2、3、4、5。

● 带安全标志的压力表型号表示方法

GPS2 - G40D - 8 - P02 - S501

Ⓐ型号
Ⓑ配管口径
Ⓒ压力显示

Ⓐ	G40D	带安全 标志的压力表
Ⓑ	8	R1/4
Ⓒ	P02	0～0.2MPa
	P04	0～0.4MPa
	P10	0～1.0MPa

重量：85g





※1. 安全区域设定范围：0.03～0.2MPa
※2. 安全区域设定最大范围：0.09MPa
※3. 测量精度：JIS B 7505 旧3.0级
※4. 罩盖材质：透明尼龙

选择项

型号表示方法

● L形支撑件型号表示方法

GPS2 - B

・重量：41g
・材质：铁
　　三价铬钝化处理

外形尺寸



● T形支撑件组件型号表示方法

B110 - W

・重量：24g
・材质：聚酰胺树脂



● 空气过滤器型号表示方法

F1000 - 8 -W

重量：87g



周边元件

型号表示方法

● 减压阀型号表示方法

R1000 - 8 - W - LT

重量：150g

外形尺寸



● 连接件组件型号表示方法

C1000 - J100 - W



・重量：24g
・材质：聚酰胺树脂

● 分配器型号表示方法

D101 - 00 - 8 - W

注：附带连接件组件和密封垫1个。



・重量：24g
・材质：聚酰胺树脂

周边元件

型号表示方法

外形尺寸

CAD

● 配管用适配器组件
（附带连接件组件）

A100 - 8 - W

Ⓐ配管口径

Ⓐ	
8	Rc1/4
10	Rc3/8



・重量：90g
・材质：铝合金压铸件
　　涂装处理

● 配管用适配器组件
（附带T形支撑件组件）

A100 - 8 - W - B11W

Ⓐ配管口径

Ⓐ	
8	Rc1/4
10	Rc3/8



・重量：90g
・材质：铝合金压铸件
　　涂装处理

周边元件

带针阀电磁阀

型号表示方法

GPS2 - AB3X - 2E - FL - AC100V

Ⓐ 端子箱		Ⓑ 电压
2E	DIN端子箱	AC100V
2H	DIN端子箱带指示灯	AC200V
3N	HP端子箱带指示灯	DC24V

外形尺寸图 CAD

● GPS2-AB3X-2E/2H-FL-AC100V/AC200V



・重量：280g

● GPS2-AB3X-3N-FL-AC100V/AC200V



・重量：445g

带针阀电磁阀　外形尺寸图

● GPS2-AB3X-$\frac{2E}{2H}$-FL-DC24V



・重量：280g

● GPS2-AB3X-3N-FL-DC24V



・重量：445g