


体系表

高分子膜式空气干燥机 (超级干燥机)

F.R.L
F.R
F
R
L
冷凝水分离器
机械式压力开关
残压排出阀
缓慢启动阀
抗菌除菌F
阻燃FR
禁油R
中压FR
防紫色化FRL
室外FRL
适配器连接件
压力表
小型FRL
大型FRL
精密R
真空F、R
洁净FR
电空R
空气增压器
调速阀
消音器
止回阀・单向阀等
接头・气管
喷嘴
气源处理单元
精密元件
电子式压力开关
到位・密合确认开关
空气传感器
冷却液用压力开关
气体用流量传感器・控制器
水用流量传感器
全气动系统(全空压)
全气动系统(Y)
气体发生装置
冷冻式干燥机
干燥剂式干燥机
高分子膜式干燥机
主管路过滤器
排水器等
卷末

	标准露点型		低露点型			
系列	SD300E/400E-W SU300E/400E-W	SD300D/400D-W SU300D/400D-W	SU3000-A-W SU4000-A-W	SU3000-B-W SU4000-B-W	SD3000-A/4000-A	
特点	低再生型 再生率10% 大气压露点-15℃	大流量型 再生率20% 大气压露点-20℃	标准露点单元型 大气压露点-20℃	低露点单元型 大气压露点-40℃	标准露点单体型 大气压露点-20℃	
适用空压机 kW						
0.2						
0.4	● (SD301E)			● (SU3015-B)		
0.75	● (SD/SU302E)	● (SD/SU301D)	● (SU3015-A)	● (SU3025-B)	● (SD3015-A)	
1.5		● (SD/SU302D)		● (SU3050-B)		
2.2	● (SD/SU401E)		● (SU3025-A)		● (SD3025-A)	
3.7	● (SD/SU402E)	● (SD/SU401D)	● (SU3035-A)		● (SD3035/4050-A)	
5.5		● (SD/SU402D)	● (SU3050-A)		● (SD3050-A)	
7.5			● (SU3075-A)		● (SD3075/4075-A)	
11			● (SU4100-A)		● (SD4100-A)	
15						
22						
37						
55						
75						
95						
120						
150						
200						
250						
300						
400						
480						
710						
960						
1450						
带集中排气口	● 选择项 ×	● 选择项 ×	● 选择项 ×	● 选择项 ×	● 选择项 ● 标配	
中压对应					● 标配	
CE对应	● 标配	● 标配	● 标配	● 标配	● 标配	
无氟利昂	● 标配	● 标配	● 标配	● 标配	● 标配	
无需电源	● 标配	● 标配	● 标配	● 标配	● 标配	
无需排水处理	● 标配	● 标配	● 标配	● 标配	● 标配	
外观						
记载页码	1814	1818	1822	1822	1825	

注) 请将此一览表作为选型时的参考。正式选型时, 请参照相应页, 在确认安装条件、运行条件的基础上进行选型。

体系表

F.R.L
F.R
F
R
L
冷凝水分离器
机械式压力开关
残压排出阀
缓慢启动阀
抗菌除菌F
阻燃FR
禁油R
中压FR
防紫色化FRL
室外FRL
适配器连接件
压力表
小型FRL
大型FRL
精密R
真空F、R
洁净FR
电空R
空气端压器
调速阀
消音器
止回阀·单向阀等
接头·气管
喷嘴
气源处理单元
精密元件
电子式压力开关
限位·密合确认开关
空气传感器
冷却液用压力开关
气体用流量传感器·控制器
水用流量传感器
全气动系统(全空压)
全气动系统(Y)
气体发生装置
冷冻式干燥机
干燥剂式干燥机
高分子膜式干燥机
主管路过滤器
排水器等
卷末