

快速排水器DT系列

除重量轻、体积小外，通过采用新机构，实现了长寿命和高可靠性的新型排水器。

- F.R.L
- F.R
- F
- R
- L
- 冷凝水分离器
- 机械式压力开关
- 残压排出阀
- 缓慢启动阀
- 抗菌除菌F
- 阻燃FR
- 禁油R
- 中压FR
- 防雾化FRL
- 室外FRL
- 适配器连接件
- 压力表
- 小型FRL
- 大型FRL
- 精密R
- 真空F、R
- 洁净FR
- 电空R
- 空气增压器
- 调速阀
- 消音器
- 止回阀·单向阀等
- 接头·气管
- 喷嘴
- 气源处理单元
- 精密元件
- 电子式压力开关
- 到位·密合确认开关
- 空气传感器
- 冷却液用压力开关
- 气体用流量传感器·控制器
- 水用流量传感器
- 全气动系统(全空压)
- 全气动系统(Y)
- 气体发生装置
- 冷冻式干燥机
- 干燥剂式干燥机
- 高分子膜式干燥机
- 主管路过滤器
- 排水器等
- 卷末



{ 概要 }

- 1 快速排水DT3000/4000-W系列是将空压回路中产生的冷凝水切实自动排出的排水器。
- 2 通过采用新机构即快速机构，与以往类型相比，提高了耐久性。
- 3 除自动排出方式外，还可随时进行手动排出。




SNAP DRAIN DT3000-4000-W SERIES



■ 连接气口2处

可根据不同用途选择向上配管・横向配管。




※请在不使用的气口塞入附带的盲堵。

■ N.O、N.C均可

根据用途不同，备有常开型、常闭型等2种。

■ 体积小&重量轻

通过复合材料处理(本体：铝合金压铸、罩盖：树脂)不仅提高了强度，与以往产品相比还减轻了重量。



■ 一体拆装弹簧锁


滤杯和滤杯护罩可通过弹簧锁的快速操作轻松实现整体拆装。
※请在确认不承受压力之后，再进行滤杯、滤杯护罩的拆装。

■ 高耐腐蚀且安全的滤杯护罩

对安全性也有充分考虑，采用无需担心腐蚀的塑料滤杯护罩。


■ 备有排水配管用接头

可直接安装内径 $\phi 5.7 \sim \phi 6$ 的尼龙管。
※长度5m以内并避免向上配管。



■ 标配手动旋钮

通过手动操作可自由进行排出作业。
另外，也可用作残压排出功能。



F.R.L
F.R
F
R
L
冷凝水分离器
机械式压力开关
残压排出阀
缓慢启动阀
抗菌除菌F
阻燃FR
禁油R
中压FR
防紫色化FRL
室外FRL
适配器连接件
压力表
小型FRL
大型FRL
精密R
真空F、R
洁净FR
电空R
空气增压器
调速阀
消音器
止回阀・单向阀等
接头・气管
喷嘴
气源处理单元
精密元件
电子式压力开关
到位・密合确认开关
空气传感器
冷却液用压力开关
气体用流量传感器・控制器
水用流量传感器
全气动系统(全空压)
全气动系统(Y)
气体发生装置
冷冻式干燥机
干燥剂式干燥机
高分子膜式干燥机
主管路过滤器
排水器等