

LCM
LCR
LCG
LCW
LCX
STM
STG
STS・STL
STR2
UCA2
ULK※
JSK/M2
JSG
JSC3・JSC4
USSD
UFCD
USC
UB
JSB3
LMB
LML
HCM
HCA
LBC
CAC4
UCAC2
CAC-N
UCAC-N
RCS2
RCC2
PCC
SHC
MCP
GLC
MFC
BBS
RRC
GRC
RV3※
NHS
HRL
LN
卡爪
卡盘
机械卡爪・卡盘
缓冲器
FJ
FK
速度控制器
卷末

种类	型号	缸径 (mm)	行程 (mm)	
自动调压式	BBS-A	$\phi 50 \cdot \phi 63$ $\phi 80 \cdot \phi 100$	100・200・300・400・500・600・700・800・900・ 1000・1100・1200・1300・1400・1500	
固定调压式 控制箱分体式	BBS-O	$\phi 50 \cdot \phi 63$ $\phi 80 \cdot \phi 100$	100・200・300・400・500・600・700・800・900・ 1000・1100・1200・1300・1400・1500	
固定调压式 控制箱一体式	BBS-OB	$\phi 50 \cdot \phi 63$ $\phi 80 \cdot \phi 100$	100・200・300・400・500・600・700・800・900・ 1000・1100・1200・1300・1400・1500	

●：标准 ◎：准标准 ■：不可制作

	最大行程	最小行程	安装形式					附件		记载页码
			基本型	单耳环型	双耳环型	前端法兰型	后端法兰型	单耳环连接件	双耳环连接件	
	(mm)	(mm)	OO	CA	CB	FA	FB	I	Y	
	1500	100	●	●	■	●	●	●	●	1258
			●	■	●	●	●	●	●	
	1500	100	●	●	■	●	●	●	●	1270
			●	■	●	●	●	●	●	
	1500	300	●	●	■	●	●	●	●	1270
			●	■	●	●	●	●	●	

LCM
LCR
LCG
LCW
LCX
STM
STG
STS·STL
STR2
UCA2
ULK※
JSK/M2
JSG
JSC3·JSC4
USSD
UFCD
USC
UB
JSB3
LMB
LML
HCM
HCA
LBC
CAC4
UCAC2
CAC-N
UCAC-N
RCS2
RCC2
PCC
SHC
MCP
GLC
MFC
BBS
RRC
GRC
RV3※
NHS
HRL
LN
卡爪
卡盘
机械卡爪·卡盘
缓冲器
FJ
FK
速度控制器
卷末