

电磁阀4・5通阀

● 先导截止式4・5通阀								
型号	动作方法	位置数 (线圈数)	配管口径 Rc	有效截面积mm ² (cv值)	使用压力 MPa	功耗(W) 50Hz/60Hz	流体温度 ℃	产品样本 编号
PCD-02-47	截止阀	2位单电控	1/4	23(1.25)	0.1~0.7	8/7	5~55	CC-140
PCD-03-47			3/8	28(1.25)				
PCD-04-47			1/2	58(3.15)				

● 电压 AC100V・200V(50/60Hz)・电压特注・带DC ● 电线连接 导管



PCD系列

电磁阀3通阀

● 先导截止式3通阀							
型号	动作方法	配管口径 (RC)	有效截面积mm ² (cv值)	使用压力 MPa	功耗(W) 50Hz/60Hz	流体温度 ℃	产品样本 编号
PCD-02-37	截止阀	1/4	32(1.88)	0.1~0.7	8/7	5~55	CC-140
PCD-03-37		3/8	59(3.47)				
PCD-04-37		1/2					

● 电压 AC100V・200V(50/60Hz)
● 电线连接 导管



PCD系列