

气控式球阀 2 通阀  
(紧凑型旋转阀)


# CSB-W·CSB-WR※ Series

●配管口径：Rc3/8~Rc2




## JIS符号


●CSB-W  
(双作用型)



●CSB-WR1  
(单作用-NC)



●CSB-WR2  
(单作用-NO)



## 通用规格

项目	CSB-W	CSB-WR※
动作方式	气控型：双作用型	气控型：单作用型
使用流体	蒸汽·温水	
使用压力 MPa	0~0.6	
耐压力(水压) MPa	2.0	
流体温度 ℃	0~164(但是, 不得冻结)	
环境温度 ℃	-10~60	
使用环境	室内、室外	
阀座泄漏 cm <sup>3</sup> /min	1以下(但是, 为水压0.6MPa的初始值时)	
安装方式	任意	
频率 次/min	1以下	
先导流体	压缩空气	
给油	无需(给油时请使用透平油1种ISO VG32)	
耐压力(水压) MPa	1.5	
使用压力 MPa	0.35~0.7	0.4~0.7
流体温度 ℃	5~60	
配管口径	Rc1/8	

## 各机种规格

项 目 机种型号	配管口径	通径 (mm)	Cv值	重量(kg)		
				双作用型	单作用型	
标准孔型	CSB-W (R※) -10	Rc3/8	10	1.0	1.1	
	CSB-W (R※) -15	Rc1/2	10	1.0	1.1	
	CSB-W (R※) -20	Rc3/4	15	1.2	1.3	
	CSB-W (R※) -25	Rc1	20	1.3	2.2	
	CSB-W (R※) -32	Rc1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	25	50	2.3	2.8
	CSB-W-40	Rc1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	32	98	2.7	—
	CSB-W-50	Rc2	40	125	3.5	—

注1：CSB-(WR※)-10为全孔型。

注2：不对应CSB-(WR※)-40·50。

冷凝水分离器  
FRL单元

空压辅助元件

空压阀

流体控制阀

空气气缸

关联产品

使用注意事项

型号表示方法

CSB - W R1 - 15 - W

机种型号

Ⓐ 保修期

Ⓑ 执行器

Ⓒ 配管口径  
※3

Ⓓ 阀体·阀座材质

符号	内容	
<b>Ⓐ 保修期</b>		
W	交货后的1年内	
WG	交货后的3年内 (带检查成绩单、检查要领书、溯源体系图)	※1 ※2
<b>Ⓑ 执行器</b>		
无符号	双作用型	
R1	单作用型NC (常闭) 型	
R2	单作用型NC (常开) 型	
<b>Ⓒ 配管口径</b>		
10	Rc 3/8	
15	Rc 1/2	
20	Rc 3/4	
25	Rc 1	
32	Rc 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	
40	Rc 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	
50	Rc 2	
<b>Ⓓ 阀体·阀座材质</b>		
W	不锈钢-强化PTFE	※3

〈型号表示例〉

**CSB-WR1-15-W**

机种名称 : CSB (标准孔型)

- Ⓐ 保修期 : 交货后的1年内
- Ⓑ 执行器 : 单作用型NC (常闭) 型
- Ⓒ 配管口径 : Rc1/2
- Ⓓ 阀体·阀座材质 : 不锈钢-强化PTFE

**⚠ 型号选择时的注意事项**

- ※1 : 选择项WG的保修期为交货后直至开始使用最长2年或者开始使用后1年, 最长不超过3年。
- ※2 : 选择项WG时, 需替换规格书、图纸。有关详情, 请参阅第101页。
- ※3 : 不对应CSB-WR※-40·50。

冷凝水分离器  
FRL单元

空压辅助元件

空压阀

流体控制阀

空气气缸



关联产品

使用注意事项

# CSB-W·CSB-WR※Series

## 外形尺寸图：CSB-W 系列



● CSB-W-10·15·20·25·32·40·50



型号	A	B	C	D	E
CSB-W-10	56	28	91	107	Rc3/8
CSB-W-15	56	28	91	107	Rc1/2
CSB-W-20	65	34	97	117.5	Rc3/4
CSB-W-25	76	41	100	124	Rc1
CSB-W-32	84	50	116	145.5	Rc1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>
CSB-W-40	94	57	122	157.5	Rc1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
CSB-W-50	108	70	131	171.5	Rc2

## 外形尺寸图：CSB-WR※系列

● CSB-WR※-10·15·20·25·32



型号	A	B	C	D	E
CSB-WR※-10	56	28	91	107	Rc3/8
CSB-WR※-15	56	28	91	107	Rc1/2
CSB-WR※-20	65	34	97	117.5	Rc3/4
CSB-WR※-25	76	41	110	134	Rc1
CSB-WR※-32	84	50	116	145.5	Rc1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>

冷凝水分离器  
FRL单元

空压辅助元件

空压阀

流体控制阀

空气气缸

关联产品

使用注意事项