



### 各机种对应表

| 适用缸径   |     | 双作用・单活塞杆型 | 单作用・加压机出型 | 单作用・加压机回型 | 双作用・双活塞杆型 |
|--------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|
|        |     | FCD       | FCS       | FCH       | FCD-D     |
| φ25~63 | P4  | ○         | ○         | ○         | ○         |
|        | P40 | ○         | ○         | ○         | ○         |

●：对象机种 ○：准对象机种 ▲：敬请咨询 □：对象外

### 型号表示方法

不带开关

FCD - 25 - 10 ——— N P4 P40

带开关

FCD-L - 25 - 10 - SW71 - R - N P4 P40

A 机种型号

B 缸径

C 行程

D 开关型号

E 开关数

F 选择项

| 符号              |                   | 内 容  |  |
|-----------------|-------------------|------|--|
| A 机种型号          |                   |      |  |
| FCD             | 双作用型              |      |  |
| FCD-L           | 双作用型・带开关          |      |  |
| B 缸径 (mm)       |                   |      |  |
| 25              | φ 25              |      |  |
| 32              | φ 32              |      |  |
| 40              | φ 40              |      |  |
| 50              | φ 50              |      |  |
| 63              | φ 63              |      |  |
| C 行程 (mm)       |                   |      |  |
| 缸径              | 行程                | 中间行程 |  |
| φ 25~φ 63       | 1 ~50             | 每1mm |  |
| D 开关型号          |                   |      |  |
| 开关型号            |                   |      |  |
| 请参阅卷头23~26的对应表。 |                   |      |  |
| E 开关数           |                   |      |  |
| R               | 前端带1个             |      |  |
| H               | 后端带1个             |      |  |
| D               | 带2个               |      |  |
| T               | 带3个               |      |  |
| F 选择项           |                   |      |  |
| 无符号             | 杆端内螺纹             |      |  |
| M               | 活塞杆、活塞杆螺母材质 (不锈钢) |      |  |
| N               | 杆端外螺纹             |      |  |
| R               | 带凸台               |      |  |

### ⚠ 型号选择时的注意事项

注1：接单生产产品。请与我司营业所商谈。

### 关联产品

| 调速阀          |                                                                                     |             |     |     |        |       |       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----|--------|-------|-------|
| 型号           | 外观                                                                                  | 配管口径 (Rc或R) |     |     | 适用气管外径 |       |       |
|              |                                                                                     | M5          | 1/8 | 1/4 | 4(φ4)  | 6(φ6) | 8(φ8) |
| SC3W-M5-※-P4 |  | ●           |     |     | ●      | ●     |       |
| SC3W-6-※-P4  |                                                                                     |             | ●   |     | ●      | ●     |       |
| SC3W-8-※-P4  |                                                                                     |             |     | ●   | ●      | ●     | ●     |

※中请填写适用气管外径的符号。