



薄型长行程卡爪

HLF Series

●动作行程: 16、24、32、40mm

规格

项 目	HLF			
尺寸	08CS	12CS	16CS	20CS
缸径 mm	φ8×2	φ12×2	φ16×2	φ20×2
动作方式	双作用型			
使用流体	压缩空气			
最高使用压力 MPa	0.7			
最低使用压力 MPa	0.2			
环境温度 ℃	5~60			
配管口径	M3		M5	
动作行程 mm	16	24	32	40
活塞杆径 mm	φ6	φ8	φ10	φ12
重复精度 mm	±0.03			
产品重量 g	98	206	428	812
给油	不可			

各机种对应表

适用缸径		双作用型
φ8×2~ 20×2	P4 P40	● ●

型号表示方法

HLF - 08CS - SW11 - R - P4 P40

A B C

A 尺寸	B 开关型号	C 开关数
08CS	开关型号请参阅	R 开侧带1个
12CS	卷头21~卷头24页的对应表。	H 闭侧带1个
16CS		D 带2个
20CS		

夹持力性能数据

表示当供给压力为0.3、0.5、0.7MPa时，作用于卡爪的爪部长度ℓ的打开方向、闭合方向上的夹持力。

- 打开方向(⇐)—————
- 闭合方向(⇒)—————

